

クリーンルーム用手袋

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め
背抜き手袋

スルスル
手袋

下履き・
インナー手袋

静電気防止
手袋

ビニール
手袋

天然ゴム
手袋

ニトリルゴム
手袋

腕カパー付
手袋

耐薬品・
耐溶剤手袋

使い捨て
手袋

指サック

クリーン
ルーム用
手袋

革手袋

合成皮革・
人工皮革
手袋

防振手袋

タクティカル
グローブ

耐切削
手袋

耐熱・
防寒手袋

絶縁手袋

プラストン
BLASTON
同商品群
在庫数 35 アイテム

Gloves for Clean Room
ポリウレタン手のひらコート編手袋(10双入)

特長 ●フィット性・作業性に優れています。
仕様 ●厚さ:0.3mm
●ISO Class7
(Fed/STDクラス10000)相当
材質 ●繊維部:ナイロン100%
●すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
製造国 ●マレーシア



BSC-17-L

サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	ホワイト	21.0	17.0	7.2
M	グリーン	23.0	18.0	7.5
L	グレー	24.0	19.0	7.8
LL	イエロー	26.0	20.0	8.0

1双あたり目安単価
¥479

発注単位1袋 (株)プラストン [802235]

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)	
303-4658	BSC-17-S	¥4,786		オープン	ホワイト	S	10	30	220	44(85)
303-4640	BSC-17-M	¥4,786		オープン	ホワイト	M	10	30	260	192(88)
303-4623	BSC-17-L	¥4,786		オープン	ホワイト	L	10	30	280	298(39)
303-4631	BSC-17-LL	¥4,786		オープン	ホワイト	LL	10	30	320	15(10)

☎商品のお問い合わせ:042-670-5877 http://www.blaston.jp/

プラストン
BLASTON
同商品群
在庫数 35 アイテム

Gloves for Clean Room
ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ)・10双入)

特長 ●フィット性・作業性に優れています。
●ロングタイプで手首からの発じんを抑えます。
仕様 ●厚さ:0.3mm
●ISO Class7
(Fed/STDクラス10000)相当
材質 ●繊維部:ナイロン
●すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
製造国 ●マレーシア



BSC-17B-LL

サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	ホワイト	28.0	15.0	7.2
M	グリーン	30.0	16.0	7.5
L	グレー	31.0	17.0	7.8
LL	イエロー	33.0	18.0	8.0

1双あたり目安単価
¥600

発注単位1袋 (株)プラストン [802235]

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)	
447-5691	BSC-17B-S	¥6,000		オープン	ホワイト	S	10	30	260	11(13)
447-5682	BSC-17B-M	¥6,000		オープン	ホワイト	M	10	30	320	53(66)
447-5666	BSC-17B-L	¥6,000		オープン	ホワイト	L	10	30	320	81(143)
447-5674	BSC-17B-LL	¥6,000		オープン	ホワイト	LL	10	30	360	0(-)

☎商品のお問い合わせ:042-670-5877 http://www.blaston.jp/

プラストン
BLASTON
同商品群
在庫数 35 アイテム

Gloves for Clean Room
ポリウレタン指先コート編手袋(10双入)

特長 ●フィット性・作業性に優れています。
仕様 ●厚さ:0.2mm
●ISO Class7 (Fed/STDクラス10000)相当
材質 ●繊維部:ナイロン100%
●すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
製造国 ●マレーシア



BSC-16-S (レギュラータイプ)



BSC-16-M (レギュラータイプ)

1双あたり目安単価
BSC-16 ¥400
BSC-16B ¥527



BSC-16B-L (ロングタイプ)



BSC-16B-LL (ロングタイプ)

発注単位1袋 (株)プラストン [802235]

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)	
303-4577	BSC-16-S	¥4,000		オープン	ホワイト	S	ホワイト	20	16	7.2	10	30	200	90(72)
303-4569	BSC-16-M	¥4,000		オープン	ホワイト	M	グリーン	21	17	7.5	10	30	220	207(62)
303-4542	BSC-16-L	¥4,000		オープン	ホワイト	L	グレー	22	18	7.8	10	30	220	78(83)
303-4551	BSC-16-LL	¥4,000		オープン	ホワイト	LL	イエロー	23.5	19	8	10	30	240	19(112)
303-4534	BSC-16B-S	¥5,269		オープン	ホワイト	S	ホワイト	24	16	7.2	10	30	240	77(74)
303-4526	BSC-16B-M	¥5,269		オープン	ホワイト	M	グリーン	25	17	7.5	10	30	260	129(193)
303-4500	BSC-16B-L	¥5,269		オープン	ホワイト	L	グレー	26.5	18	7.8	10	30	280	89(218)
303-4518	BSC-16B-LL	¥5,269		オープン	ホワイト	LL	イエロー	27	19	8	10	30	300	18(53)

☎商品のお問い合わせ:042-670-5877 http://www.blaston.jp/

プラストン
BLASTON
同商品群
在庫数 35 アイテム

Gloves for Clean Room
"PVC手袋ロング スムースタイプ" (100枚入)

特長 ●指先、手にフィットしやすい薄手です。
●パウダーフリーでクリーンな作業に適しています。
●環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
仕様 ●厚さ:0.1mm
●ISO Class6 (Fed/STDクラス1000)相当 ●左右兼用
材質 ●ポリ塩化ビニール(PVC)99.8% ●ポリウレタン0.2%
製造国 ●台湾



BSC-3300

1枚あたり目安単価
BSC-3300 ¥22
BSC-4300 ¥27

発注単位1袋 (株)プラストン [802235]

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	袋入数(枚)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)	
497-2651	BSC-3300-S	¥2,244		オープン	ナチュラル	S	30	17.6	7.2	100	10	750	736(198)
497-2643	BSC-3300-M	¥2,244		オープン	ナチュラル	M	30	19.6	8.1	100	10	790	4222(354)
497-2635	BSC-3300-L	¥2,244		オープン	ナチュラル	L	30	21.6	8.9	100	10	912	1805(369)
497-2660	BSC-3300-XL	¥2,244		オープン	ナチュラル	XL	30	22.6	9.4	100	10	1000	620(395)

【エンボス加工】 特長 ●特殊内側ツブツ加工により、パウダー無しでベトつかずサラサラ感抜群です。

発注単位1袋 (株)プラストン [802235]

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	袋入数(枚)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)	
497-2694	BSC-4300-S	¥2,670		オープン	ナチュラル	S	30	17.6	7.2	100	10	750	129(999)
497-2686	BSC-4300-M	¥2,670		オープン	ナチュラル	M	30	19.6	8.1	100	10	790	609(432)
497-2678	BSC-4300-L	¥2,670		オープン	ナチュラル	L	30	21.6	8.9	100	10	912	372(409)
497-2708	BSC-4300-XL	¥2,670		オープン	ナチュラル	XL	30	22.6	9.4	100	10	1000	35(389)

☎商品のお問い合わせ:042-670-5877 http://www.blaston.jp/