


# ボールポイント・スターL-レンチ

## Ball Star™ Tip L-Wrenches



### 〔特長〕

ボンダス社が開発したボールポイント・スターレンチは、スタータイプのボルトに対して20度の角度で挿入し回す事ができます。



| 型番    | セット内容                          | UPCコード       | 発注単位 |
|-------|--------------------------------|--------------|------|
| LTX6  | T6、T7、T8、T9、T10、T15            | 037231113469 | 1    |
| LTX8S | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25    | 037231113315 | 1    |
| LTx8  | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 037231113322 | 1    |

| 型番   | 規格  | 長さ / 短手 × 長手 | UPCコード       | 発注単位 |
|------|-----|--------------|--------------|------|
| LT6  | T6  | 19 × 57mm    | 037231117061 | 5    |
| LT7  | T7  | 19 × 64mm    | 037231117078 | 5    |
| LT8  | T8  | 19 × 70mm    | 037231117085 | 5    |
| LT9  | T9  | 19 × 76mm    | 037231117092 | 5    |
| LT10 | T10 | 22 × 83mm    | 037231117108 | 5    |
| LT15 | T15 | 23 × 88mm    | 037231117153 | 5    |
| LT20 | T20 | 24 × 95mm    | 037231117207 | 5    |
| LT25 | T25 | 26 × 102mm   | 037231117252 | 5    |
| LT27 | T27 | 29 × 111mm   | 037231117276 | 5    |
| LT30 | T30 | 31 × 122mm   | 037231117306 | 5    |
| LT40 | T40 | 35 × 132mm   | 037231117405 | 5    |
| LT45 | T45 | 38 × 145mm   | 037231117450 | 1    |
| LT50 | T50 | 39 × 165mm   | 037231117504 | 1    |
| LT55 | T55 | 44 × 181mm   | 037231117559 | 1    |

ミリ  
インチ  
ミリトインチ  
スター  
多機能型