

GST 10.8 V-LIH (本体のみ)

¥18,800

- ▶コードレスジグソー
- ▶リチウムイオン10.8V
- ▶バッテリーをまわるECP機能搭載
- ▶ワンハンドSDSシステム
- ▶オービタル機構
- ▶ブレーキ付き電子無段変速
- ▶LEDライト
- ▶《バッテリー別売》

能力：木材：70mm
能力：アルミニウム：3mm、軟鋼板：3mm
定格電圧：DC10.8 V (充電式専用バッテリー)
ストローク数：1,500 ~ 2,800 min⁻¹ (回/分)
ストローク幅：18 mm
傾斜切断角度：左右0° ~ 45°
質量：1.5kg^{*1} (バッテリー含)
振動3軸合成値 木工切断：5.5 m/s²
振動3軸合成値 軟鋼板切断：5.0 m/s²
充電時間^{*1}：約35分 (空→70%ターボ充電)
：約45分 (空→フル充電)
標準付属ブレード：T-101D、T-101B 各1本
振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
*1：2.0Ahバッテリー装着時



Dimensions (H) 171X(W) 239mm



06015A1050 EAN: 3165140711494



本体のみ

別売の汎用ケース L-BOXXの設定有り。196~200ページをご覧ください。

GKS 10.8 V-LIH (本体のみ)

¥17,800

- ▶コードレス丸のこ
- ▶リチウムイオン10.8V
- ▶クラス最大の切込み深さ
- ▶正確な切断を実現するアルミベース
- ▶LEDライト
- ▶《バッテリー別売》

プロフェッショナル
10.8Vシリーズ

定格電圧：DC10.8 V (充電式専用バッテリー)
回転数：1,400 min⁻¹ (回転/分)
最大切込み深さ：90°：26.5 mm
最大切込み深さ：45°：17 mm
のこ刃径：85 mmφ
のこ刃取付穴径：20 mmφ
質量：1.4kg^{*1} (バッテリー含)
振動3軸合成値 木工切断：< 2.5 m/s²
充電時間^{*1}：約35分 (空→70%ターボ充電)
：約45分 (空→フル充電)
標準付属品：チップソー 1枚
振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
*1：2.0Ahバッテリー装着時



Dimensions (H) 156X(W) 279mm

06016A1050 EAN: 3165140759441



本体のみ

別売の汎用ケース L-BOXXの設定有り。196~200ページをご覧ください。

GSC 10.8 V-LIN2

¥53,500

- ▶コードレスシェア
- ▶2.0Ahバッテリー1個付
- ▶作業場所を選ばず、
- ▶軟鋼板1.3mm切断可能
- ▶軽量1.4kgコンパクトボディ
- ▶4方向を全て使用できる長寿命ブレード
- ▶電池残量を3つのLEDで表示
- ▶ケースはL-BOXX 102が標準付属

プロフェッショナル
10.8Vシリーズ

能力：軟鋼板：1.3 mm
能力：ステンレス：0.6 mm
能力：アルミニウム：2.0 mm
定格電圧：DC10.8 V (充電式専用バッテリー)
ストローク数：3,600 min⁻¹ (回/分)
質量：1.4kg (バッテリー含)
振動3軸合成値 切断：3.5 m/s²
充電時間^{*1}：約35分 (空→70%ターボ充電)
：約45分 (空→フル充電)
振動3軸合成値はEN60745-2に準拠



Dimensions (H) 131X(W) 256mm



0601926154 EAN: 3165140877138



ケース・バッテリー1個・充電器付

キャリングケース付 (プラスチック製)
L-BOXX 102 ¥5,500 (標準付属品のみ専用のインレイ付属)

GKF 10.8 V-8H (本体のみ)

¥30,000

- ▶コードレストリマー (6mmφコレット)
- ▶高効率のECモーター (ブラシレスモーター) 採用
- ▶コンパクトでワンハンド作業OK
- ▶操作性バツグンのエルゴノミクスデザイン
- ▶コードレスだから取り回し楽々
- ▶ドロップシャットダウン機構
- ▶仕上げ面取りに最適
- ▶《バッテリー別売》

プロフェッショナル
10.8Vシリーズ

定格電圧：DC10.8 V (充電式専用バッテリー)
回転数：13,000 min⁻¹ (回転/分)
最大切削深さ：36 mm
標準付属コレット径：6mmφ
使用可能コレット径：6.0 / 6.35 / 8.0mm
質量：1.3kg^{*1} (バッテリー含)
振動3軸合成値：2.5 m/s²
充電時間^{*1}：約35分 (空→70%ターボ充電)
：約45分 (空→フル充電)
振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
*1：2.0Ahバッテリー装着時



Dimensions (L) 144X(W) 80X(H) 252mm

06016B0051 EAN: 3165140909860



本体のみ

GLI POCKET LED (本体のみ)

¥4,800

- ▶コードレスライト
- ▶1W LED採用で、80ルーメンの明るさ
- ▶約1,180分 (2.0Ahバッテリー使用時) の連続照射はクラス最長!
- ▶軽量300g (バッテリー含)
- ▶《バッテリー別売》

プロフェッショナル
10.8Vシリーズ

定格電圧：DC10.8 V (充電式専用バッテリー)
光源：1 W LED
光束：80ルーメン
連続点灯時間^{*1}：約1,180分
質量：0.3kg (2.0Ahバッテリー装着時)
*1：2.0Ahバッテリー装着時



Dimensions (H) 52X(W) 160X(D) 60mm

0601437V00 EAN: 3165140825481



本体のみ

別売の汎用ケース L-BOXXの設定有り。196~200ページをご覧ください。

GAS 10.8V-LIH (本体のみ)

¥8,100

- ▶コードレスクリーナー
- ▶軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好!
- ▶高効率マイクロフィルター搭載
- ▶《バッテリー別売》

プロフェッショナル
10.8Vシリーズ

定格電圧：DC10.8V (充電式専用バッテリー)
風量：0.9 m³/min
真空度：45 ヘクトパスカル
吸じん容量：350 mL
連続作業時間^{*1}：約15分
質量：0.87kg (2.0Ahバッテリー装着時)
充電時間^{*1}：約35分 (空→70%ターボ充電)
：約45分 (空→フル充電)
*1：2.0Ahバッテリー装着時
ご注意：可燃性、発火性のゴミや液体は絶対に吸入しないでください。



Dimensions (L) 273X(W) 77X(H) 170mm

06019E3050 EAN: 3165140814737



本体のみ

*1 バッテリーを装着していない写真です。