

ハンマードリル/破つりハンマー (SDS-maxシャック) 用アクセサリ

SDS-max 打撃専用アクセサリは、109~110ページで詳しく紹介しています。

ポッシュマルチクリーナーとの接続による吸じんシステムは、69~70ページをご覧ください。

品名 (備考)	注文番号	標準小売価格 (円)	型番																	
			GBH 5-38D	GBH 5-40DCE	GBH 7-46DE	GBH 8-43DV	GBH 11DE	GSH 388	GSH 5	GSH 5CE/N2	GSH 11E									
① SDS-maxスプラインアダプター (SDS-max → スプライン)	1 618 598 161	14,000																		①
② SDS-maxSDSプラスアダプター (全長= 225mm) (SDS-max → SDSプラスビット)	1 618 598 159	8,900																		②
③ SDS-max回転チャックアダプター	2 608 550 036	5,400																		③
④ 13mm回転チャック (チャックハンドル付) (回転のみ)	1 608 571 048	5,800																		④
⑤ チャックハンドル	1 607 950 045	900																		⑤
⑥ アンカー打込棒 (全長160mm) (この商品は在庫僅少につき、品切れの際はご容赦願います。)	3/8inch MAX-AB-30	3,300																		⑥
くさび内装アンカー用	1/2inch MAX-AB-40	3,400																		⑥
⑦ 接着系アンカー用 (12.7mm角)	MAX-DRV/12	3,800																		⑦
⑦ 角ドライブシャック (市販のソケット使用) (19mm角)	MAX-DRV/19	4,600																		⑦
⑧ ブルポイント (破つり作業) (全長=280mm)	MAXBP-280S	2,400																		⑧
Rテックセルファワーピングスピード (全長=400mm)	MAXBP-400RSS	3,500																		⑧
(全長=600mm)	MAXBP-600S	3,300																		⑧
⑨ パワーブルポイント (破つり作業) (全長=400mm、対辺=21mm)	MAXBP-400	3,600																		⑨
⑩ コールドチゼル (溝切り・角だし) (全長=280mm、幅=25mm)	MAXCH-280S	2,400																		⑩
Rテックセルファワーピング (全長=400mm)	MAXCH-400RSS	2,900																		⑩
(全長=600mm、幅=25mm)	MAXCH-600S	3,300																		⑩
⑪ セルファワーピング (全長=350mm、幅=50mm)	MAXAC-50N	5,600																		⑪
⑫ パワーコールドチゼル (溝切り・角だし) (全長=400mm、対辺=21mm、幅=30mm)	MAXCH-400	3,600																		⑫
⑬ アンクルチゼル (タイルはがし) (全長=300mm、幅=50mm)	MAXANG-50N	6,600																		⑬
(全長=300mm、幅=80mm)	MAXANG-80	7,800																		⑬
⑭ トウストチゼル (継目はがし) (全長=300mm、幅=32mm)	MAXTC-300	6,800																		⑭
⑮ モルタルチゼル (モルタルはがし) (全長=300mm、幅=10mm)	MAXMR-300	6,800																		⑮
⑯ ゴーギングチゼル (レンガ・ブロック溝掘り) (全長=380mm、溝掘り幅35mm、溝掘り深さ10~35mm)	MAXGC-380	10,400																		⑯
(コンクリート溝掘り) (全長=320mm、溝掘り幅32mm)	MAXGC-320	8,100																		⑯
⑰ ジョイントチゼラー超硬チップ付 (モルタル・タイルはがし、コンクリート面荒し) (全長=280mm、幅=38mm)	MAXJC-280	44,700																		⑰
⑱ (全長=300mm、幅=80mm)	MAXAC-80	6,700																		⑱
⑳ アスファルトカッター (溝切り) (全長=350mm、幅=115mm)	MAXAC-115	8,500																		⑳
㉑ (全長=400mm、幅=90mm)	MAXAC-90	11,200																		㉑
㉒ ランマーシャック (全長=220mm)	MAXRS-220	4,600																		㉒
㉓ ランマープレート (地固め) (150×150mm)	MAXRP-150	13,700																		㉓
㉔ ビシャン (山数5×5) (サイズ60×60mm)	MAXBS-60	9,800																		㉔
㉕ スコップ (穴掘り) (全長=400mm、幅=110mm)	MAXSCP-400	11,900																		㉕
㉖ アース打込棒 (10φアース棒用) (全長=260mm、穴径16.5mm)	MAX-EB-260	9,800																		㉖
NEW サイドハンドル	2 602 025 117	4,300																		
	2 602 025 142	4,300																		
	2 602 025 103	5,000																		
	2 602 025 086	3,500																		
	1 612 025 004	2,690																		
NEW 深さゲージ	2 602 025 076	4,300																		
	1 619 P07 778	880																		
	1 613 001 003	900																		

注1: 標準付属品とは形状が異なります。

SDS-maxビットは、109ページをご覧ください。

●スプラインシャックハンマードリル・旧型破つりハンマー (11306・11305・USH 27型) 用アクセサリについては、お問い合わせください。