

▶▶▶ビットは5-708~786ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

電動工具

インパクトレンチ
シャーレンチ
インパクトドライバー
電動ドライバー
ツールバランサー
ドリルドライバー
電気ドリル
ハンマードリル
ドリルチャック
コンクリートハンマー
磁気ボール盤
コアドリル
ディスクグラインダー
カーボンブラシ
高周波グラインダー
ストレートグラインダー
マイクログラインダー
機械装着用電動スピンドル
超音波カッター
黒皮・面取り機
電動ヤスリ
サンダーポリッシャー
研磨機
かんな・トリマー・釘打機
電動はくり機
ベルト研磨機
ジグソー・レシプロソー
バンドソー
小型切断機

ボッシュ Rechargeable Impact Driver



充電インパクトドライバー(10.8V)

修理可能



GDR10.8V-EC



GDR10.8V-ECH (本体のみ)



A1020LIB (電池パック)



GAL12V-40 (充電器)

特長 ●軽量・コンパクト・高効率・メンテンスフリーのECモーターを採用しました。
●クラス最強トルクと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応します。
仕様 ●締め付け能力:普通ボルトM4~M12、高力ボルトM4~M10
●充電時間:約35分(80%)、約45分(フル充電)
付属品 ●電池パック(A1020LIB)×2個 ●充電器(GAL12V-40) ●ケース
製造国 ●マレーシア



付属ケース

発注単位1台

ボッシュ株[835071]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min ⁻¹)	打撃数(min ⁻¹)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
777-1509	GDR10.8V-EC	¥33,120	¥36,800	24/110	0~1200/2600	0~2700/3100	1	0.9	34(47)

本体のみ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min ⁻¹)	打撃数(min ⁻¹)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
777-1517	GDR10.8V-ECH	¥24,120	¥26,800	24/110	0~1200/2600	0~2700/3100	1	0.5	13(60)

注意
●電池パック・充電器・ケースは別売です。

電池パック・充電器

発注単位1個

梱包数:1個

(価格改定日 19.04)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	種類	電圧(V)	容量(Ah)	電源(V)	消費電力(W)	質量(kg)	実績(前年比%)
760-3053	A1020LIB	¥6,750	¥7,500	電池パック	10.8	2.0	-	-	0.18	557(114)
215-7996	GAL12V-40	¥9,000	¥10,000	充電器	-	-	AC100	-	0.50	-

☎商品のお問い合わせ:0120-619-245 http://www.bosch.co.jp/

ボッシュ Rechargeable Impact Driver



充電インパクトドライバー(10.8V)

修理可能



GDR10.8-LIN (先端工具別売)



A1020LIB (電池パック)



GAL12V-40 (充電器)

特長 ●高出力、軽量コンパクトなリチウムイオン電池を搭載しています。
仕様 ●締め付け能力:普通ボルトM4~M12、高力ボルトM4~M10
●充電時間:約45分
付属品 ●電池パック(A1020LIB)×2個 ●充電器(GAL12V-40) ●ケース
製造国 ●マレーシア



付属ケース

発注単位1台

ボッシュ株[835071]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min ⁻¹)	打撃数(min ⁻¹)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
859-7280	GDR10.8-LIN	¥26,550	¥29,500	105	0~2600	0~3100	1	0.96	49(123)

本体のみ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min ⁻¹)	打撃数(min ⁻¹)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
810-7724	GDR10.8-LIH	¥15,120	¥16,800	105	0~2600	0~3100	1	0.78	-

注意
●電池パック・充電器・ケースは別売です。

電池パック・充電器

発注単位1個

(価格改定日 19.04)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	種類	電圧(V)	容量(Ah)	電源(V)	消費電力(W)	質量(kg)	実績(前年比%)
760-3053	A1020LIB	¥6,750	¥7,500	電池パック	10.8	2.0	-	-	0.18	557(114)
215-7996	GAL12V-40	¥9,000	¥10,000	充電器	-	-	AC100	-	0.50	-

☎商品のお問い合わせ:0120-619-245 http://www.bosch.co.jp/

アイリスオーヤマ Rechargeable Impact Driver



充電式インパクトドライバー(10.8V)

修理可能



JID80



付属ビットセット



DBL1015 (電池パック)

特長 ●軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。
●固い材質でも簡単に高速締付が可能です。
●手元を照らすライト付きです。
仕様 ●充電時間:約60分
●ビット寸法:6.35mm
付属品 ●電池パック ●ACアダプター ●充電器
●ビットセット(10種)(プラスドライバー4本、マイナスドライバー3本、六角ビット3本)
製造国 ●中国



使用例

アイリスオーヤマ株[106046]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大締付トルク(N・m)	無負荷回転数(min ⁻¹)	打撃数(min ⁻¹)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
206-3087	JID80	¥12,039	オープン	80	0~2000	0~3500	5	800	35(-)

電池パック

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合機種	電圧(V)	容量(Ah)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
206-3086	DBL1015	¥3,983	オープン	JID80・JCD28	10.8	1.5	20	220	20(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-311-564 http://www.irisohyama.co.jp/