

充電ディスクグラインダー(100mm・18V仕様)

在庫 357アイテム

5-239

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

研削砥石は5-966~992ページに掲載

ボッシュ
BOSCH
ドイツ
同商品群
在庫数 36 アイテム

Battery Disc Grinder 充電ディスクグラインダー(18V・100mm)

New 修理可能



GWS18V-7

- 特長**
- 軽量かつ細径グリップながら新設計のブラシレスモーターによりコード式定格700Wクラスのハイパワーです。
 - 再始動防止安全機構です。
- 付属品**
- バッテリーA1850LIB×1個
 - 充電器(GAL1880CV)
 - 保護カバー(ワンタッチ方式)
 - サイドハンドル
 - ナット
 - フランジ
 - スパナレンチ



ボッシュ機[835071]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	砥石径(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
225-9888	GWS18V-7	¥45,000	¥50,000	11000	100	1	2.1	-

本体のみ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	砥石径(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
225-9892	GWS18V-7H	¥18,000	¥20,000	11000	100	1	1.6	-

電池パック・充電器

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	種類	電圧(V)	容量(Ah)	電源(V)	消費電力(W)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
494-3104	A1850LIB	¥18,900	¥21,000	電池パック	18	5.0	-	-	1	0.6	218(130)
855-1467	GAL1880CV	¥12,600	¥14,000	充電器	-	-	AC100	190	1	0.7	285(126)

商品のお問い合わせ:0120-619-245 http://www.bosch.co.jp/



A1850LIB
(電池パック)



GAL1880CV
(充電器)

注意
●電池パック・充電器は別売です。

ボッシュ
BOSCH
ドイツ
同商品群
在庫数 36 アイテム

Rechargeable Disc Grinder 充電ディスクグラインダー(18V・100mm)

修理可能



GWS18V-10SC4
(砥石別売)

- 特長**
- 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能です。
 - コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能です。
 - 新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現しています。
- 仕様**
- 定格電圧:DC18V
 - 砥石取付穴径:15mmφ
 - ブレーキ付
- 付属品**
- ProCORE18V8.0バッテリー1個
 - 充電器(GAL1880CV)
 - キャリングケース
 - 防振サイドハンドル
 - コネクティビティチップ

製造国 ドイツ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	砥石径(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
215-6467	GWS18V-10SC4	¥82,800	¥92,000	4500~9000	100	1	2.8	-

本体のみ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	無負荷回転数(min ⁻¹)	砥石径(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
182-5734	GWS18V-10SC4H	¥43,200	¥48,000	4500~9000	100	1	1.5	11(367)

電池パック・充電器

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	種類	電圧(V)	容量(Ah)	電源(V)	消費電力(W)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
145-9164	PROCORE18V8.0	¥27,000	¥30,000	電池パック	18	8.0	-	-	1	1.1	81(185)
855-1467	GAL1880CV	¥12,600	¥14,000	充電器	-	-	AC100	190	1	0.7	285(126)

商品のお問い合わせ:0120-619-245 http://www.bosch.co.jp/



付属ケース



使用例



PROCORE18V8.0
(電池パック)



GAL1880CV
(充電器)

注意
●電池パック・充電器は別売です。

ボッシュ
BOSCH
ドイツ
同商品群
在庫数 36 アイテム

Dust Cover 吸じんカバー

New



GDE115125FC-T
(吸じんカバー)

- 特長**
- 工具なしで調整できる保護カバーを備えた砥石径100mmまたは125mmのさまざまなボッシュのプロ用ディスクグラインダーに対応するボッシュのフルカバー吸じんガードです。
 - フルカバー形状によって吸じん性能が向上し、粉じんをほぼ発生させることなく作業することができます。
 - ガードはディスクグラインダーに直接取り付けられるため、優れた操作性を発揮します。
 - 精度が求められる作業のために切断深さを調整することができ、内蔵ホイールを装備しています。
 - ダストガードは、ボッシュのプロ用クリック・クリーン吸じんシステムに対応しています。
- 仕様**
- 適合砥石径:100mmφ、125mmφ
 - 最大切込深さ:20mm(100mmφ)/25mm(125mmφ)

製造国 台湾

吸じんカバーパーツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	品名	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
732-6327	2605510224	¥5,600	¥5,600	サンディングカバー-GWS11-1	1	320	-
732-6343	2605730036	¥4,100	¥4,100	吸塵カバー用ブラシ2個入り	1	87	-
213-6704	2605703029	¥1,200	¥1,200	フランジ100mm	1	30	-
214-1357	2603340018	¥500	¥500	固定ナットM10	1	27	-
118-7991	1603340040	¥600	¥600	固定ナットGWS125/150/180	1	70	-
732-7293	2608601046	¥1,200	¥1,200	サンディングカバーパッド100	1	74	-
732-5231	1608601033	¥3,500	¥3,500	サンディングパッド125/150	1	120	-
215-8021	2608601209	¥5,400	¥5,400	サンディングラバーパッド	1	240	-
732-5070	1603345004	¥600	¥600	ラバーパッド用固定ナットM14	1	63	-

商品のお問い合わせ:0120-619-245 http://www.bosch.co.jp/

吸じんカバー

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
219-4731	GDE115125FC-T	¥9,450	¥10,500	1	700	-

(価格改定日 21.03) ボッシュ機[835071]



使用例