

## 仕様

## PFC電源対応機器

- 無線ルーター
- ブロードバンドモデム
- モバイル端末
- デスクトップパソコン
- LCDモニター
- NAS、家庭用ストレージ
- インターネット電話 (VOIP)
- Wi-Fi ホームセキュリティカメラ
- テレビ
- セキュリティシステム
- POS端末
- ゲーム機器



	BR400S-JP	BR550S-JP	BR1000S-JP	BR1200S-JP
<b>ランタイム</b>				
ネットワーク機器(インターネットモデムとルーター)	(10 ワット) 2.7 時間	2.7 時間	6.3 時間	6.7 時間
ミニパソコン (Mac® mini等) + 20 インチLCD モニター + ネットワーク機器	(40 ワット) 62 分間	62 分間	139 分間	160 分間
ノートパソコン + ネットワーク機器	(80 ワット) 30.8 分間	30.8 分間	69 分間	82 分間
デスクトップパソコン + 20インチLCD モニター + ネットワーク機器	(140 ワット) 15 分間	15 分間	36 分間	44 分間
デスクトップパソコン + 20インチLCD モニター + ネットワーク機器 + NAS	(180 ワット) 10 分間	10 分間	26 分間	32 分間
<b>出力</b>				
出力容量	400 VA, 240 W	550 VA, 330 W	1000 VA, 600 W	1200 VA, 720 W
出力電圧/ 周波数 (商用電源利用時)	90-110 Vac +/- 8% / 47 ~ 63 Hz			
出力電圧/ 周波数 (バッテリー運転時)	100 Vac +/- 8% / 50 or 60 Hz +/- 1Hz aut sensing			
出力コンセント数	6 個 バックアップコンセント x3 サージ保護のみコンセント x3		8 個 バックアップコンセント x4 サージ保護のみコンセント x4	
出力波形	正弦波			
<b>サージ保護</b>				
AC電源サージ保護	全コンセント			
ネットワーク回線保護	10/100/1000BT (Dual RJ-45) ギガビットイーサネット回線保護			
リセット可能なサーキットブレーカー	10 A	10 A	15A	15A
<b>入力</b>				
入力電圧許容範囲	82~123 Vac(デフォルト設定)			
周波数	47-63 Hz			
入力電圧範囲	82-123 Vac (中感度, デフォルト); 79-126 Vac (低感度); 85-120 Vac (高感度)			
入カプラグ/ケーブル長	NEMA 5-15 ストレートプラグ/ 1.8m			
<b>バッテリー</b>				
バッテリータイプ	鉛シール型蓄電池 4~5年(長寿命)			
交換用バッテリーキット型番	APCRBC122J	APCRBC123J	APCRBC124J	APCRBC124J
<b>色・寸法・質量</b>				
色	黒			
寸法(高さx幅x奥行) mm	190 mm x 91 mm x 310 mm		250 mm x 100 mm x 382 mm	
正味質量	6.8 kg	7.0 kg	11.3 kg	11.7 kg
<b>管理</b>				
アラーム	オーディオ・ビジュアルインジケーター			
ソフトウェア	PowerChute Personal Edition V3.0.2			
無償保証期間	3 年間			