

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**ボスティック** Never Seez Blue Grade  
**Bostik** アメリカ  
**“ネバーシーズ ブルーモーリー” (耐腐食)** RoHS

同商品群 在庫数 16 アイテム

**.Com** 耐熱815°C  
 SDS



NBBT-16

**特長** ● 苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。  
**用途** ● 航空機部品類。  
 ● 自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。  
**仕様** ● 耐高荷重性: 21000kg/cm<sup>2</sup>  
 ● 使用温度範囲: -100~815°C  
**材質** ● 主成分: リチウム、ニッケル、二硫化モリブデン、鉱油系  
**製造国** ● アメリカ

発注単位1缶 (価格改定日 19.04) ボスティック [356719]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望小売価格 (1缶)	色	容量 (g)	梱包数 (缶)	質量 (g)	実績 (前年比%)
404-2697	NBBT-16	¥6,389		オープン	454	12	454	792(139)

☎商品のお問い合わせ: 03-3244-3846 <http://www.kbk.co.jp/>

**ボスティック** Never Seez  
**Bostik** アメリカ  
**“ネバーシーズ 高温ステンレスグレード”** RoHS

同商品群 在庫数 16 アイテム

**.Com** 耐熱1204°C  
 SDS



NSSBT-16

**特長** ● 標準グレードが対応できない強酸、強アルカリ環境下で使用できます。  
**用途** ● サビ、腐蝕、焼付、かじりが問題となるボルト・ナット部。  
 ● ニッケルの使用が望まれない場所。  
**仕様** ● 使用温度範囲: -183~1204°C  
**材質** ● 主成分: 黒鉛、酸化亜鉛、アルミニウム、クロム  
**製造国** ● アメリカ

発注単位1缶 (価格改定日 19.04) ボスティック [356719]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望小売価格 (1缶)	色	容量 (g)	梱包数 (缶)	質量 (g)	実績 (前年比%)
820-2917	NSSBT-16	¥5,711		オープン	454	12	454	176(121)

☎商品のお問い合わせ: 03-3244-3846 <http://www.kbk.co.jp/>

**ボスティック** Never Seez  
**Bostik** アメリカ  
**“ネバーシーズ ブラックモーリー”** RoHS

同商品群 在庫数 16 アイテム

**.Com** 耐熱400°C  
 SDS



NSB-150

**特長** ● 低速・高荷重箇所のなじみ運転の潤滑に効果があります。  
**用途** ● 高荷重の加わるピン、ねじ、ボルト、ギア、チェーン、ベアリングなどの機器可動部に。  
 ● 組立部分のかじり防止、潤滑に。  
**仕様** ● 耐高荷重性: 35000kg/cm<sup>2</sup>  
 ● 使用温度範囲: 400°Cまで  
**材質** ● 主成分: 酸化亜鉛、二硫化モリブデン  
**製造国** ● アメリカ

発注単位1缶 (価格改定日 19.04) ボスティック [356719]

発注コード	品番	税抜価格 (1缶)	メーカー希望小売価格 (1缶)	色	容量 (g)	梱包数 (缶)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-3295	NSB-150	¥5,619		オープン	454	12	454	90(104)

☎商品のお問い合わせ: 03-3244-3846 <http://www.kbk.co.jp/>

**FCJ** Non Seize  
**FCJ** 日本  
**焼付防止潤滑剤“ノン・シーズ”** RoHS

同商品群 在庫数 1 アイテム

**.Com** 耐熱1200°C  
 SDS



FC-162

**特長** ● 金属粉末を含んだ耐熱性、耐荷重性、耐蝕性に優れた焼付防止剤です。  
**用途** ● -60~1200°Cまでの広い温度範囲で金属面の溶着を防ぎます。  
**用途** ● 圧力釜、パイプフランジボルト、バルブなど。  
 ● アルミダイカストの離型剤として。  
**仕様** ● 使用温度範囲: -60~1200°C  
**材質** ● 主成分: アルミ、グラファイト微粉末  
**製造国** ● 日本

発注単位1本 (価格改定日 19.04) ファインケミカルジャパン(株) [801311]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
398-5130	FC-162	¥1,571	¥2,200	シルバー	420	6	377	5194(103)

☎商品のお問い合わせ: 06-6573-0472 <http://www.fcj.co.jp/>

**住鋳** Sumi Paste BN Spray  
**住鋳** 日本  
**“スミペーストBNスプレー”** RoHS

同商品群 在庫数 19 アイテム

**.Com** 耐熱1200°C  
 SDS



033136

**特長** ● チッ化ホウ素 (BN) 配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。  
**用途** ● 耐熱性に優れています。  
 ● 高温下のステンレスボルトに。  
**仕様** ● 使用温度範囲: 1200°C以下  
**材質** ● 主成分: チッ化ホウ素 (BN)  
**製造国** ● 日本

発注単位1本 (価格改定日 19.04) 住鋳潤滑剤(株) [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (g)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
421-3521	033136	¥2,900		オープン	420	6	420	878(86)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

**住鋳** Sumi Paste BN  
**住鋳** 日本  
**焼付防止潤滑剤“スミペーストBN”** RoHS

同商品群 在庫数 19 アイテム

**.Com** 耐熱1200°C  
 SDS



033060  
033070

**特長** ● 腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス素材に適合しています。  
**用途** ● ステンレス系締結部品の焼付防止。  
**仕様** ● 使用温度範囲: 1200°C以下  
**材質** ● 主成分: チッ化ホウ素 (BN)  
**製造国** ● 日本

発注単位1個 (価格改定日 19.04) 住鋳潤滑剤(株) [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	色	容量 (g)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
421-3513	033060	¥1,913		オープン	100	20	110	626(74)
356-3863	033070	¥11,125		オープン	1000	2	1200	123(77)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

**住鋳** Paste Spray(High-density Molybdenum Compounded Seizure Prevention Agent)  
**住鋳** 日本  
**モリブデン高濃度配合焼付防止剤“ペーストスプレー”** RoHS

同商品群 在庫数 19 アイテム

**.Com** 耐熱350°C  
 SDS



LPS

**特長** ● 摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩擦、焼き付けを防止します。  
**用途** ● 鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。  
**用途** ● 機械の組み立て時の回転部、摺動部。  
**仕様** ● 使用温度範囲: 350°C以下  
**材質** ● 主成分: 鉱油、二硫化モリブデン  
**製造国** ● 日本

発注単位1本 (価格改定日 19.04) 住鋳潤滑剤(株) [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
121-8913	LPS	¥2,350		オープン	330	6	340	1725(80)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>

**住鋳** Sumitemp Grease Spray(Seizure Prevention Agent)  
**住鋳** 日本  
**高温用焼付防止剤“スミテンプグリススプレー”** RoHS

同商品群 在庫数 19 アイテム

**.Com** 耐熱800°C  
 SDS



STGS

**特長** ● 金属微粉末を配合したゴールドカラーの焼付防止剤です。  
**用途** ● 遠心鑄造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。  
 ● 射出成形機のノズル先端部ねじや金型摺動部に。  
**仕様** ● 使用温度範囲: -10~800°C  
**材質** ● 主成分: 合成油、銅粉  
**製造国** ● 日本

発注単位1本 (価格改定日 19.04) 住鋳潤滑剤(株) [526623]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
121-8743	STGS	¥2,913		オープン	420	12	430	1527(109)

ホームページ <http://www.sumico.co.jp/>