

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ **Arctic Gloves** **防寒手袋** **日本**

特長 ●10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構造なので保温効果とフィット感があります。
●手の甲までコーティングしているため手が汚れにくいです。
●厚さ:1.8mm
●表:天然ゴム ●裏:アクリル・ナイロン
仕様 製造国 ●中国

サイズ(全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm))
M 23.8 20.8 7.3
L 24.8 22.0 7.8
LL 25.8 23.0 8.3

発注単位1双 発注コード 品番 取扱価格(1双) メーカー希望小売価格(1双) 色 サイズ 梱包数(双) 質量(g) 実績(前年比%)

824-6659	TWBG-M	¥943	¥1,100	オレンジ	M	120	120	212(58)
824-6657	TWBG-L	¥943	¥1,100	オレンジ	L	120	120	1205(144)
824-6658	TWBG-LL	¥943	¥1,100	オレンジ	LL	120	135	399(197)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ミエローブ **Glove for protection against the Cold** **防寒手袋“ソフトラバー”** **日本** **RoHS**

特長 ●天然ゴムのコーティングにより、寒冷地でも硬くなりなく、優れたグリップ力を発揮します。
●突き刺しにも強い手袋です。
仕様 ●厚さ:2mm
材質 ●表:天然ゴム ●裏:アクリルポア
製造国 ●マレーシア

サイズ(全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm))
M 27.0 20.0 7.5
L 27.0 21.5 7.7
LL 27.0 23.0 8.0

発注単位1双 発注コード 品番 取扱価格(1双) メーカー希望小売価格(1双) 色 サイズ 梱包数(双) 質量(g) 実績(前年比%)

116-7431	NO.716-M	¥550	¥550	ブラウン	M	5	100	3(15)
116-7457	NO.716-L	¥550	¥550	ブラウン	L	5	100	30(108)
116-7474	NO.716-LL	¥550	¥550	ブラウン	LL	5	100	10(167)

商品のお問い合わせ:0598-51-2361 <http://www.miekagaku.co.jp/>

TOWA **PVC Working Gloves with Inner Gloves for Cold Conditions** **防寒手袋“ソフトビニスター防寒インナー付”** **日本**

特長 ●インナーが取り外し可能なため、着脱しやすく清潔に保てます。
●アクリルパイル起毛のインナー手袋で保温力を大幅にアップしています。
●塩化ビニール製で耐油性、耐摩耗性に優れています。
仕様 ●抗菌防臭加工
材質 ●表:塩化ビニール樹脂
製造国 ●中国

サイズ(全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm))
L 30.0 25.0 8.1
LL 30.0 25.2 8.6

発注単位1双 発注コード 品番 取扱価格(1双) メーカー希望小売価格(1双) 色 サイズ 梱包数(双) 質量(g) 実績(前年比%)

434-3514	OR653-L	¥957	¥1,100	オープン ブラウン	L	6	230	267(107)
434-3522	OR653-LL	¥957	¥1,100	オープン ブラウン	LL	6	241	96(57)

商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

TOWA **PVC Gloves for Cold Conditions** **防寒手袋“ソフトビニスター防寒用”** **日本**

特長 ●裏地に純綿起毛メリヤスを使用しています。
●塩化ビニール製で耐油性、耐摩耗性に優れています。
仕様 ●厚さ:約2mm
材質 ●表:塩化ビニール樹脂 ●裏:綿
製造国 ●中国

サイズ(全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm))
M 30.0 22.4 7.4
L 30.0 24.4 8.4
LL 30.0 26.0 8.6

発注単位1双 発注コード 品番 取扱価格(1双) メーカー希望小売価格(1双) 色 サイズ 梱包数(双) 質量(g) 実績(前年比%)

102-5815	653-M	¥629	¥629	オープン ブラウン	M	10	184	13(130)
102-5816	653-L	¥629	¥629	オープン ブラウン	L	10	210	56(52)
102-5817	653-LL	¥629	¥629	オープン ブラウン	LL	10	218	14(128)

商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

TOWA **Natural Rubber Gloves for Cold Conditions** **防寒手袋“トワロン冬作業用”** **日本** **RoHS**

特長 ●内側に綿起毛を施しています。
●天然ゴム製で引き裂き、引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。
●裏地にポアを使用しているため、防寒保温性に優れています。
仕様 ●厚さ:約2.5mm ●防臭加工
材質 ●表:天然ゴム ●裏:綿
製造国 ●日本

サイズ(全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm))
M 24.5 20.0 7.8
L 25.0 21.5 8.0
LL 25.5 24.0 8.5

発注単位1双 発注コード 品番 取扱価格(1双) メーカー希望小売価格(1双) 色 サイズ 梱包数(双) 質量(g) 実績(前年比%)

107-7650	168-M	¥657	¥657	オープン ブラウン	M	5	95	130(100)
107-7652	168-L	¥657	¥657	オープン ブラウン	L	5	110	255(92)
107-7649	168-LL	¥657	¥657	オープン ブラウン	LL	5	112	221(69)

商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

TOWA **Natural Rubber Gloves for Cold Conditions** **防寒手袋“ジョイハンドZERO防寒”** **日本** **RoHS**

特長 ●天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
●裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
仕様 ●厚さ:約1.35mm ●防臭加工
材質 ●表:天然ゴム ●裏:綿
製造国 ●マレーシア

サイズ(全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm))
M 25.0 21.8 7.6
L 26.0 23.6 7.8
LL 26.0 24.5 8.3

発注単位1双 発注コード 品番 取扱価格(1双) メーカー希望小売価格(1双) 色 サイズ 梱包数(双) 質量(g) 実績(前年比%)

824-5949	188-M	¥600	¥600	オープン ブラウン	M	10	92	129(164)
824-5947	188-L	¥600	¥600	オープン ブラウン	L	10	105	153(194)
824-5948	188-LL	¥600	¥600	オープン ブラウン	LL	10	115	16(160)

商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

TOWA **Natural Rubber Gloves for Cold Conditions** **防寒手袋“トワロン防寒用”** **日本** **RoHS**

特長 ●天然ゴム製で引き裂き、引っ掻きに強く、低温でも柔らかさを保ちます。
●内側に綿ポアを使用しており、保温性に優れています。
仕様 ●厚さ:約5.0mm ●防臭加工
材質 ●表:天然ゴム ●裏:アクリル、綿
製造国 ●日本

サイズ(全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm))
M 28.5 23.0 7.4
L 29.0 24.0 8.3
LL 29.5 26.2 8.5

発注単位1双 発注コード 品番 取扱価格(1双) メーカー希望小売価格(1双) 色 サイズ 梱包数(双) 質量(g) 実績(前年比%)

434-3433	169-M	¥871	¥871	オープン ブラウン	M	5	140	113(66)
434-3425	169-L	¥871	¥871	オープン ブラウン	L	5	145	365(68)
434-3417	169-LL	¥871	¥871	オープン ブラウン	LL	5	151	131(91)

商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

ミエローブ **Gloves for Protection against the Cold** **防寒手袋“ハイブリッド防寒”** **日本** **RoHS**

特長 ●塩化ビニールを配合することで塩化ビニール手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等の柔らかさを実現しました。
仕様 ●厚さ:1.0mm
材質 ●表:ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR)
●裏:アクリルパイル起毛
製造国 ●中国

サイズ(全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm))
S 30.0 23.0 7.5
M 30.0 24.0 8.0
L 30.0 24.5 8.0
LL 30.0 26.0 9.0

発注単位1双 発注コード 品番 取扱価格(1双) メーカー希望小売価格(1双) 色 サイズ 梱包数(双) 質量(g) 実績(前年比%)

114-9489	NO.703-S	¥900	¥1,550	ブルー	S	5	160	14(64)
114-9488	NO.703-M	¥900	¥1,550	ブルー	M	5	165	52(35)
114-9486	NO.703-L	¥900	¥1,550	ブルー	L	5	170	93(37)
114-9487	NO.703-LL	¥900	¥1,550	ブルー	LL	5	175	74(33)

商品のお問い合わせ:0598-51-2361 <http://www.miekagaku.co.jp/>