

ACID RESISTANT SYSTEM



1/4インチ耐酸性ロックライン®ホース

1/4" 耐酸性ホースキット

型番: **NL45463** ▲ ¥1,750
 内容: 146mm(10エレメント)ホース×2本
 ・1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ
 ・1/4"、1/8" NPT コネクター×各1ヶ



ロックライン®の耐酸性ホースはメッキ工場のすすぎ工程での使用に優れています。耐酸性ホースに含まれるポリエステル成分により、酸性の環境下でもホースが腐食することがありません。

ご注意

ロックライン®耐酸性ホースは特に酸性の溶液の搬送や高圧での使用のために製造されたものではありません。

1/4" 耐酸性ホース

型番: **NL45401** ▲ ¥1,320
 内容: 146mm(10エレメント)ホース×2本



型番: **NL46420** ▲ ¥28,790
 内容: 146mm(10エレメント)ホース×55本
 (バルク: 7.62m/25フィート)



型番: **NL46419** ▲ ¥6,290
 内容: 1.52m(5フィート)コイルホース×1ヶ



型番: **NL46421** ▲ ¥57,600
 内容: 15.24m(50フィート)コイルホース×1ヶ

1/16" 耐酸性丸ノズル

型番: **NL45402** ▲ ¥880
 内容: 1/16" 耐酸性丸ノズル×4ヶ
 型番: **NL46422** ▲ ¥8,580
 内容: 1/16" 耐酸性丸ノズル×50ヶ



1/8" 耐酸性丸ノズル

型番: **NL45403** ▲ ¥880
 内容: 1/8" 耐酸性丸ノズル×4ヶ
 型番: **NL46423** ▲ ¥8,580
 内容: 1/8" 耐酸性丸ノズル×50ヶ



1/4" 耐酸性丸ノズル

型番: **NL45404** ▲ ¥880
 内容: 1/4" 耐酸性丸ノズル×4ヶ
 型番: **NL46424** ▲ ¥8,580
 内容: 1/4" 耐酸性丸ノズル×50ヶ



1" 耐酸性フレアノズル

型番: **NL45407** ▲ ¥1,320
 内容: 1" 耐酸性フレアノズル×2ヶ
 型番: **NL46427** ▲ ¥9,290
 内容: 1" 耐酸性フレアノズル×20ヶ



1/8" 耐酸性 NPT コネクター

型番: **NL45405** ▲ ¥880
 内容: 1/8" 耐酸性 NPTコネクター×4ヶ
 型番: **NL46425** ▲ ¥8,580
 内容: 1/8" 耐酸性 NPTコネクター×50ヶ



1/4" 耐酸性 NPT コネクター

型番: **NL45406** ▲ ¥880
 内容: 1/4" 耐酸性 NPTコネクター×4ヶ
 型番: **NL46426** ▲ ¥8,580
 内容: 1/4" 耐酸性 NPTコネクター×50ヶ



1/4" 耐酸性 Y フィティング

型番: **NL45408** ▲ ¥1,320
 内容: 1/4" 耐酸性 Y フィティング×2ヶ
 型番: **NL46428** ▲ ¥9,290
 内容: 1/4" 耐酸性 Y フィティング×20ヶ



1/4" 耐酸性ダブルソケット

型番: **NL45409** ▲ ¥950
 内容: 1/4" 耐酸性ダブルソケット×4ヶ
 型番: **NL46429** ▲ ¥3,680
 内容: 1/4" 耐酸性ダブルソケット×20ヶ



耐酸性 1/4" ソケット - 1/8" 雌ねじ NPT

型番: **NL45411** ▲ ¥1,100
 内容: 1/4"ソケット-1/8"雌ねじ NPT×4ヶ
 型番: **NL46431** ▲ ¥4,360
 内容: 1/4"ソケット-1/8"雌ねじ NPT×20ヶ



1/4" 耐酸性エルボーフィティング

型番: **NL45415** ▲ ¥1,240
 内容: 1/4" 耐酸性エルボーフィティング×2ヶ
 型番: **NL46435** ▲ ¥9,460
 内容: 1/4" 耐酸性エルボーフィティング×20ヶ



1/4" 耐酸性 T フィティング

型番: **NL45416** ▲ ¥1,460
 内容: 1/4" 耐酸性 T フィティング×2ヶ
 型番: **NL46436** ▲ ¥11,390
 内容: 1/4" 耐酸性 T フィティング×20ヶ



1/4" 耐酸性スイベルノズル 40

型番: **NL45481** ▲ ¥1,880
 内容: 1/4" 耐酸性スイベルノズル 40×2ヶ
 型番: **NL46449** ▲ ¥14,960
 内容: 1/4" 耐酸性スイベルノズル 40×20ヶ



1/4" 耐酸性スイベルノズル 60

型番: **NL45482** ▲ ¥1,880
 内容: 1/4" 耐酸性スイベルノズル 60×2ヶ
 型番: **NL46450** ▲ ¥14,960
 内容: 1/4" 耐酸性スイベルノズル 60×20ヶ



1/2インチ耐酸性ロックライン®ホース

1/2" 耐酸性ホースキット

型番: **NL56863** ▲ ¥1,980
 内容: 140mm(6エレメント)ホース×2本
 ・1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ
 ・3/8"、1/2" NPT コネクター×各1ヶ




1/2" 耐酸性ホース

型番: **NL56801** ▲ ¥1,480
 内容: 140mm(6エレメント)ホース×2本



型番: **NL57860** ▲ ¥34,200
 内容: 140mm(6エレメント)ホース×55本
 (バルク: 7.62m/25フィート)



型番: **NL57859** ▲ ¥7,590
 内容: 1.52m(5フィート)コイルホース×1ヶ



型番: **NL57861** ▲ ¥68,400
 内容: 15.24m(50フィート)コイルホース×1ヶ

1/4" 耐酸性丸ノズル

型番: **NL56806** ▲ ¥990
 内容: 1/4" 耐酸性丸ノズル×4ヶ
 型番: **NL57866** ▲ ¥9,780
 内容: 1/4" 耐酸性丸ノズル×50ヶ



3/8" 耐酸性丸ノズル

型番: **NL56802** ▲ ¥990
 内容: 3/8" 耐酸性丸ノズル×4ヶ
 型番: **NL57862** ▲ ¥9,780
 内容: 3/8" 耐酸性丸ノズル×50ヶ



1/2" 耐酸性丸ノズル

型番: **NL56803** ▲ ¥990
 内容: 1/2" 耐酸性丸ノズル×4ヶ
 型番: **NL57863** ▲ ¥9,780
 内容: 1/2" 耐酸性丸ノズル×50ヶ



3/8" 耐酸性 NPT コネクター

型番: **NL56804** ▲ ¥990
 内容: 3/8" 耐酸性 NPTコネクター×4ヶ
 型番: **NL57864** ▲ ¥9,780
 内容: 3/8" 耐酸性 NPTコネクター×50ヶ



1/2" 耐酸性 NPT コネクター

型番: **NL56805** ▲ ¥990
 内容: 1/2" 耐酸性 NPTコネクター×4ヶ
 型番: **NL57865** ▲ ¥9,780
 内容: 1/2" 耐酸性 NPTコネクター×50ヶ



1 1/4" 耐酸性フレアノズル

型番: **NL56807** ▲ ¥1,480
 内容: 1 1/4" 耐酸性フレアノズル×2ヶ
 型番: **NL57867** ▲ ¥10,250
 内容: 1 1/4" 耐酸性フレアノズル×20ヶ



1/2" 耐酸性 Y フィティング

型番: **NL56808** ▲ ¥1,420
 内容: 1/2" 耐酸性 Y フィティング×2ヶ
 型番: **NL57868** ▲ ¥9,850
 内容: 1/2" 耐酸性 Y フィティング×20ヶ



1/2"-1/4" 耐酸性 Y リducer

型番: **NL56822** ▲ ¥1,420
 内容: 1/2"-1/4" 耐酸性 Y リducer×2ヶ
 型番: **NL57870** ▲ ¥9,850
 内容: 1/2"-1/4" 耐酸性 Y リducer×20ヶ



1/2"-1/4" 耐酸性アダプター

型番: **NL56821** ▲ ¥1,050
 内容: 1/2"-1/4" 耐酸性アダプター×2ヶ
 型番: **NL57869** ▲ ¥8,900
 内容: 1/2"-1/4" 耐酸性アダプター×20ヶ



1/2" 耐酸性エルボーフィティング

型番: **NL56824** ▲ ¥1,240
 内容: 1/2" 耐酸性エルボーフィティング×2ヶ
 型番: **NL57874** ▲ ¥9,460
 内容: 1/2" 耐酸性エルボーフィティング×20ヶ



1/2" 耐酸性 T フィティング

型番: **NL56825** ▲ ¥1,460
 内容: 1/2" 耐酸性 T フィティング×2ヶ
 型番: **NL57875** ▲ ¥11,390
 内容: 1/2" 耐酸性 T フィティング×20ヶ



1/2" 耐酸性ダブルソケット

型番: **NL56811** ▲ ¥880
 内容: 1/2" 耐酸性ダブルソケット×4ヶ
 型番: **NL57872** ▲ ¥3,490
 内容: 1/2" 耐酸性ダブルソケット×20ヶ

