

オプション
▶ P.209

特注製作
事例案内
▶ P.217

電源選定
ガイド
▶ P.173


電源仕様
一覧
▶ P.175

テクニカル
ガイド
▶ P.223


規格関連
▶ P.235

▶ 外形寸法図 (mm)


LDR2-48RD2-LA/SW2-LA/BL2-LA/GR2-LA




LDR2-74RD2-LA/SW2-LA/BL2-LA/GR2-LA




LDR2-100RD2-LA/SW2-LA/BL2-LA/GR2-LA




LDR2-132RD2-LA/SW2-LA/BL2-LA/GR2-LA



LDR2-170RD2-LA/SW2-LA/BL2-LA/GR2-LA



LDR2-208RD2-LA/SW2-LA/BL2-LA/GR2-LA



直射光	LDR2
	LDR2-LA
集光	LDR-LA1
	SQR
	SQR-TP
拡散光	HLDR-IP
	HPR2
	LFR
	LKR
	FPR
	FPQ2
直射光	LDL2
	LDLB
	HLDL2
	TH
拡散光	LFL
	HPD2
	LDM2
	LAV
	PDM
	LFX2
	LFV3
平行光	MSU
	MFU
紫外	UV2
	UV LNSP-UV-FN
赤外	IR2
	HLV2 HFS/HFR HLV2-NR HLV2-3M-RGB-3W PFBR PFB2 LV
スポット光・その他	LNSP
	CU-LNSP
	LNSP-FN
	LN/LN-HK
集光	LNSD
	LND2
	HLND
	LT
	LNV
拡散光	LNDG
	LNIS
斜光	LNIS-FN
	テレセンレンズ マクロレンズ