

商品特長は3-456ページに掲載

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

**セイン** Coupling 315 eSafe Series **RoHS**  
"eSafe シリーズ315" (ホース取付用カップリング)

仕 様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃  
●残圧除去機能付

材 質 ●本体:鋼鉄  
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)

製造国 ●スウェーデン

10-315-2002

注意  
●国内一般製品と互換性があります。

| 発注コード    | 品 番         | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 最高使用圧力<br>(MPa) | 相手側取付サイズ<br>(インチ) | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(g)  | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 818-8990 | 10-315-2002 | ¥2,491       | オープン                   | 1.6             | 1/ 4              | 1          | 102 3(150) |              |
| 818-8991 | 10-315-2043 | ¥2,491       | オープン                   | 1.6             | 9/32              | 1          | 102 8(160) |              |
| 818-8992 | 10-315-2004 | ¥2,491       | オープン                   | 1.6             | 3/ 8              | 1          | 104 7(700) |              |
| 818-8993 | 10-315-2005 | ¥2,491       | オープン                   | 1.6             | 1/ 2              | 1          | 105 5(100) |              |

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

**セイン** Coupling 315 eSafe Series **RoHS**  
"eSafe シリーズ315" (ホース取付用カップリング)

仕 様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃  
●残圧除去機能付

材 質 ●本体:鋼鉄  
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)

製造国 ●スウェーデン

10-315-2058

注意  
●国内一般製品と互換性があります。

| 発注コード    | 品 番         | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 最高使用圧力<br>(MPa) | 相手側ホースサイズ<br>(mm) | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(g)   | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| 818-9002 | 10-315-2058 | ¥2,839       | オープン                   | 1.6             | 5.0× 8.0          | 1          | 117 0(-)    |              |
| 818-9003 | 10-315-2060 | ¥2,839       | オープン                   | 1.6             | 6.5×10.0          | 1          | 118 26(124) |              |
| 818-9004 | 10-315-2062 | ¥2,839       | オープン                   | 1.6             | 8.0×12.0          | 1          | 133 20(58)  |              |
| 818-9005 | 10-315-2063 | ¥2,893       | オープン                   | 1.6             | 9.5×13.5          | 1          | 136 3(300)  |              |
| 818-9006 | 10-315-2066 | ¥3,063       | オープン                   | 1.6             | 11.0×16.0         | 1          | 165 41(684) |              |

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

**セイン** Coupling 315 eSafe Series **RoHS**  
"eSafe シリーズ315 圧力テスター"

用 途 ●レギュレーターの調整、圧力  
損失の確認に。

仕 様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃  
●圧力範囲:0~1MPa

材 質 ●本体:鋼鉄  
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)

製造国 ●スウェーデン

19-900-9132

注意  
●圧力計の表記は、bar/PSIになります。  
●国内一般製品と互換性があります。

| 発注コード    | 品 番         | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 最高使用圧力<br>(MPa) | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 818-9026 | 19-900-9132 | ¥10,196      | オープン                   | 1.0             | 1          | 596       | 3(300)       |

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

**セイン** Coupling 315 Series **RoHS**  
"シリーズ315" (ホース取付用カップリング)

仕 様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃

材 質 ●本体:鋼鉄  
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)

製造国 ●スウェーデン

10-315-1002

注意  
●国内一般製品と互換性があります。

| 発注コード    | 品 番         | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 最高使用圧力<br>(MPa) | 相手側取付サイズ<br>(インチ) | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(g)  | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 818-8976 | 10-315-1002 | ¥1,170       | オープン                   | 1.6             | 1/ 4              | 10         | 105 3(150) |              |
| 818-8977 | 10-315-1043 | ¥1,170       | オープン                   | 1.6             | 9/32              | 1          | 91 0(-)    |              |
| 818-8978 | 10-315-1004 | ¥1,170       | オープン                   | 1.6             | 3/ 8              | 1          | 94 13(434) |              |
| 818-8979 | 10-315-1005 | ¥1,170       | オープン                   | 1.6             | 1/ 2              | 1          | 94 5(72)   |              |

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

**セイン** Nipple 315 Series **RoHS**  
"シリーズ315" (ホース取付用ニップル)

仕 様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃

材 質 ●本体:鋼鉄

製造国 ●スウェーデン

10-315-5002

注意  
●国内一般製品と互換性があります。

| 発注コード    | 品 番         | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 最高使用圧力<br>(MPa) | 相手側取付サイズ<br>(インチ) | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(g)  | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 818-9009 | 10-315-5002 | ¥1,134       | オープン                   | 1.6             | 1/ 4              | 1          | 17 10(167) |              |
| 818-9010 | 10-315-5043 | ¥ 196        | オープン                   | 1.6             | 9/32              | 1          | 19 7(70)   |              |
| 818-9011 | 10-315-5004 | ¥ 196        | オープン                   | 1.6             | 3/ 8              | 1          | 20 7(140)  |              |
| 818-9012 | 10-315-5005 | ¥ 241        | オープン                   | 1.6             | 1/ 2              | 1          | 25 6(300)  |              |

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

**セイン** Coupling 315 Series **RoHS**  
"シリーズ315" (おねじ取付用カップリング)

仕 様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃

材 質 ●本体:鋼鉄  
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)

製造国 ●スウェーデン

10-315-1102

注意  
●国内一般製品と互換性があります。

| 発注コード    | 品 番         | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 最高使用圧力<br>(MPa) | 相手側取付サイズ<br>(インチ) | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(g)  | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 818-8984 | 10-315-1102 | ¥1,366       | オープン                   | 1.6             | R1/4              | 1          | 107 9(113) |              |
| 818-8986 | 10-315-1104 | ¥1,384       | オープン                   | 1.6             | R3/8              | 1          | 116 5(100) |              |
| 818-8985 | 10-315-1105 | ¥1,474       | オープン                   | 1.6             | R1/2              | 1          | 114 3(5)   |              |

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

**セイン** Coupling 315 Series **RoHS**  
"シリーズ315" (ホース取付用カップリング)

仕 様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃

材 質 ●本体:鋼鉄  
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)

製造国 ●スウェーデン

10-315-1058

注意  
●国内一般製品と互換性があります。

| 発注コード    | 品 番         | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 最高使用圧力<br>(MPa) | 相手側ホースサイズ<br>(mm) | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(g)   | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| 818-8986 | 10-315-1058 | ¥1,464       | オープン                   | 1.6             | 5.0× 8.0          | 1          | 104 6(-)    |              |
| 818-8987 | 10-315-1060 | ¥1,375       | オープン                   | 1.6             | 6.5×10.0          | 1          | 105 29(242) |              |
| 818-8988 | 10-315-1062 | ¥1,384       | オープン                   | 1.6             | 8.0×12.0          | 1          | 121 23(288) |              |
| 818-8989 | 10-315-1066 | ¥1,634       | オープン                   | 1.6             | 11.0×16.0         | 1          | 151 7(700)  |              |

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

**セイン** Coupling 315 Series **RoHS**  
"シリーズ315" (めねじ取付用カップリング)

仕 様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃

材 質 ●本体:鋼鉄  
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)

製造国 ●スウェーデン

10-315-1152

注意  
●国内一般製品と互換性があります。

| 発注コード    | 品 番         | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 最高使用圧力<br>(MPa) | 相手側取付サイズ<br>(インチ) | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(g)   | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| 818-8980 | 10-315-1152 | ¥1,125       | オープン                   | 1.6             | Rc1/4             | 1          | 92 15(50)   |              |
| 818-8981 | 10-315-1154 | ¥1,224       | オープン                   | 1.6             | Rc3/8             | 1          | 93 11(123)  |              |
| 818-8982 | 10-315-1155 | ¥1,143       | オープン                   | 1.6             | Rc1/2             | 1          | 95 535(253) |              |

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/