

# 金属カップリング

商品特長は3-456ページに掲載

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

流体継手・チューブ

チューブ継手

金属カップリング

樹脂カップリング

配管継手

ボールバルブ

ニードルバルブ

エアチューブ・ホース

チューブ用品

食品用ホース

工業用ホース

チューブカッター

エアリール

加圧状態でのカップリングの脱着は重大事故につながります。

## セイン Coupling 320 eSafe Series "eSafe シリーズ320" (ホース取付用カップリング) RoHS

同商品群  
在庫数 **478** アイテム



10-320-2004

仕様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃  
●残圧除去機能付  
材質 ●本体:鋼鉄  
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)  
製造国 ●スウェーデン

注意  
●シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準 小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側ホースサイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9027	10-320-2002	¥2,276		1.6	1/4	10	84	3(150)
818-9028	10-320-2003	¥2,276		1.6	5/16	10	84	0(-)
818-9029	10-320-2004	¥2,276		1.6	3/8	10	91	2(200)
818-9030	10-320-2005	¥2,349		1.6	1/2	10	75	0(-)
818-9031	10-320-2009	¥2,349		1.6	9mm	10	94	0(-)

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

## セイン Nipple 320 Series "シリーズ320" (おねじ取付用ニップル) RoHS

同商品群  
在庫数 **478** アイテム



10-320-5201

仕様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃  
材質 ●本体:鋼鉄  
製造国 ●スウェーデン

注意  
●シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準 小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9064	10-320-5201	¥563		1.6	G1/8オネジ	1	15	0(-)
818-9065	10-320-5202	¥420		1.6	G1/4オネジ	1	22	17(122)
818-9066	10-320-5204	¥491		1.6	G3/8オネジ	1	30	0(-)
818-9067	10-320-5205	¥901		1.6	G1/2オネジ	1	60	0(-)
835-8056	10-320-5401	¥795		1.6	NPT1/8オネジ	1	15	0(-)
835-8057	10-320-5402	¥446		1.6	NPT1/4オネジ	1	24	26(372)
835-8058	10-320-5404	¥545		1.6	NPT3/8オネジ	1	30	0(-)
835-8059	10-320-5405	¥1,000		1.6	NPT1/2オネジ	1	61	0(-)

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

## セイン Accessory Cover "カップリング保護カバー" RoHS

同商品群  
在庫数 **478** アイテム



09-320-7007

特長 ●カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます。  
仕様 ●適合カップリング:標準、eSafe シリーズ300、310、315、320  
材質 ●ゴム  
製造国 ●スウェーデン

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準 小売価格 (1個)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
216-5721	09-320-7007	¥394		30×30×28	1	10	20(-)

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

## セイン Coupling 320 eSafe Series "eSafe シリーズ320" (おねじ取付用カップリング・保護カバー付) RoHS

同商品群  
在庫数 **478** アイテム



10-320-2234

仕様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃  
●損傷から守るカバー付  
材質 ●本体:鋼鉄  
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)  
製造国 ●スウェーデン

注意  
●シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準 小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9046	10-320-2234	¥3,625		1.6	G3/8オネジ	10	95	0(-)

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

## セイン Nipple 320 Series "シリーズ320" (めねじ取付用ニップル) RoHS

同商品群  
在庫数 **478** アイテム



10-320-5151

仕様 ●使用流体:空気 ●使用温度範囲:-20~100℃  
材質 ●本体:鋼鉄  
製造国 ●スウェーデン

注意  
●シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準 小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9057	10-320-5151	¥420		1.6	Rc1/8	1	16	9(113)
818-9058	10-320-5152	¥384		1.6	Rc1/4	1	19	127(669)
818-9059	10-320-5154	¥420		1.6	Rc3/8	1	24	11(92)
818-9060	10-320-5155	¥696		1.6	Rc1/2	1	46	1(5)
818-9061	10-320-5263	¥670		1.6	G1/4メネジ	1	17	8(200)
818-9062	10-320-5264	¥634		1.6	G3/8メネジ	1	25	1(25)
818-9063	10-320-5265	¥1,054		1.6	G1/2メネジ	1	44	5(500)
835-8060	10-320-5451	¥455		1.6	NPT1/8メネジ	1	16	1(15)
835-8061	10-320-5452	¥330		1.6	NPT1/4メネジ	1	21	5(42)
835-8062	10-320-5454	¥464		1.6	NPT3/8メネジ	1	27	0(-)
855-8860	10-320-5455	¥901		1.6	NPT1/2メネジ	1	49	10(999)

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

## セイン Nipple 320 Series "シリーズ320" (ホース取付用ニップル) RoHS

同商品群  
在庫数 **478** アイテム



10-320-5002

仕様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃  
材質 ●本体:鋼鉄  
製造国 ●スウェーデン

注意  
●シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準 小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側ホースサイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9047	10-320-5002	¥384		1.6	1/4	1	13	0(-)
818-9048	10-320-5003	¥384		1.6	5/16	1	15	0(-)
818-9049	10-320-5004	¥384		1.6	3/8	1	16	1(100)
818-9051	10-320-5005	¥420		1.6	1/2	1	10	0(-)
818-9049	10-320-5009	¥911		1.6	9mm	1	21	0(-)

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

## セイン Nipple 320 Series "シリーズ320" (ホース取付用ニップル) RoHS

同商品群  
在庫数 **478** アイテム



10-320-5058

仕様 ●使用流体:空気  
●使用温度範囲:-20~100℃  
材質 ●本体:鋼鉄  
製造国 ●スウェーデン

注意  
●シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー標準 小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側ホースサイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9052	10-320-5058	¥901		1.6	5.0×8.0	1	32	0(-)
818-9053	10-320-5060	¥901		1.6	6.5×10.0	1	38	7(-)
818-9054	10-320-5062	¥1,045		1.6	8.0×12.0	1	56	0(-)
818-9055	10-320-5063	¥1,536		1.6	9.5×13.5	1	65	0(-)
818-9056	10-320-5066	¥1,536		1.6	11.0×16.0	1	98	1(20)

商品のお問い合わせ:0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/