

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

商品特長は3-456ページに掲載

セイン Coupling 410 eSafe Series
"eSafe シリーズ410" (めねじ取付用カップリング) RoHS

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:-20~100℃
材 質 ●本体:鋼鉄
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)
製造国 ●スウェーデン



10-410-2154

注意
●シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

発注単位1個 (価格改定日 20.10) セインジャパン(株) [533920]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9075	10-410-2154	¥4,464	オープン	1.6	Rc3/8	10	138	32(111)
818-9076	10-410-2155	¥4,464	オープン	1.6	Rc1/2	10	141	52(137)
818-9077	10-410-2157	¥4,616	オープン	1.6	Rc3/4	10	151	1(4)
835-8052	10-410-2454	¥4,464	オープン	1.6	NPT3/8メネジ	10	151	0(-)
835-8053	10-410-2455	¥4,464	オープン	1.6	NPT1/2メネジ	10	151	0(-)
835-8055	10-410-2457	¥4,616	オープン	1.6	NPT3/4メネジ	10	151	0(-)

☎商品のお問い合わせ: 0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

セイン Coupling 410 eSafe Series
"eSafe シリーズ410" (おねじ取付用カップリング) RoHS

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:-20~100℃
材 質 ●本体:鋼鉄
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)
製造国 ●スウェーデン



10-410-2204

注意
●シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

発注単位1個 (価格改定日 20.10) セインジャパン(株) [533920]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9078	10-410-2204	¥4,634	オープン	1.6	G3/8オネジ	10	148	12(400)
818-9079	10-410-2205	¥4,634	オープン	1.6	G1/2オネジ	10	151	6(30)
818-9080	10-410-2207	¥4,920	オープン	1.6	G3/4オネジ	10	155	0(-)
835-8050	10-410-2404	¥4,634	オープン	1.6	NPT3/8オネジ	10	151	0(-)
835-8051	10-410-2405	¥4,634	オープン	1.6	NPT1/2オネジ	10	151	0(-)
835-8054	10-410-2407	¥4,920	オープン	1.6	NPT3/4オネジ	10	151	0(-)

☎商品のお問い合わせ: 0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

セイン Nipple 410 Series
"シリーズ410" (めねじ取付用ニップル) RoHS

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:-20~100℃
材 質 ●本体:鋼鉄
製造国 ●スウェーデン



10-410-5152

注意
●シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

発注単位1個 (価格改定日 20.10) セインジャパン(株) [533920]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9089	10-410-5152	¥ 563	オープン	1.6	Rc1/4	1	28	9(-)
818-9090	10-410-5154	¥ 563	オープン	1.6	Rc3/8	1	28	67(160)
818-9091	10-410-5155	¥ 768	オープン	1.6	Rc1/2	1	82	51(114)
818-9092	10-410-5157	¥1,116	オープン	1.6	Rc3/4	1	87	3(300)
835-8047	10-410-5454	¥1,295	オープン	1.6	NPT3/8メネジ	1	29	2(-)
835-8048	10-410-5455	¥1,196	オープン	1.6	NPT1/2メネジ	1	51	0(-)
835-8049	10-410-5457	¥2,196	オープン	1.6	NPT3/4メネジ	1	86	0(-)

☎商品のお問い合わせ: 0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

セイン Nipple 410 Series
"シリーズ410" (おねじ取付用ニップル) RoHS

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:-20~100℃
材 質 ●本体:鋼鉄
製造国 ●スウェーデン



10-410-5202

注意
●シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

発注単位1個 (価格改定日 20.10) セインジャパン(株) [533920]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9093	10-410-5202	¥ 634	オープン	1.6	G1/4オネジ	1	27	9(300)
818-9094	10-410-5204	¥ 759	オープン	1.6	G3/8オネジ	1	31	13(999)
818-9095	10-410-5205	¥ 901	オープン	1.6	G1/2オネジ	1	68	0(-)
818-9096	10-410-5207	¥1,875	オープン	1.6	G3/4オネジ	1	98	0(-)
835-8044	10-410-5405	¥2,224	オープン	1.6	NPT3/8オネジ	1	33	0(-)
835-8045	10-410-5405	¥1,330	オープン	1.6	NPT1/2オネジ	1	71	13(-)
835-8046	10-410-5407	¥3,733	オープン	1.6	NPT3/4オネジ	1	96	0(-)

☎商品のお問い合わせ: 0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

●実績 (前年比%) ...過去一年間のTRUSCOの販売実績 (前年比%) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

セイン Coupling 410 eSafe Series
"eSafe シリーズ410" (ホース取付用カップリング) RoHS

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:-20~100℃
●残圧除去機能付
材 質 ●本体:鋼鉄
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)
製造国 ●スウェーデン



10-410-2003

注意
●シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

発注単位1個 (価格改定日 20.10) セインジャパン(株) [533920]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側ホースサイズ (インチ)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9068	10-410-2003	¥4,464	オープン	1.6	5/16	10	134	0(-)
818-9069	10-410-2004	¥4,464	オープン	1.6	3/8	10	134	0(-)
818-9070	10-410-2005	¥4,464	オープン	1.6	1/2	10	136	0(-)
818-9071	10-410-2006	¥4,616	オープン	1.6	5/8	10	136	0(-)
818-9072	10-410-2007	¥4,616	オープン	1.6	3/4	10	136	2(200)

☎商品のお問い合わせ: 0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

セイン Coupling 410 eSafe Series
"eSafe シリーズ410" (ホース取付用カップリング) RoHS

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:-20~100℃
●残圧除去機能付
材 質 ●本体:鋼鉄
●シールゴム:ニトリルゴム (NBR)
製造国 ●スウェーデン



10-410-2066

注意
●シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

発注単位1個 (価格改定日 20.10) セインジャパン(株) [533920]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側ホースサイズ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9073	10-410-2066	¥5,036	オープン	1.6	11.0×16.0	10	200	0(-)
818-9074	10-410-2068	¥5,608	オープン	1.6	13.0×18.0	10	198	4(-)

☎商品のお問い合わせ: 0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

セイン Nipple 410 Series
"シリーズ410" (ホース取付用ニップル) RoHS

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:-20~100℃
材 質 ●本体:鋼鉄
製造国 ●スウェーデン



10-410-5002

注意
●シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

発注単位1個 (価格改定日 20.10) セインジャパン(株) [533920]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側ホースサイズ (インチ)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9081	10-410-5002	¥563	オープン	1.6	1/4	1	20	0(-)
818-9082	10-410-5003	¥661	オープン	1.6	5/16	1	25	0(-)
818-9083	10-410-5004	¥563	オープン	1.6	3/8	1	23	0(-)
818-9084	10-410-5005	¥563	オープン	1.6	1/2	1	26	0(-)
818-9085	10-410-5006	¥651	オープン	1.6	5/8	1	32	0(-)
818-9086	10-410-5007	¥759	オープン	1.6	3/4	1	41	1(50)

☎商品のお問い合わせ: 0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

セイン Nipple 410 Series
"シリーズ410" (ホース取付用ニップル) RoHS

仕 様 ●使用流体:空気
●使用温度範囲:-20~100℃
材 質 ●本体:鋼鉄
製造国 ●スウェーデン



10-410-5066

注意
●シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

発注単位1個 (価格改定日 20.10) セインジャパン(株) [533920]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	最高使用圧力 (MPa)	相手側ホースサイズ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-9087	10-410-5066	¥2,401	オープン	1.6	11.0×16.0	1	95	1(34)
818-9088	10-410-5068	¥3,946	オープン	1.6	13.0×18.0	1	106	4(-)

☎商品のお問い合わせ: 0297-21-1971 http://www.cejn.co.jp/

価格は、税抜価格を表示しています。

流体継手・チューブ

チューブ継手

金属カップリング

樹脂カップリング

配管継手

ボールバルブ

ニードルバルブ

エアチューブ・ホース

チューブ用品

食品用ホース

工業用ホース

チューブカッター

エアリール

人為的な衝撃・曲げ・引張は、破損の原因となります。