

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アラオ Stand **マグポケスタンド**



- 特長**
- 簡単にサイン標識が完成します。
 - A4用紙にデザインしたものを差し込むだけです。
 - マグネット開閉式で差替えもスムーズです。
 - コンパクトで収納が簡単です。
- 仕様**
- 折りたたみ式
- 材質**
- ポリプロピレン(PP)
- 製造国**
- 中国

発注単位1枚 アラオ側[128822]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	表示内容	間口×高さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-4144	AR-291	¥5,500	¥6,000	無地	280×640	4	1.5	36(38)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>

Reelex Sign Rope Reel **自動巻ツインロープリール内蔵“サインロープリール”**



- 特長**
- ロープは左右で18m引き出しできます。(片側9m)
 - 自動巻リール内蔵なのでロープの巻取りが簡単です。
 - キャスター付なので移動がラクです。
 - ロック付きキャスターで本体をしっかり固定できます。
 - オリジナルデザインも1台から製作できます。
- 仕様**
- ロープ長さ:左右合計18m
 - ロープ先端カラビナ付
 - 屋外使用可
 - キャスター付
- 材質**
- 本体:ポリプロピレン
 - ベースプレート:鉄
 - ロープ:ポリエチレン
- 製造国**
- 日本



発注単位1台 中発販売側[605309]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	表示内容	色	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
818-4160	SRR-W1209A	¥99,000	¥132,000	危険 立入禁止	イエロー	500×500×976	1	26	20(32)
818-4161	SRR-W1209B	¥99,000	¥132,000	進入禁止	イエロー	500×500×976	1	26	2(50)

大径キャスタータイプ 仕様 ●キャスター径:φ100mm(4輪自在ストッパー付)

発注単位1台 メーカー直送|運賃¥2,000|北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	表示内容	色	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-7734	SRR-W1209A100	¥126,000	¥168,000	危険立入禁止	イエロー	580×580×1038	1	32	0(-)
★160-7735	SRR-W1209B100	¥126,000	¥168,000	進入禁止	イエロー	580×580×1038	1	32	5(-)

☎商品のお問い合わせ:052-614-3664 <http://www.chuhan.co.jp/>

Reelex Sign Plastic Chain **軽量プラスチックチェーン内蔵“サインプラチェーン”**



- 特長**
- プラチェーンは左右で20m軽々引き出すことができます。※片側最大10m
 - チェーンロックスライダーでチェーンの固定・収納が簡単です。
 - オリジナルデザインも1台から製作できます。
- 仕様**
- チェーン長さ:左右合計20m
 - チェーン先端カラビナ付
 - 屋外使用可
- 材質**
- 本体:ポリプロピレン(PP)
- 製造国**
- 日本



発注単位1台 中発販売側[605309]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	表示内容	色	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
829-1889	SPC-W610A	¥61,200	¥88,000	立入禁止(2面)/入らないで下さい(2面)	イエロー	430×430×982	1	27	11(29)
829-1890	SPC-W610B	¥61,200	¥88,000	進入禁止(3面)/赤無地(1面)	レッド	430×430×982	1	27	0(-)

大径キャスタータイプ 仕様 ●キャスター径:φ100mm(4輪自在ストッパー付)

発注単位1台 メーカー直送|運賃元払|沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	表示内容	色	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-7736	SPC-W610A100	¥79,200	¥88,000	立入禁止(2面)/入らないでください(2面)	イエロー	580×580×1043	1	32	1(17)
★160-7737	SPC-W610B100	¥79,200	¥88,000	進入禁止(3面)/赤無地(1面)	レッド	580×580×1043	1	32	0(-)

アジャスタータイプ 特長 ●アジャスターでの高さ調節によって凹凸のある路面でも安定します。
仕様 ●キャスター径:φ100mm(アジャスター付2個)、2個アジャスターのみ

発注単位1台 メーカー直送|運賃元払|沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	表示内容	色	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-7738	SPC-W610AAJ	¥61,200	¥68,000	立入禁止(2面)/入らないでください(2面)	イエロー	430×430×982	1	27	0(-)
★160-7739	SPC-W610BAJ	¥61,200	¥68,000	進入禁止(3面)/赤無地(1面)	レッド	430×430×982	1	27	0(-)

☎商品のお問い合わせ:052-614-3664 <http://www.chuhan.co.jp/>