

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アンカーは2-918~925ページに掲載

チェッカーズ  **Parking Stop**
チェッカーズ  **Speed Bumps**

パーキングストップ

特長 ● 駐車場での接触事故を防止します。
● 耐候性があり、コンクリートの
ように欠けることはありません。
仕様 ● 耐荷重:2t ● 適合車種:普通車
材質 ● 再生プラスチック
製造国 ● アメリカ




高さ
間口
奥行
CS4S-Y



品番	適合車種	取付穴数(個)
CS4S-Y	普通車	2
CS6S-Y	普通車	2
TS8-Y	トラック	4

速度抑制板“スピードバンプス”

特長 ● 駐車場のスピード抑制に最適です。
● 再生プラスチックを使用している
ので環境にも優しいです。
● 一人で取り付けられます。
仕様 ● 耐荷重:2t ● 取付穴径:15mm
材質 ● 再生プラスチック
製造国 ● アメリカ



高さ
間口
奥行
SB4S 255mm

品番	取付穴数(個)
SB4S	3
SB6S	4
SB9S	5

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
490-4141	CS4S-Y	¥13,600	¥27,200	黄	1219×152×102	1	9.1	53(61)
490-4150	CS6S-Y	¥16,200	¥32,400	黄	1829×152×102	1	11.4	85(109)
490-5229	TS8-Y	¥63,600	¥127,200	黄	2438×255×179	1	18.6	11(220)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
490-4923	SB4S	¥19,200	¥38,400	黄	1219×255×51	1	10.0	5(72)
490-4931	SB6S	¥25,400	¥50,800	黄	1829×255×51	1	11.4	21(88)
490-4940	SB9S	¥40,800	¥81,600	黄	2754×255×51	1	22.7	4(67)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

チェッカーズ  **Fastening Set**
チェッカーズ  **Speed Bumps**

車止め用固定金具セット

特長 ● パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質 ● 工具鋼
製造国 ● アメリカ



CSSBTLAG (コンクリート用)
(金具+ワッシャー+シールド)

CSSBTSSPIKE (アスファルト用)
(金具1本入)

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	タイプ	呼び径×長さ(mm)	適合本体	セット入数(セット)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
761-9448	CSSBTLAG5	¥1,400	¥1,960	コンクリート用	12.7×140	SB4S, SB6S, SB9S	1	25	250	22(116)
761-9456	CSSBTLAG8	¥1,400	¥1,960	コンクリート用	12.7×203	CS4S-Y, CS6S-Y	1	25	300	128(106)
761-9430	CSSBTLAG10	¥1,400	¥1,960	コンクリート用	12.7×254	TS8-Y	1	25	500	14(37)
761-9421	CSSBTSSPIKE	¥1,400	¥1,960	アスファルト用	12.7×305	CS4S-Y, CS6S-Y, TS8-Y, SB4S, SB6S, SB9S	1	25	300	214(43)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

ヒカリ  **Car Stoper**
ヒカリ  **Car Stoper**

緩衝バー“カーストップ”

特長 ● D型中空構造なので、衝撃吸収性に優れています。
仕様 ● 中空構造 ● 取付穴径:6mm
材質 ● EPDM
製造国 ● 台湾



CSG100-100S

CSG100-450W

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
137-2750	CSG100-100S	¥750	¥750	黒	100×100×100	4	0.40	71(444)
387-4176	CSG50-330W	¥1,243	¥1,450	黒	330×50×50	4	0.50	222(46)
387-4184	CSG50-450W	¥1,586	¥1,850	黒	450×50×50	4	0.68	158(198)
387-4168	CSG50-1000W	¥3,086	¥3,600	黒	1000×50×50	4	1.53	422(118)
387-4206	CSG70-330W	¥1,371	¥1,600	黒	330×70×70	4	0.77	109(545)
387-4214	CSG70-450W	¥1,800	¥2,100	黒	450×70×70	4	1.08	54(63)
387-4192	CSG70-1000W	¥3,557	¥4,150	黒	1000×70×70	4	2.44	142(124)
387-4141	CSG100-330W	¥1,714	¥2,000	黒	330×100×100	4	1.46	56(156)
387-4150	CSG100-450W	¥2,229	¥2,600	黒	450×100×100	4	1.87	84(120)
387-4133	CSG100-1000W	¥4,500	¥5,250	黒	1000×100×100	4	4.14	266(84)

商品のお問い合わせ:06-6764-1531 <http://www.osaka-hikari.co.jp/>

ヒカリ  **Car Stoper**
ヒカリ  **Car Stoper**

緩衝バー“カーストップ”

特長 ● D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
仕様 ● 中空構造
● 粘着テープ付(仮止め用)
材質 ● EPDM
製造国 ● 台湾



CSG50-1000

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
★820-0750	CSG50-330	¥1,114	¥1,200	黒	330×50×50	4	505.00	202(277)
★820-0751	CSG50-450	¥1,439	¥1,550	黒	450×50×50	4	685.00	74(161)
★820-0749	CSG50-1000	¥3,064	¥3,300	黒	1000×50×50	4	1530.00	209(147)
★820-0753	CSG70-330	¥1,253	¥1,350	黒	330×70×70	4	772.00	24(999)
★820-0754	CSG70-450	¥1,717	¥1,850	黒	450×70×70	4	1080.00	19(634)
★820-0752	CSG70-1000	¥3,574	¥3,850	黒	1000×70×70	4	2440.00	46(154)
★820-0747	CSG100-330	¥1,579	¥1,700	黒	330×100×100	4	1460.00	17(122)
★820-0748	CSG100-450	¥2,136	¥2,300	黒	450×100×100	4	1875.00	6(13)
★820-0746	CSG100-1000	¥4,596	¥4,950	黒	1000×100×100	4	4.14	136(235)

商品のお問い合わせ:06-6764-1531 <http://www.osaka-hikari.co.jp/>