


F.R.L
F.R
F
R
L
ドレン
セパレータ
機械式
圧力SW
残圧排出弁
スロースタート
バルブ
抗菌
除菌F
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンバブル
FRL
屋外FRL
アダプタ
ジョイナ
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
エアースタ
スピード
コントローラ
サイレンサ
逆止弁・
チェック弁他
継手・
チューブ
ノズル
エアユニット
精密機器
電子式
圧力SW
漏洩・
密着確認SW
エアセンサ
クーラント用
圧力SW
気体流量センサ
コントローラ
水用流量センサ
全空圧システム
(トータルエア)
全空圧システム
(ガソム)
気体
発生装置
冷凍式
ドライヤ
乾燥剤式
ドライヤ
高分子膜式
ドライヤ
メインライン
フィルタ
ドレン
排出器他
巻末



配管アダプタ 標準白色シリーズ

A100・A400・A800-W Series

● 接続口径：1/8～1


RoHS

CAD

外形寸法および使用例

配管アダプタセット

- 形番：A100-6、8、10-W
A400-8、10、15、20-W
A800-20、25、32-W



・材質：アルミ合金ダイカスト
塗装処理

● 使用例




形番	接続口径	適用機種	A	B	C	D	E(オリング)	F(ガスケット)	その他	質量(kg)
A100-6※-W	1/8	1000シリーズ	21.5	13.5	40	36	JASO-2013 1本	1本	—	0.09
A100-8※-W	1/4									
A100-10※-W	3/8									
A400-8※-W	1/4	2000 3000 4000 シリーズ	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1本	1本	()内数字 は3/4 { }内数字 は1 の時	0.16
A400-10※-W	3/8									
A400-15※-W	1/2									
A400-20※-W	3/4									
A400-25※-W	1									
A800-20※-W	3/4	6000 8000シリーズ	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568-127 1本	1本	()内数字 は1 1/4 の時	0.53
A800-25※-W	1									
A800-32※-W	1 1/4									

※無記号：Rcねじ/N：NPTねじ/G：Gねじ

T形ブラケット付配管アダプタセット

- 形番：A100-6、8、10-W-B11W
A400-8、10、15-W-B31W
A400-8、10、15、20-W-B41W
A800-20、25、32-W-B81W
(T形ブラケットセット付)



・材質：アルミ合金ダイカスト
塗装処理

● 使用例



形番	接続口径	適用機種	A	B	C	D	E(オリング)	F(ガスケット)	その他	質量(kg)
A100-6※-W-B11W	1/8	1000シリーズ	21.5	13.5	40	36	JASO-2013 1本	1本	—	0.11
A100-8※-W-B11W	1/4									
A100-10※-W-B11W	3/8									
A400-8※-W-B31W	1/4	2000 3000シリーズ	20	6	50	45	JISB2401 P21 1本	1本	—	0.21
A400-10※-W-B31W	3/8									
A400-15※-W-B31W	1/2									
A400-8※-W-B41W	1/4	4000シリーズ	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1本	1本	()内数字 は3/4 { }内数字 は1 の時	0.21
A400-10※-W-B41W	3/8									
A400-15※-W-B41W	1/2									
A400-20※-W-B41W	3/4									
A400-25※-W-B41W	1									
A800-20※-W-B81W	3/4	6000 8000シリーズ	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568-127 1本	1本	()内数字 は1 1/4 の時	0.61
A800-25※-W-B81W	1									
A800-32※-W-B81W	1 1/4									

※無記号：Rcねじ/N：NPTねじ/G：Gねじ