




サイレンサ付メタリングバルブ
FMS・SMW Series

● 接続口径：M5・R3/8・R1/2

JIS 記号



仕様

項目		FMS-M5	SMW-10A	SMW-15A
使用流体		圧縮空気		
最高使用圧力	MPa	0.7		
最低使用圧力	MPa	0		
耐圧力	MPa	1.05		
流体温度	℃	5～60（但し、凍結なきこと 注3）		
周囲温度	℃	－10～60（但し、凍結なきこと）		
接続口径	R	M5	3/8	1/2
質量	g	6	125	170
適用シリンダチューブ内径	mm	φ6～φ15	φ50～φ100	φ50～φ100
ニードル回転数		10	19	19
消音効果 注2	dB	20以上		
流量 注1 ℓ/min(ANR)		250	1700	2600
有効断面積	mm ²	4	25	39

注1：流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2：最大流量時の消音効果をあらわします。
注3：エアーク（露点）によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

形番表示方法

