

F.R.L
F.R
F
R
L
ドレン
セパレータ
機械式
圧力SW
残圧排出弁
スロースタート
バルブ
抗菌
除菌F
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンパブル
FRL
屋外FRL
アダプタ
ジョイナー
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
エアースタ
スピード
コントローラ
サイレンサ
逆止弁・
チェック弁他
継手・
チューブ
ノズル
E7ユニット
精密機器
電子式
圧力SW
精密・
密着確認SW
エアセンサ
クーラント用
圧力SW
気体検知センサ
コントローラ
水素流量センサ
全空圧システム
(トータルエア)
全空圧システム
(ガソム)
気体
発生装置
冷凍式
ドライヤ
乾燥剤式
ドライヤ
高分子膜式
ドライヤ
メインライン
フィルタ
ドレン
排出器他



リバースフィルタ・レギュレータ 標準白色シリーズ W1100・W2100・W3100・W4100・W8100-W Series

逆流機能内蔵、ダスト除去用5 μ mとタール除去用0.3 μ mのエレメントをシリーズ化。 接続口径：Rc1/8~Rc1

JIS記号



形番表示方法



機種形番				
W1100	W2100	W3100	W4100	W8100
●	●	●	●	●

記号	内容	W1100	W2100	W3100	W4100	W8100
◎ 接続口径						
6	Rc1/8	●	●	●	●	●
8	Rc1/4	●	●	●	●	●
10	Rc3/8		●	●	●	●
15	Rc1/2			●	●	●
20	Rc3/4					●
25	Rc1					●

オプション		注1、注2				
ドレン 排出 注4	無記号	手動ドレンコック付	●	●	●	●
	F	手動付オートドレン (NOタイプ：無加圧時排出有)			●	●
	F1	手動付オートドレン (NCタイプ：無加圧時排出無)	●	●	●	●
	FF	手動付大排出オートドレン (NOタイプ：無加圧時排出有)				●
ボウル 材質	無記号	ポリカーボネイトボウル	●	●	●	●
	Z	ナイロンボウル	●	●	●	●
	M	メタルボウル			●	●
エレメント	M1 注4	メタルボウル、手動ドレンコック付	●	●	●	●
	無記号	5 μ m	●	●	●	●
圧力 レンジ	Y 注5	0.3 μ m (サブミクロン)			●	●
	無記号	0.05~0.85MPa	●	●	●	●
リリーフ	L	0.05~0.35MPa	●	●	●	●
	無記号	リリーフ機構付	●	●	●	●
圧力計	N	ノンリリーフタイプ	●	●	●	●
	無記号	標準圧力計 (G401) 付	●	●	●	●
	T	圧力計なし (圧力計取付ポート (1/4) はシール状態で組立)	●	●	●	●
	T8	圧力計添付用 (圧力計取付ポート (1/4) は通気状態で組立)	●	●	●	●
	T6 注6	デジタル圧力センサPPX添付用オプション	●	●	●	●
流れ 方向	RN	表示付圧力スイッチ PPR組付 (NPN出力1点)	●		●	●
	RP	表示付圧力スイッチ PPR組付 (PNP出力1点)	●		●	●
無記号	無記号	標準流れ (左→右)	●	●	●	●
	X1	逆流れ (右→左)	●	●	●	●

アタッチメント (添付)		W1100	W2100	W3100	W4100	W8100
無記号	添付なし	●	●	●	●	●
G45P	G45D-8-P10 (L: G45D-8-P04)	●	●	●	●	●
G49P	G49D-8-P10 (L: G49D-8-P04)	●	●	●	●	●
G59P	G59D-8-P10 (L: G59D-8-P04)	●		●	●	●
G40P	G40D-8-P10 (L: G40D-8-P04)	●	●	●	●	●
G52P	G52D-8-P10 (L: G52D-8-P10)	●	●	●	●	●
R2 注7	デジタル圧力センサ: PPX-R10N-6M	●	●	●	●	●

形番選定にあたっての注意事項

- 注1：ドレン排出、ボウル材質、エレメント、レギュレータ各々の項目でオプションを選定してください。複数の項目にわたってオプションを選定する場合は、上から順に記載してください。
- 注2：チェック弁と圧力計の位置変更はできません。IN、OUT方向が、逆向きをご要求の時は、オプション欄の末尾に“X1”を入れてご指示してください。
- 注3：オートドレンの使用条件については、354ページを参照ください。
- 注4：全てのドレン排出のタイプに手動ドレンコック付となります。
- 注5：オプション“Y”の場合の最大処理流量は「空圧・真空・補助機器総合」(No.CB-024S)を参照ください。
- 注6：“T6”を選定した場合、アタッチメント (添付) は、“無記号”または“R2”のみ選定できません。
- 注7：デジタル圧力センサPPX取付ポート (Rc1/8) は通気状態で組立されています。

仕様、内部構造図等につきましては、モジュラータイプセレクトスF.R.Lをご覧ください。