



レギュレータ標準白色シリーズ：オゾン対応品

R1000-W・R2000-W・R3000-W R4000-W・R6000-W・R8000-W-P11 Series

ゴム部品材質にフッ素ゴム、水素化ニトリルゴム等を採用。

● 接続口径：Rc1/8～Rc1

JIS 記号



形番表示方法

R1000 - 6 - W - L P11 - A6W BW

① 機種形番

② 接続口径

③ 配管ねじ種類

④ オプション

注2
注3
注4
※オプションの説明については、28ページをご参照ください。

⑤ 表示単位

⑥ 配管アダプタセット (添付)
注5
注6

▲ 形番選定にあたっての注意事項

- 注1：仕様、アタッチメントについては、136、137ページをご参照ください。
- 注2：複数の項目にわたってオプションを選定する場合は、上から順に記載してください。
- 注3：圧力レンジオプションで“L”を選択した場合は、低圧用圧力計(0-0.4MPa)となります。
- 注4：“T”の場合は、ゲージプラグが圧力計の代わりに組立てられます。使用温度が5～50℃となります。
- 注5：配管用アダプタセットA*00-* *-Wが添付されます。
- 注6：配管アダプタセットとC形ブラケットの同時使用はできません。
- 注7：Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポートが対象となります。
- 注8：アダプタの接続口径はRc、NPT、Gから選べます。無記号：Rcねじ、N：NPTねじ、G：Gねじとなります。(例) A8G
- 注9：圧力計のねじについては、③ 配管ねじ種類のNPTを選択するとNPT、RcとGねじを選択するとRねじの圧力計が添付されます。

外形寸法図

標準品と同一です。140～142ページをご参照ください。

⑦ 機種形番

R1000	R2000	R3000	R4000	R6000	R8000
-------	-------	-------	-------	-------	-------

⑧ アタッチメント (添付)

記号	内容	R1000	R2000	R3000	R4000	R6000	R8000
⑨ 接続口径							
6	1/8	●					
8	1/4	●	●	●	●		
10	3/8		●	●	●		
15	1/2				●		
20	3/4					●	●
25	1					●	●

⑩ 配管ねじ種類 注7

無記号	Rcねじ	R1000	R2000	R3000	R4000	R6000	R8000
N	NPTねじ	●	●	●	●	●	●
G	Gねじ	●	●	●	●	●	●

⑪ オプション

圧力レンジ	無記号	内容	R1000	R2000	R3000	R4000	R6000	R8000
圧力レンジ	無記号	0.05～0.85MPa	●	●	●	●	●	●
	L	0.05～0.35MPa	●	●	●	●	●	●
リリーフ	無記号	リリーフ機構付	●	●	●	●	●	●
	N	ノンリリーフタイプ	●	●	●	●	●	●
圧力計	無記号	標準圧力計(G401)付	●	●	●	●	●	●
	T	圧力計なし(ゲージポート(1/4)はシール状態で組立)	●	●	●	●	●	●
	T8	圧力計添付用オプション(ゲージポート(1/4)は通気状態で組立)	●	●	●	●	●	●
X1		IN・OUT流れ逆(右→左)	●	●	●	●	●	

⑫ 表示単位

無記号	MPa表示 (Rcねじ)、psi表示 (NPTねじ)、bar表示 (Gねじ)	R1000	R2000	R3000	R4000	R6000	R8000
J1	MPa表示 (NPT、Gねじ)	●	●	●	●	●	●

⑬ 配管アダプタセット (添付) 注7

無記号	添付品なし	R1000	R2000	R3000	R4000	R6000	R8000
A6※W	1/8配管アダプタセット	●					
A8※W	1/4配管アダプタセット	●	●	●	●		
A10※W	3/8配管アダプタセット	●	●	●	●		
A15※W	1/2配管アダプタセット		●	●	●		
A20※W	3/4配管アダプタセット				●	●	●
A25※W	1配管アダプタセット					●	●
A32※W	1 1/4配管アダプタセット					●	●

※アダプタねじ種類

無記号	Rcねじ	R1000	R2000	R3000	R4000	R6000	R8000
N	NPTねじ	●	●	●	●	●	●
G	Gねじ	●	●	●	●	●	●

⑭ アタッチメント (添付) 注8

無記号	添付品なし	R1000	R2000	R3000	R4000	R6000	R8000
BW	C形ブラケット	●	●	●	●	●	●
B3W	L形ブラケット	●	●	●	●	●	●
B4W	B形ブラケット		●				
G49P	圧力計：G49D-8-P10(L：G49D-8-P04)	●	●	●	●	●	●
G59P	圧力計：G59D-8-P10(L：G59D-8-P04)	●	●	●	●	●	●
G40P	圧力計：G40D-8-P10(L：G40D-8-P04)	●	●	●	●	●	●