

# MN4GB1・2 Series

個別配線ブロックマニホールド；ベース配管

## 形番表示方法

マニホールド形番

**MN4GB1** ① 0 R - C6 - E2 H - 10 - ③

3ポートマニホールド形番

**MN3GB1** 66 0 R - C6 - E2 H - 10 - ③

電磁弁付バルブブロック単品

**N4GB1** ① 0 R - C6 - E2 H - ③

電磁弁付3ポートバルブブロック単品

**N3GB1** 66 0 R - C6 - E2 H - ③

電磁弁単品

**4GB1** ① 9 R - 00 - E2 H - ③

3ポート電磁弁単品

**3GB1** 66 9 R - 00 - E2 H - ③

① 機種形番

② 切換位置区分

④ 電線接続

⑤ 連数

③ 接続口径

⑥ オプション

⑦ 電圧

(注1)(注2)

(注3)

## 機種選定にあたっての注意事項

- 注1 AまたはBポートのプラグ仕様は、2位置シングルのみ対応しております。  
P・Rポートの口径は、マニホールド仕様書に給排気ブロック形番で指定してください。
- 注2 ワンタッチ継手L形のミックス(CX)の場合、A/Bポートのサイズ違いはありません。
- 注3 電磁弁単品の場合、接続口径は「00」としてください。
- 注4 4・5ポート弁とのミックスの場合は、MN4GB※80Rとなります。また、マスキングプレートとのミックスの場合は、MN3GB※80Rとなります。
- 注5 外部パイロット(K)との組合せは対応しておりません。また外形寸法はそれぞれの2位置ダブルソレノイドと同寸法です。
- 注6 シングルソレノイド以外はオプション「L」を同時に選択してください。
- 注7 単体バルブの4(A)、2(B)ポートのワンタッチ継手ミックスは選択できません。

### ① 機種形番

マニホールド		電磁弁付バルブ	
3ポート弁	5ポート弁	ブロック単品	
2個内蔵形		・電磁弁単品	
MN4GB1	MN3GB1	MN4GB1	MN3GB1
N4GB1	N3GB1	4GB1	3GB1

記号	内容	MN4GB1	MN3GB1	MN4GB1	MN3GB1	N4GB1	N3GB1	4GB1	3GB1	
<b>② 切換位置区分</b>										
1	2位置シングル									
2	2位置ダブル									
3	3位置オールポートブロック									
4	3位置 ABR 接続									
5	3位置 PAB 接続									
66	3ポート弁 2個内蔵形 (注4)(注5)	A側弁：ノーマルクローズ								
67		B側弁：ノーマルクローズ								
76		A側弁：ノーマルオープン								
77		B側弁：ノーマルオープン								
8	ミックスマニホールド(切換区分が複数存在する場合)									

<b>③ 接続口径 (A・Bポート)</b>										
種類	ミリ継手・Rcねじ	MN4GB1	MN3GB1	MN4GB1	MN3GB1	N4GB1	N3GB1	4GB1	3GB1	
CF	φ1.8バーブ継手(対応チューブ UP-9102-※※)									
C18	φ1.8ワンタッチ継手(対応チューブ UP-9402-※※)									
C4	φ4ワンタッチ継手									
C6	φ6ワンタッチ継手									
C8	φ8ワンタッチ継手									
CL18	φ1.8ワンタッチ継手L形上向き(対応チューブ UP-9402-※※) (注6)									
CL4	φ4ワンタッチ継手L形上向き (注6)									
CL6	φ6ワンタッチ継手L形上向き (注6)									
CL8	φ8ワンタッチ継手L形上向き (注6)									
CD18	φ1.8ワンタッチ継手L形下向き(対応チューブ UP-9402-※※)									
CD4	φ4ワンタッチ継手L形下向き									
CD6	φ6ワンタッチ継手L形下向き									
CD8	φ8ワンタッチ継手L形下向き									
CX	ワンタッチ継手ミックス (注7)									

片側プラグ仕様	Aポート	Bポート	MN4GB1	MN3GB1	MN4GB1	MN3GB1	N4GB1	N3GB1	4GB1	3GB1
CFNC	φ1.8バーブ継手(対応チューブ UP-9102-※※)									
C18NC	φ1.8ワンタッチ継手(対応チューブ UP-9402-※※)									
C4NC	φ4ワンタッチ継手	プラグ								
C6NC	φ6ワンタッチ継手									
C8NC	φ8ワンタッチ継手									
CFNO	φ1.8バーブ継手(対応チューブ UP-9102-※※)									
C18NO	φ1.8ワンタッチ継手(対応チューブ UP-9402-※※)									
C4NO	φ4ワンタッチ継手	プラグ								
C6NO	φ6ワンタッチ継手									
C8NO	φ8ワンタッチ継手									
CL18NC	φ1.8ワンタッチ継手L形上向き(対応チューブ UP-9402-※※)	プラグ								
CL4NC	φ4ワンタッチ継手L形上向き									
CL6NC	φ6ワンタッチ継手L形上向き									
CL8NC	φ8ワンタッチ継手L形上向き									
CL18NO	φ1.8ワンタッチ継手L形上向き(対応チューブ UP-9402-※※)									
CL4NO	φ4ワンタッチ継手L形上向き	プラグ								
CL6NO	φ6ワンタッチ継手L形上向き									
CL8NO	φ8ワンタッチ継手L形上向き									
CD18NC	φ1.8ワンタッチ継手L形下向き(対応チューブ UP-9402-※※)	プラグ								
CD4NC	φ4ワンタッチ継手L形下向き									
CD6NC	φ6ワンタッチ継手L形下向き									
CD8NC	φ8ワンタッチ継手L形下向き									
CD18NO	φ1.8ワンタッチ継手L形下向き(対応チューブ UP-9402-※※)									
CD4NO	φ4ワンタッチ継手L形下向き	プラグ								
CD6NO	φ6ワンタッチ継手L形下向き									
CD8NO	φ8ワンタッチ継手L形下向き									

<b>④ インチ継手・インチねじ</b>										
種類	インチ継手・インチねじ	MN4GB1	MN3GB1	MN4GB1	MN3GB1	N4GB1	N3GB1	4GB1	3GB1	
C3N	φ1/8インチ ワンタッチ継手									
C4N	φ5/32インチ ワンタッチ継手									
C6N	φ1/4インチ ワンタッチ継手									
C8N	φ5/16インチ ワンタッチ継手									
CL3N	φ1/8インチ ワンタッチ継手L形上向き									
CL4N	φ5/32インチ ワンタッチ継手L形上向き									
CL6N	φ1/4インチ ワンタッチ継手L形上向き									
CL8N	φ5/16インチ ワンタッチ継手L形上向き									
CXN	ワンタッチ継手ミックス (注7)									
片側プラグ仕様	Aポート	Bポート	MN4GB1	MN3GB1	MN4GB1	MN3GB1	N4GB1	N3GB1	4GB1	3GB1
C3NCN	φ1/8インチ ワンタッチ継手	プラグ								
C4NCN	φ5/32インチ ワンタッチ継手									
C6NCN	φ1/4インチ ワンタッチ継手									
C8NCN	φ5/16インチ ワンタッチ継手									
C3NON	φ1/8インチ ワンタッチ継手	プラグ								
C4NON	φ5/32インチ ワンタッチ継手									
C6NON	φ1/4インチ ワンタッチ継手									
C8NON	φ5/16インチ ワンタッチ継手									
CL3NCN	φ1/8インチ ワンタッチ継手L形上向き	プラグ								
CL4NCN	φ5/32インチ ワンタッチ継手L形上向き									
CL6NCN	φ1/4インチ ワンタッチ継手L形上向き									
CL8NCN	φ5/16インチ ワンタッチ継手L形上向き									
CL3NON	φ1/8インチ ワンタッチ継手L形上向き									
CL4NON	φ5/32インチ ワンタッチ継手L形上向き									
CL6NON	φ1/4インチ ワンタッチ継手L形上向き									
CL8NON	φ5/16インチ ワンタッチ継手L形上向き									
00	ベース搭載用単体バルブ									

は製作不可をあらわします。 ○ は受注生産をあらわします。