

# MN4GB1・2-T※ Series

省配線ブロックマニホールド；ベース配管

## 形番表示方法

● マニホールド形番

**MN4GB1** ① 0 R - (C6) - T30 W H - 10 - ③

● 3ポート マニホールド形番

**MN3GB1** ⑥⑥ 0 R - (C6) - T30 W H - 10 - ③

● 電磁弁付バルブブロック単品

**N4GB1** ① 0 R - (C6) - A2N\*① H - ③

● 電磁弁付3ポートバルブブロック単品

**N3GB1** ⑥⑥ 0 R - (C6) - A2N\*① H - ③

※ケーブルが必要な場合は290ページを参照し\*①のケーブル長さを指定してください。不要な場合は無記号としてください。

● 電磁弁単品

**4GB1** ① 9 R - ①① - A2N H - ③

● 3ポート電磁弁単品

**3GB1** ⑥⑥ 9 R - ①① - A2N H - ③

① 機種形番

② 接続口径  
(注1)  
(注2)  
(注3)

③ 省配線接続

④ 連数

⑤ 電圧

⑥ オプション

⑦ 端子・コネクタピン配列方式

## 機種選定にあたっての注意事項

- 注1 AまたはBポートのプラグ仕様は、2位置シングルのみ対応しております。  
P・Rポートの口径は、マニホールド仕様書に給排気ブロック形番で指定してください。
- 注2 ワンタッチ継手L形のミックス(CX)の場合、A/Bポートのサイズ違いはありません。
- 注3 電磁弁単品の場合、接続口径は「00」としてください。
- 注4 4・5ポート弁とのミックスの場合は、MN4GB※80Rとなります。また、マスキングプレートとのミックスの場合は、MN3GB※80Rとなります。
- 注5 外部パイロット(K)との組合せは対応しておりません。また外形寸法はそれぞれの2位置ダブルソレノイドと同寸法です。
- 注6 シングルソレノイド以外はオプション「L」を同時に選択してください。
- 注7 単体バルブの4(A)、2(B)ポートのワンタッチ継手ミックスは選択できません。

① 機種形番	
マニホールド	電磁弁付バルブブロック単品
3ポート弁 2個内蔵形	5ポート弁
MN2GB1	Z2GB1
MN3GB1	Z3GB1
MN4GB1	Z4GB1
MN5GB1	Z5GB1
MN6GB1	Z6GB1
MN7GB1	Z7GB1
MN8GB1	Z8GB1

記号	内容								
<b>② 切換位置区分</b>									
1	2位置シングル								
2	2位置ダブル								
3	3位置オールポートブロック								
4	3位置ABR接続								
5	3位置PAB接続								
66									
67	3ポート弁								
76	2個内蔵形								
77	(注4)(注5)								
8	ミックスマニホールド(切換区分が複数存在する場合)								

③ 接続口径(A・Bポート)									
種類	ミリ継手・Rcねじ								
CF	φ1.8バーブ継手(対応チューブ UP-9102-**)								
C18	φ1.8ワンタッチ継手(対応チューブ UP-9402-**)								
C4	φ4ワンタッチ継手								
C6	φ6ワンタッチ継手								
C8	φ8ワンタッチ継手								
CL18	φ1.8ワンタッチ継手L形上向き(対応チューブ UP-9402-**) (注6)								
CL4	φ4ワンタッチ継手L形上向き (注6)								
CL6	φ6ワンタッチ継手L形上向き (注6)								
CL8	φ8ワンタッチ継手L形上向き (注6)								
CD18	φ1.8ワンタッチ継手L形下向き(対応チューブ UP-9402-**) (注7)								
CD4	φ4ワンタッチ継手L形下向き								
CD6	φ6ワンタッチ継手L形下向き								
CD8	φ8ワンタッチ継手L形下向き								
CX	ワンタッチ継手ミックス (注7)								

片側プラグ仕様		Aポート	Bポート								
CFNC	φ1.8バーブ継手(対応チューブ UP-9102-**)										
C18NC	φ1.8ワンタッチ継手(対応チューブ UP-9402-**)										
C4NC	φ4ワンタッチ継手		プラグ								
C6NC	φ6ワンタッチ継手										
C8NC	φ8ワンタッチ継手										
CFNO		φ1.8バーブ継手(対応チューブ UP-9102-**)									
C18NO		φ1.8ワンタッチ継手(対応チューブ UP-9402-**)									
C4NO	プラグ		φ4ワンタッチ継手								
C6NO			φ6ワンタッチ継手								
C8NO			φ8ワンタッチ継手								
CL18NC	φ1.8ワンタッチ継手L形上向き(対応チューブ UP-9402-**)										
CL4NC	φ4ワンタッチ継手L形上向き		プラグ								
CL6NC	φ6ワンタッチ継手L形上向き										
CL8NC	φ8ワンタッチ継手L形上向き										
CL18NO	φ1.8ワンタッチ継手L形上向き(対応チューブ UP-9402-**)										
CL4NO	プラグ		φ4ワンタッチ継手L形上向き								
CL6NO			φ6ワンタッチ継手L形上向き								
CL8NO			φ8ワンタッチ継手L形上向き								
CD18NC	φ1.8ワンタッチ継手L形下向き(対応チューブ UP-9402-**)										
CD4NC	φ4ワンタッチ継手L形下向き		プラグ								
CD6NC	φ6ワンタッチ継手L形下向き										
CD8NC	φ8ワンタッチ継手L形下向き										
CD18NO		φ1.8ワンタッチ継手L形下向き(対応チューブ UP-9402-**)									
CD4NO	プラグ		φ4ワンタッチ継手L形下向き								
CD6NO			φ6ワンタッチ継手L形下向き								
CD8NO			φ8ワンタッチ継手L形下向き								

種類		インチ継手・インチねじ							
C3N	φ1/8インチ ワンタッチ継手								
C4N	φ5/32インチ ワンタッチ継手								
C6N	φ1/4インチ ワンタッチ継手								
C8N	φ5/16インチ ワンタッチ継手								
CL3N	φ1/8インチ ワンタッチ継手L形上向き								
CL4N	φ5/32インチ ワンタッチ継手L形上向き								
CL6N	φ1/4インチ ワンタッチ継手L形上向き								
CL8N	φ5/16インチ ワンタッチ継手L形上向き								
CXN	ワンタッチ継手ミックス (注7)								

片側プラグ仕様		Aポート	Bポート								
C3NCN	φ1/8インチ ワンタッチ継手										
C4NCN	φ5/32インチ ワンタッチ継手		プラグ								
C6NCN	φ1/4インチ ワンタッチ継手										
C8NCN	φ5/16インチ ワンタッチ継手										
C3NON		φ1/8インチ ワンタッチ継手									
C4NON	プラグ		φ5/32インチ ワンタッチ継手								
C6NON			φ1/4インチ ワンタッチ継手								
C8NON			φ5/16インチ ワンタッチ継手								
CL3NCN	φ1/8インチ ワンタッチ継手L形上向き										
CL4NCN	φ5/32インチ ワンタッチ継手L形上向き		プラグ								
CL6NCN	φ1/4インチ ワンタッチ継手L形上向き										
CL8NCN	φ5/16インチ ワンタッチ継手L形上向き										
CL3NON		φ1/8インチ ワンタッチ継手L形上向き									
CL4NON	プラグ		φ5/32インチ ワンタッチ継手L形上向き								
CL6NON			φ1/4インチ ワンタッチ継手L形上向き								
CL8NON			φ5/16インチ ワンタッチ継手L形上向き								
00	ベース搭載用単体バルブ										

● は製作不可をあらわします。  
○ は受注生産をあらわします。