

M3PA・M3PB Series

個別配線マニホールド

個別配線マニホールド形番表示方法

● マニホールド用電磁弁(ダイレクト配管)

3PA1 1 9 - M5 - M1 B 3 ※ガスケット、取付ねじ添付

● マニホールド用電磁弁(サブプレート配管)

3PB1 1 9 - 00 - M1 B 3 ※ガスケット、取付ねじ添付

● マニホールド

M 3PB1 1 0 - 06 - M1 B 7 - 3 - 5 2

ミックスマニホールドの場合のバルブ機能別の数量表示位置を明記ください。次ページをご覧ください。

①機種形番

②切換位置区分

③接続口径

※：接続口径ポート1・3の数値は、

①1・3=Rc1/4集中

②1 =Rc1/4集中、3=Rc1/8個別

③1 =Rc1/8個別、3=Rc1/4集中

●電線接続

※サージキラー・ランプ付の回路図は1610ページをご覧ください。

● マスキングプレートの形番表示方法は

次ページをご覧ください。

④手動装置

〈表1〉小形端子箱L・LS対応表

記号	内容	3PA1	3PA2	3PB1	3PB2	サージキラー
L	リード線なし	AC	●	●	●	●
		DC	●	●	●	●
	サージキラー・ランプ付	AC	●	●	●	●
		DC	●	●	●	●
LS	リード線なし	AC	●	●	●	●
		DC	●	●	●	●

形番選定にあたっての注意事項

注1：GS4はワンタッチ継手 GWS4-M5-S (3PA1)・GWJS4-6 (3PB1) をポート2にねじ込みます。

注2：GS6はワンタッチ継手 GWS6-M5-S (3PA1)・GWJS6-6 (3PA2)・GWJS6-6 (3PB1) をポート2にねじ込みます。

注3：GS8はワンタッチ継手 GWS8-6 (3PA2、3PB2) をポート2にねじ込みます。

注4：リード線は、AWG20～24のサイズを使用しております。

注5：添付用のサージキラーはDC24V以下の場合、サブプレッショコネクタタイプとなります。(1609ページをご覧ください)

注6：サージキラーは、電線接続にグロメットリード線もしくは小形端子箱“B”を選定したときのみ選択可能です。

〈形番表示例〉

M3PA210-06-S-7-1

①機種名：M3PA2 (ダイレクト配管)

②切換位置区分：2位置シングル

③接続口径：ポート2 Rc1/8

④手動装置：ノンロック式手動装置

●電線接続：グロメットリード線

⑤その他オプション：サージキラー添付

⑥連数：7連

⑦電圧：AC100V

⑧その他オプション

⑨連数

⑩電圧

記号	内容	3PA1	3PA2	3PB1	3PB2
1	2位置シングル	●	●	●	●
8	ミックスマニホールド (切換区分が複数存在する場合)	●	●	●	●

接続口径	ポート2個別	ポート1・3
M5	M5	①
06	Rc 1/8	①
GS4	φ4ワンタッチ継手 注1	①
GS6	φ6ワンタッチ継手 注2	①
GS8	φ8ワンタッチ継手 注3	①
06Y	Rc 1/8 (裏配管)	①
06A	Rc 1/8	②
06B	Rc 1/8	③

無記号	ノンロック式手動装置	●	●	●	●
M1	ロック式手動装置	●	●	●	●

無記号	グロメットリード線	●	●	●	●
無記号	グロメットリード線 (300mm)	●	●	●	●
小形端子箱		●	●	●	●
B	リード線なし	●	●	●	●
L	リード線なし	●	●	●	●
LS	リード線なし サージキラー・ランプ付	●	●	●	●

C形コネクタ (リード線横方向)		●	●	●	●
C	リード線(300mm)	●	●	●	●
C00	リード線(500mm)	●	●	●	●
C01	リード線(1000mm)	●	●	●	●
C02	リード線(2000mm)	●	●	●	●
C03	リード線(3000mm)	●	●	●	●
C1	リード線なし	●	●	●	●
C2	リード線(300mm) サージキラー・ランプ付	●	●	●	●
C20	リード線(500mm) サージキラー・ランプ付	●	●	●	●
C21	リード線(1000mm) サージキラー・ランプ付	●	●	●	●
C22	リード線(2000mm) サージキラー・ランプ付	●	●	●	●
C23	リード線(3000mm) サージキラー・ランプ付	●	●	●	●
C3	リード線なし サージキラー・ランプ付	●	●	●	●

D形コネクタ (リード線上方)		●	●	●	●
D	リード線(300mm)	●	●	●	●
D00	リード線(500mm)	●	●	●	●
D01	リード線(1000mm)	●	●	●	●
D02	リード線(2000mm)	●	●	●	●
D03	リード線(3000mm)	●	●	●	●
D1	リード線なし	●	●	●	●
D2	リード線(300mm) サージキラー・ランプ付	●	●	●	●
D20	リード線(500mm) サージキラー・ランプ付	●	●	●	●
D21	リード線(1000mm) サージキラー・ランプ付	●	●	●	●
D22	リード線(2000mm) サージキラー・ランプ付	●	●	●	●
D23	リード線(3000mm) サージキラー・ランプ付	●	●	●	●
D3	リード線なし サージキラー・ランプ付	●	●	●	●

無記号	オプションなし	●	●	●	●
S	サージキラー添付 注5、6	●	●	●	●

2	2連	●	●	●	●
7	7連	●	●	●	●
20	20連	●	●	●	●

1	標準	AC100V (50 / 60Hz)	●	●	●	●
2	標準	AC200V (50 / 60Hz)	●	●	●	●
3	標準	DC 24V	●	●	●	●
AC110V	オプション	AC110V 50 / 60Hz	●	●	●	●
AC220V	オプション	AC220V 50 / 60Hz	●	●	●	●
4	オプション	DC 12V	●	●	●	●

※その他受注生産品		●	●	●	●
AC24V		●	●	●	●
AC115V		●	●	●	●
AC120V		●	●	●	●