

F.R.Lコンビネーション：ノンパープル仕様
**C1000・C2500・C3000
 C4000・C6500・C8000 -W-P6 Series**



銅イオン防止処理
 ● 接続口径：1/8～1
 JIS 記号



- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- ドレンセパレータ
- 機械式圧力SW
- 残圧排出弁
- スロースタートバルブ
- 抗菌除菌F
- 難燃FR
- 禁油R
- 中圧FR
- ノンパープルFRL
- 屋外FRL
- アダプタジョイナ
- 圧力計
- 小形FRL
- 大形FRL
- 精密R
- 真空F・R
- クリーンFR
- 電空R
- エアースタ
- スピードコントローラ
- サイレンサ
- 逆止弁・チェック弁他
- 継手・チューブ
- ノズル
- エアユニット
- 精密機器
- 電子式圧力SW
- 音価・密着確認SW
- エアセンサ
- クーラント用圧力SW
- 気体発生装置
- 冷凍式ドライヤ
- 乾燥剤式ドライヤ
- 高分子膜式ドライヤ
- メインラインフィルタ
- ドレン排出器他
- 巻末

形番表示方法



※オプションの説明については、30ページをご参照ください。

①機種形番					
C1000	C2500	C3000	C4000	C6500	C8000

記号	内容						
② 接続口径							
6	1/8	●					
8	1/4	●	●	●	●		
10	3/8		●	●	●		
15	1/2				●		
20	3/4					●	●
25	1					●	●

③ 配管ねじ種類		注2					
無記号	Rcねじ	●	●	●	●	●	●
N	NPTねじ	●	●	●	●	●	●
G	Gねじ	●	●	●	●	●	●

④ オプション		注3						
ドレン排出	無記号	フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし	●	●	●	●	●	●
	C	ルブリケータ・手動コック付	●	●	●	●	●	●
ボウル材質	無記号	ポリカーボネイトボウル	●	●	●	●	●	●
	Z	ナイロンボウル	●	●	●	●	●	●
エレメント	無記号	5μm	●	●	●	●	●	●
	Y	0.3μm(サブミクロン)				●	●	●
差圧検出	無記号	差圧検出ポート無し	●	●	●	●	●	●
	Q	差圧検出ポート付き(Rc1/4)					●	●
圧力レンジ	無記号	0.05～0.85MPa	●	●	●	●	●	●
	L	0.05～0.35MPa	●	●	●	●	●	●
リリーフ	無記号	リリーフ機構付	●	●	●	●	●	●
	N	ノンリリーフタイプ	●	●	●	●	●	●
圧力計	T	圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)	●	●	●	●	●	●
	T6	圧力計添付用(圧力計取付ポート(Rc1/8)は通気状態で組立) 注6	●	●	●	●	●	●
	T8	圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立) 注6	●	●	●	●	●	●
流れ方向	無記号	標準流れ(左→右)	●	●	●	●	●	●
	X1	逆流れ(右→左)	●	●	●	●	●	●

⑤ 表示単位							
無記号	MPa表示(Rcねじ)、psi表示(NPTねじ)、bar表示(Gねじ)	●	●	●	●	●	●
J1	MPa表示(NPT、Gねじ)	●	●	●	●	●	●

⑥ 配管アダプタセット (添付)		注4 350ページ					
無記号	添付なし	●	●	●	●	●	●
A6※W	1/8配管アダプタセット	●					
A8※W	1/4配管アダプタセット	●	●	●	●		
A10※W	3/8配管アダプタセット		●	●	●		
A15※W	1/2配管アダプタセット			●	●		
A20※W	3/4配管アダプタセット				●	●	●
A25※W	1配管アダプタセット					●	●
A32※W	1 1/4配管アダプタセット					●	●

※アダプタねじ種類							
無記号	Rcねじ	●	●	●	●	●	●
N	NPTねじ	●	●	●	●	●	●
G	Gねじ	●	●	●	●	●	●

⑦ 残圧排出弁 (添付)		182ページ					
無記号	添付なし	●	●	●	●	●	●
VW	残圧排出弁 (V3000-W) +ジョイナセット	●	●	●	●	●	●

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

- 注1: 仕様、外形寸法、流量特性については、34ページ～41ページをご参照ください。
- 注2: Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポート、ドレン排出口が対象となります。またアダプタメントのVも対象となります。
- 注3: ドレン排出、ボウル材質、エレメント、差圧検出、レギュレータ各々の項目でオプションを選定してください。複数の項目にわたってオプションを選定する場合は、上から順に記載してください。レギュレータオプションは、いずれか一つ選択してください。
- 注4: 配管アダプタセットは、ジョイナセットが添付されます。
- 注5: 上記以外のコンビネーションについては、カスタムコンビネーション(82ページ)にて対応してください。
- 注6: 圧力計は別手配となります。
 T6: G49D-6-P10-P6 (L: G49D-6-P04-P6)
 T8: G59D-8-P10-P6 (L: G59D-8-P04-P6)