

形番表示方法

● 本体

MMD303RN - **15BUP** - **F**

機種形番

① 接続方式 ② 取付方法

MMD303RN								MMD403RN		MMD503RN					
① 接続方式 (注 1)															
10UP	10BUP	12UP	15BUP	10UR	10BUR	12UR	15BUR	20BUP	20BUR	25UP	25BUP	25UR	25BUR		
スーパー 300 タイプ ピラーフィッティング Pシリーズ一体形				F-LOCK 60 シリーズ フィッティング一体形				スーパー 300 タイプ ピラーフィッ ティング Pシリーズ 一体形	F-LOCK 60 シリーズ フィッティング 一体形	スーパー 300 タイプ ピラーフィッ ティング Pシリーズ 一体形	F-LOCK 60 シリーズ フィッティング 一体形				
φ 10 × φ 8 チューブ 接続	3/8" × 1/4" チューブ 接続	φ 12 × φ 10 チューブ 接続	1/2" × 3/8" チューブ 接続	φ 10 × φ 8 チューブ 接続	3/8" × 1/4" チューブ 接続	φ 12 × φ 10 チューブ 接続	1/2" × 3/8" チューブ 接続	3/4" × 5/8" チューブ 接続	3/4" × 5/8" チューブ 接続	φ 25 × φ 22 チューブ 接続	1" × 7/8" チューブ 接続	φ 25 × φ 22 チューブ 接続	1" × 7/8" チューブ 接続		
記号	オリフィス径														
	φ 8			φ 10				φ 7 φ 6 φ 9		φ 16		φ 15		φ 20	
ボディ材質		PFA				PTFE				PFA	PTFE	PFA	PTFE		
② 取付方法 (注 2)															
F	フランジ取付														
H	4点フランジ取付														
X	底面取付														

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1: ボディ材質がPTFEの場合は受注生産品となります。
1/4"、φ6チューブ接続をご希望の際はご相談ください。
注2: 取付板は外形寸法図をご参照ください。

● 誤操作防止カバー

MMD303RN-C
MMD403RN-C
MMD503RN-C

Part3R
Part2
Part1
給液
エアオペレートバルブ
メタルス
流量特性
大口徑
塩ビ
排液
Part3RN
Part2
マニュアルバルブ
給液
メタルス
大口徑
サックバックバルブ
単体
エアオペ
レター
レギュレータ
マニュアル
電動
流量調整バルブ
マニュアル
マニュアル
最少流量
ファインレベル
スイッチ
関連機器