



エアフィルタ F1000・F2000・F3000 F4000・F6000・F8000-W Series

ダスト除去用5 μ mエレメント、タール除去用。
0.3 μ mのエレメントをシリーズ化。(F1000シリーズは除く) ● 接続口径：1/8~1

JIS 記号



P4
Series

空気圧
シリンダ
ハンド・
チャック
戻り機器
シリンダ
スロット

空気圧アクチュエータ

真空機器

空気圧バルブ

クレーン
エア機器

スピード
コントローラ

空気圧補助機器

継手
補助バルブ

サイレンサ

チューブ

気体発生装置

流体制御機器

電動アクチュエータ
モータ付
仕様

電動アクチュエータ
モータレス
仕様

仕様

項目	F1000-W	F2000-W	F3000-W	F4000-W	F6000-W	F8000-W
外観						
使用流体	圧縮空気					
最高使用圧力 MPa	1.0					
耐圧力 MPa	1.5					
周囲温度・流体温度 $^{\circ}$ C	5~60					
ろ過度 μ m	5		5又は0.3			
ドレン貯容量 cm^3	12	25	45	80	80	80 (注)
接続口径 Rc	1/8、1/4 (3/8はアダプタ使用)	1/4、3/8 (1/2はアダプタ使用)		1/4、3/8、1/2 (3/4はアダプタ使用)	3/4、1 (1 1/4はアダプタ使用)	3/4、1 (1 1/4はアダプタ使用)
質量 kg	0.087	0.24	0.25	0.45	0.9	1.16
標準装備品	ポウルガード					

注：手動ドレンコックタイプのみは、最大 170 cm^3 まで貯めることが可能です。