

## 形番表示方法

スイッチなし(スイッチ用磁石内蔵)

**LST - 08 A 1 N** ————— **HP1**

スイッチ付(スイッチ用磁石内蔵)

**LST - 08 A 1 N - F2H - D** - **HP1**

① チューブ内径(mm)

② ストローク

③ ポート位置

④ 高精度位置決め穴

⑤ スイッチ形番

⑥ スイッチ数

| 記号                  | 内 容           |             |    |    |       |    |
|---------------------|---------------|-------------|----|----|-------|----|
| <b>① チューブ内径(mm)</b> |               |             |    |    |       |    |
| 08                  | φ8            |             |    |    |       |    |
| 12                  | φ12           |             |    |    |       |    |
| 16                  | φ16           |             |    |    |       |    |
| 20                  | φ20           |             |    |    |       |    |
| <b>② ストローク</b>      |               |             |    |    |       |    |
| A                   | ショートストローク     |             |    |    |       |    |
| B                   | ミドルストローク      |             |    |    |       |    |
| C                   | ロングストローク      |             |    |    |       |    |
| <b>③ ポート位置</b>      |               |             |    |    |       |    |
| 1                   | 標準、軸方向        |             |    |    |       |    |
| 2                   | 側面配管          |             |    |    |       |    |
| <b>④ 高精度位置決め穴</b>   |               |             |    |    |       |    |
| N                   | 無し            |             |    |    |       |    |
| A                   | 有り            |             |    |    |       |    |
| <b>⑤ スイッチ形番</b>     |               |             |    |    |       |    |
| リード線<br>ストレートタイプ    | リード線<br>L字タイプ | 接点          | 電圧 | 表示 | リード線  |    |
| —                   | F2S※          | 無<br>接<br>点 | AC | ●  | 1色表示式 | 2線 |
| —                   | F3S※          |             | DC |    |       | 3線 |
| F2H※                | F2V※          |             | ●  |    |       | 2線 |
| F3H※                | F3V※          |             | ●  |    |       | 3線 |
| F3PH※               | F3PV※         |             | ●  |    |       | 3線 |
| <b>※リード線長さ</b>      |               |             |    |    |       |    |
| 無記号                 | 1m(標準)        |             |    |    |       |    |
| 3                   | 3m(オプション)     |             |    |    |       |    |
| <b>⑥ スイッチ数</b>      |               |             |    |    |       |    |
| R                   | 開側1個付         |             |    |    |       |    |
| H                   | 閉側1個付         |             |    |    |       |    |
| D                   | 2個付           |             |    |    |       |    |

## スイッチ単品形番表示方法

**SW - F2H※**

↓  
スイッチ形番  
(上記⑤項)

### 〈形番表示例〉

**LST-16B2A-F2H3-D-HP1**

機種：薄形ロングストロークハンド

① チューブ内径(mm)：φ16

② ストローク：ミドルストローク

③ ポート位置：側面配管

④ 高精度位置決め穴：有り

⑤ スイッチ形番：無接点F2H、リード線3m

⑥ スイッチ数：2個付

SCP03  
CMK2  
SCM  
SSD2  
MDC2  
MSD  
MSDG-L  
SMG  
LCR  
LCG  
STM  
STG  
STR2  
SCP03  
CMK2  
SCM  
SCG  
SSD2  
SMG  
LCR  
STG  
STS  
STL  
LSH  
LSHL  
LSHM  
LST  
LSTM  
HMC  
CKW  
ABP2  
SCP03  
CMK2  
SCM  
SSD2  
MSD  
MSDG-L  
SMG  
STG  
STM  
LCR  
LCG  
STR2  
LSH  
LSHL  
SCP03  
CMK2  
SCM  
SCG  
SSD2  
STG

長  
寿  
命  
シ  
リ  
ン  
ダ  
耐  
環  
境  
シ  
リ  
ン  
ダ  
リ  
ニ  
ア  
ス  
ラ  
イ  
ド  
ハ  
ン  
ド  
薄  
形  
ロ  
ン  
グ  
ス  
ト  
ロ  
ー  
ク  
ハ  
ン  
ド  
ハ  
ン  
ド  
行  
チャ  
ッ  
ク  
ブ  
レ  
ー  
ス  
タ  
二  
次  
電  
池  
対  
応  
食  
品  
製  
造  
工  
程  
対  
応