

- SCP#3
- CMK2
- CMA2
- SCM
- SCG
- SCA2
- SCS2
- CKV2
- CAV2・COVP/N2
- SSD2
- SSG
- SSD
- CAT
- MDC2
- MVC
- SMG
- MSD・MSDG
- FC※
- STK
- SRL3
- SRG3
- SRM3
- SRT3
- MRL2
- MRG2
- SM-25
- ジョック杆
- FJ
- FK
- スピードコントローラ
- 巻末

形番表示方法

スイッチなし（スイッチ用磁石内蔵）



スイッチ付（スイッチ用磁石内蔵）



① 取付形式
注1

② チューブ内径

③ 配管ねじ種類

④ ストローク

⑤ スイッチ形番

⑥ スイッチ数
注8

⑦ オプション
注4、注5

⑧ 付属品
注5

▲ 形番選定にあたっての注意事項

- 注1：片側フート形（LSタイプ）は最大ストローク50mmです。
- 注2：スイッチ付最小ストロークおよびジャバラ付の最大・最小ストロークについては、86ページをご参照ください。
- 注3：F：ワンタッチ継手付（ストレート）、FE：ワンタッチ継手付（エルボ）の適用チューブ外径はφ6です。
- 注4：瞬間最高温度とは、火花や切粉などが瞬間的にジャバラにあたる場合の温度です。
- 注5：“I” “Y” は同時に選定することはできません。
- 注6：ロッド先端形状のオーダーメイド仕様については巻末85ページをご参照ください。
- 注7：バリエーション・オプションの組合せについては、84ページを参照ください。
- 注8：スイッチ搭載数量は3個を上限とさせていただきます。4個以上が必要な場合は別途不足分のスイッチ取付金具を単品手配にて対応ください。
- 注9：チューブ内径20又は25を選定した場合、ロッド材質は標準でステンレスとなりますが、ロッドナットは、亜鉛クロメート品となります。ロッドナットもステンレス製が必要な場合は、オプション記号“M”を選択してください。
- 注10：ノンパーブル（P6）時は取付形式“CC1”は選択できません。

＜形番表示例＞

CMK2-00-20-100-T0H-R-VY

機種：タイトシリンダ 複動・標準形

- ① 取付形式 : 基本形
- ② チューブ内径 : φ20mm
- ③ 配管ねじ種類 : Rcねじ
- ④ ストローク : 100mm
- ⑤ スイッチ形番 : 有接点T0Hスイッチ、リード線1m
- ⑥ スイッチ数 : ロッド側1個付
- ⑦ オプション : ポスカット
- ⑧ 付属品 : 二山ナックル

記号	内容	
① 取付形式		
00	基本形	
LB	軸方向フート形(両側)	
LS	軸方向フート形(片側)	
FA	ロッド側フランジ形	
FB	ヘッド側フランジ形	
CA	一山クレビス形	
CC	一山クレビス一体形	
CC1	一山クレビス、プッシュ入形	
CB	二山クレビス形(ピンと座金割りピン添付)	
TA	ロッド側トラニオン形	
TB	ヘッド側トラニオン形	

② チューブ内径(mm)		
20	φ20	注9
25	φ25	注9
32	φ32	
40	φ40	

③ 配管ねじ種類	
無記号	Rcねじ
NN	NPTねじ(受注生産品)
GN	Gねじ(受注生産品)

④ ストローク(mm)		
チューブ内径	ストローク 注2	中間ストローク
φ20	5~750	1mm毎
φ25	5~750	
φ32	5~750	
φ40	5~750	

⑤ スイッチ形番					
リード線 スロットタイプ	リード線 L字タイプ	接点	電圧 AC/DC	表示	リード線
T0H※	T0V※	有接点	●●	1色表示式	2線
T5H※	T5V※	●●	●●	表示灯なし	
T8H※	T8V※	●●	●●	1色表示式	
T1H※	T1V※	無接点	●	1色表示式	2線
T2H※	T2V※		●		
T3H※	T3V※		●		
T3PH※	T3PV※		●	1色表示式	3線
T2WH※	T2WV※		●	2色表示式	2線
T2YH※	T2YV※		●		
T3WH※	T3WV※	●			
T3YH※	T3YV※	●	1色表示オフフィルタータイプ	2線	
T2JH※	T2JV※	●			

※ リード線長さ	
無記号	1m(標準)
3	3m(オプション)
5	5m(オプション)

⑥ スイッチ数	
R	ロッド側1個付
H	ヘッド側1個付
D	2個付
T	3個付

⑦ オプション			
		最高周囲温度	瞬間最高温度
J	ジャバラ	100℃	200℃
L	ジャバラ	250℃	400℃
F	ワンタッチ継手付(ストレート)		
FE	ワンタッチ継手付(エルボ)		
M	ピストンロッド材質(ステンレス) 注9		
V	ボスカット		
P6	ノンパーブル 注10		

⑧ 付属品	
I	一山ナックル
Y	二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)
B2	二山ブラケット(ピンと止め輪は添付)