

CK PCVF・PCHB・VFゴールド・HBゴールド

消火配管用外面被覆10K継手

PCVF



JIS B 2301に適合



圧力配管用外面被覆20K継手

PCHB



1 優れた防食性能

受口スリーブが長く作られており、管の被覆部と完全にラップします。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーティングテープでシールされ、水の浸入を防いで電気的に絶縁されます。

2 優れた耐食性能

塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配がありません。

3 配管施工の能率アップ

継手本体、管との接続部にコーティングテープを巻く必要がなく、配管施工がスピードアップします。

[注意]ゴムリングは当社専用品をご使用ください。

■品種・サイズ(PCVF・VFゴールド)

呼び	品種	エルボ 径違いエルボ	チー 径違いチー	ソケット 径違いソケット	45°エルボ
	L, RL	T, RT	S, RS	45°L	
3/4	●	●	●	●	
1	●	●	●	●	
1 1/4	●	●	●	●	
1 1/2	●	●	●	●	
2	●	●	●	●	
2 1/2	●	●	●	●	
3	●	●	●	●	
4	●	●	●	●	
1 × 3/4	●	●	●		
1 1/4 × 1	●	●	●		
1 1/4 × 3/4		●			
1 1/2 × 1 1/4	●	●	●		
1 1/2 × 1		●	●		
1 1/2 × 3/4		●	●		
2 × 1 1/2	●	●	●		
2 × 1 1/4		●	●		
2 × 1		●	●		
2 × 3/4		●	●		
2 1/2 × 2	●	●	●		
2 1/2 × 1		●			
3 × 2 1/2	●	●	●		
3 × 2	●	●	●		
3 × 1		●			
4 × 3	●	●		●	
4 × 2 1/2		●			
4 × 2		●			
4 × 1		●			

※透明ゴムリング付属 [VFゴールド]

■品種・サイズ(PCHB・HBゴールド)

呼び	品種	エルボ 径違いエルボ	チー 径違いチー	ソケット 径違いソケット	45°エルボ
	L, RL	T, RT	S, RS	45°L	
2 1/2	●	●	●		
3	●			●	●
4	●	●	●	●	●
5	●			●	
2 1/2 × 1			●		
3 × 2 1/2		●	●		
3 × 1			●		
4 × 2 1/2	●	●	●		
4 × 1		●			

送水圧力が1MPaを超える連結送水管用埋設配管継手です。
STPG370 (Sch40) の消火用外面被覆鋼管 (STPG-VS) と組み合わせてご使用ください。

※透明ゴムリング付属 [HBゴールド]

CK 消火配管用外面被覆継手は……

白継手の外面を厚いポリアミド系樹脂等で被覆することにより、優れた防食性能を持つ消火配管用ねじ込み式外面防食継手です。