

ポリブテン管

ポリブテン管JIS K6778適合品



サイズ	品番	外径	内径	厚さ	長さ	価格
10	PBW10	13	9.8	1.6	120m	¥26,210
13	PBW13	17	13	2.1		¥38,300
16	PBW16	22	17	2.6		¥51,280
20	PBW20	27	21	2.9		¥72,580

プレ管 (ポリブテン管)

さや管に水道用ポリブテン管を通管したものです。



色	樹脂管サイズ	品番	さや管サイズ	長さ	価格
青	10	PR-PBW1022-B	22mm	50m	¥29,680
	13	PR-PBW1322-B	22mm	50m	¥37,650
	16	PR-PBW1628-B	28mm	28m	¥35,340
	20	PR-PBW2036-B	36mm	28m	¥47,120
ピンク	10	PR-PBW1022-P	22mm	50m	¥29,680
	13	PR-PBW1322-P	22mm	50m	¥37,650
	16	PR-PBW1628-P	28mm	28m	¥35,340
	20	PR-PBW2036-P	36mm	28m	¥47,120

※消音テープ付もあります。納期お問い合わせ下さい。

保温材付ポリブテン管

保温材厚さ5mm品



色	樹脂管サイズ	品番	長さ	保温材厚さ	価格
青	10	H5-PBW10-B	60m	5mm	¥38,650
	13	H5-PBW13-B	60m		¥49,390
	16	H5-PBW16-B	40m		¥42,890
	20	H5-PBW20-B	40m		¥56,340
ピンク	10	H5-PBW10-P	60m		¥38,650
	13	H5-PBW13-P	60m		¥49,390
	16	H5-PBW16-P	40m		¥42,890
	20	H5-PBW20-P	40m		¥56,340

さや管



色	サイズ	品番	樹脂管サイズ	外径	最小内径	長さ	価格
青	16	LS2-16B-B	10	21.0	15.2	50m	¥ 7,870
	22	LS2-22B-B	10・13	27.8	22.0	50m	¥11,860
	25	LS2-25B-B	13	30.5	24.0	50m	¥13,190
	28	LS2-28B-B	16	34.0	26.7	30m	¥12,710
	30	LS2-30B-B	16	36.5	29.0	30m	¥13,070
	36	LS2-36B-B	20	42.0	32.0	30m	¥15,970
ピンク	16	LS2-16B-P	10	21.0	15.2	50m	¥ 7,870
	22	LS2-22B-P	10・13	27.8	22.0	50m	¥11,860
	25	LS2-25B-P	13	30.5	24.0	50m	¥13,190
	28	LS2-28B-P	16	34.0	26.7	30m	¥12,710
	30	LS2-30B-P	16	36.5	29.0	30m	¥13,070
	36	LS2-36B-P	20	42.0	32.0	30m	¥15,970

遮熱管

器具接続部など、樹脂管が露出する箇所の保護に使用します。



サイズ	品番	樹脂管サイズ	外径	最小内径	長さ	価格
10	CU2-14	10	19.0	14.5	50m	¥ 6,030
13	CU2-16	13	23.0	18.0	50m	¥ 6,740
16	CU2-22	16	30.5	25.0	50m	¥ 7,080
20	CU2-28	20	34.0	28.0	30m	¥ 7,600

アルミ
3層管
システムエコ
セット
フレアマル
チー
ク
リ
アメ
カ
ニ
カ
ル
式
継
手樹脂管
システム管
類フ
ッ
ク
ス
式
継
手管
サ
ポ
ー
ト
部
材追
焚
き
部
材防
火
区
画
貫
通
部
材ヘ
ッ
タ
ー
部
材水
栓
ボ
ッ
ク
ス配
管
工
具
類