

11

うめる・なおす



すきまパテ 灰

容量規格 200g/箱 (ヘッダー付)

すきまパテ 白

容量規格 200g/箱 (ヘッダー付)

硬くならない不乾性パテです。クーラー配管の壁穴、流し台の配水管の取り付け穴のすき間充てんに使用します。灰色、白色の2色があります。

すきまパテ 灰 業務用

容量規格 1kg (500g袋×2入) /箱

すきまパテ 白 業務用

容量規格 1kg (500g袋×2入) /箱

クーラー配管すき間充てん用。すきまパテの業務用1kg入りタイプです。プロユースにも対応できるよう、500g袋×2バックとしました。200g品同様、灰色・白色の2色を用意しました。

品番	HC-134
小売価格	本体650円+税
中箱入数	10個
梱包数量	80個
個装サイズ	180×75×20mm
個装重量	230g
中箱サイズ	183×215×76mm
中箱重量	2,350g
梱包サイズ	200×445×333mm
梱包重量	19.5kg
品名コード	5225032
JANコード	4901761301015
中箱ITFコード	0154901761301019
梱包ITFコード	14901761301012



4901761301015

品番	HC-146
小売価格	本体650円+税
中箱入数	10個
梱包数量	80個
個装サイズ	180×75×20mm
個装重量	230g
中箱サイズ	183×215×76mm
中箱重量	2,350g
梱包サイズ	200×445×333mm
梱包重量	19.5kg
品名コード	5225172
JANコード	4901761381222
中箱ITFコード	0154901761381226
梱包ITFコード	14901761381229



4901761381222

品番	HC-160
小売価格	本体980円+税
中箱入数	—
梱包数量	12個
個装サイズ	100×102×70mm
個装重量	1,080g
中箱サイズ	—
中箱重量	—
梱包サイズ	118×323×303mm
梱包重量	13.3kg
品名コード	1327377
JANコード	4901761388474
中箱ITFコード	—
梱包ITFコード	14901761388471



4901761388474

品番	HC-159
小売価格	本体980円+税
中箱入数	—
梱包数量	12個
個装サイズ	100×102×70mm
個装重量	1,080g
中箱サイズ	—
中箱重量	—
梱包サイズ	118×323×303mm
梱包重量	13.3kg
品名コード	1327360
JANコード	4901761388450
中箱ITFコード	—
梱包ITFコード	14901761388457



4901761388450



かべパテ

容量規格 300g/箱



かべパテ 業務用

容量規格 1kg/ポリ缶



ホワイト



アイボリー

穴うめパテ ホワイト

容量規格 200g/ポリ容器

穴うめパテ アイボリー

容量規格 200g/ポリ容器

1100℃の耐熱性を持つので高温になる部分の補修に適しています。

安心して使える水性パテです。壁紙貼りの下地調整、釘穴・ふし穴などの補修に適しています。硬化後は塗装もできます。

かべパテの業務用サイズです。扱いやすく、密閉度の高いプラスチックペール缶入り。色は白色です。

特殊ガラスバレーン配合の水性パテです。肉やせがほとんどなく、大きな凹みも一発で埋められます。コンクリート・ベニヤ板・しっくい壁などの凹み、ジョイント部のひび割れなどの補修に適しています。屋外にも使用、硬化後は塗装やサンディングができます。

品番	HJ-112
小売価格	本体980円+税
中箱入数	6本
梱包数量	60本
個装サイズ	205×125×40mm
個装重量	185g
中箱サイズ	207×129×156mm
中箱重量	1,940g
梱包サイズ	214×656×316mm
梱包重量	20.0kg
品名コード	1094901
JANコード	4901761143936
中箱ITFコード	24901761143930
梱包ITFコード	0564901761143933



4901761143936

品番	HC-121
小売価格	本体380円+税
中箱入数	10個
梱包数量	60個
個装サイズ	100×100×50mm
個装重量	340g
中箱サイズ	102×260×202mm
中箱重量	3,515g
梱包サイズ	220×630×280mm
梱包重量	22.0kg
品名コード	5062549
JANコード	4901761301022
中箱ITFコード	0154901761301026
梱包ITFコード	14901761301029



4901761301022

品番	HC-158
小売価格	本体850円+税
中箱入数	6缶
梱包数量	12缶
個装サイズ	125×φ130×mm
個装重量	1,110g
中箱サイズ	262×390×140mm
中箱重量	6,720g
梱包サイズ	262×390×280mm
梱包重量	13.4kg
品名コード	1327295
JANコード	4901761387637
中箱ITFコード	0134901761387673
梱包ITFコード	14901761387634



4901761387637

品番	HJ-111
小売価格	本体900円+税
中箱入数	6個
梱包数量	60個
個装サイズ	90×φ72mm
個装重量	250g
中箱サイズ	92×208×138mm
中箱重量	1,585g
梱包サイズ	202×433×360mm
梱包重量	17.0kg
品名コード	5025112
JANコード	4901761362351
中箱ITFコード	24901761362355
梱包ITFコード	14901761362358



4901761362351

品番	HJ-007
小売価格	本体900円+税
中箱入数	6個
梱包数量	60個
個装サイズ	90×φ72mm
個装重量	250g
中箱サイズ	92×208×138mm
中箱重量	1,585g
梱包サイズ	202×433×360mm
梱包重量	17.0kg
品名コード	5025135
JANコード	4901761366908
中箱ITFコード	24901761366902
梱包ITFコード	14901761366905



4901761366908

※サイズ表示は、(高さ)×(幅)×(奥行き)になっております。