

CSH-NW ハイグランドNWフランジボールバルブ

あったらいいな
かばせにある!



■特徴■

構造:3ピース・フルポート
操作:レバーハンドル
接続:NWフランジ
シート:PTFE オリング:FKM ガasket、パッキン:PTFE
・グランド構造はアクチュエーターをブラケット無しで組立可能

材質	ステンレス316
サイズ	NW16~NW50

寸法表		NW16	NW25	NW40	NW50
	L	お問い合せ	100	112	153.5
	H	お問い合せ	62	102	112
	W	お問い合せ	122	127	127

CSH-PS ハイグランドねじ込みボールバルブ



■特徴■

構造:3ピース・フルポート
操作:ロックハンドル
接続:ねじ込み Rc(JIS B 0203)
シート:PTFE オリング:FKM ガasket、パッキン:PTFE
・ボルト締め付け構造のため、配管したままで分解が可能
・エンドキャップの交換で、両端の接続形状が自由に変更可能
・グランド構造はアクチュエーターをブラケット無しで組立可能

材質	ステンレス316
サイズ	15A~50A

寸法表		15A	20A	25A	32A	40A	50A
	L	75	80	90	110	120	140
	H	74	76	90	97	110	117
	W	127	127	152	152	182	182

CSH-BS ハイグランド突合せ溶接ボールバルブ



■特徴■

構造:3ピース・フルポート
操作:ロックハンドル
接続:突合せ溶接(ASME B 16.25)
シート:PTFE オリング:FKM ガasket、パッキン:PTFE
・ボルト締め付け構造のため、配管したままで分解が可能
・エンドキャップの交換で、両端の接続形状が自由に変更可能
・グランド構造はアクチュエーターをブラケット無しで組立可能

材質	ステンレス316
サイズ	15A~25A・40A・50A

寸法表		15A	20A	25A	40A	50A
	L	75	90	100	125	150
	H	74	76	90	110	117
	W	127	127	152	182	182

CSH-SS ハイグランド差込み溶接ボールバルブ



■特徴■

構造:3ピース・フルポート
操作:ロックハンドル
接続:差込み溶接(JIS B 2316)
シート:PTFE オリング:FKM ガasket、パッキン:PTFE
・ボルト締め付け構造のため、配管したままで分解が可能
・エンドキャップの交換で、両端の接続形状が自由に変更可能
・グランド構造はアクチュエーターをブラケット無しで組立可能

材質	ステンレス316
サイズ	15A~50A

寸法表		15A	20A	25A	32A	40A	50A
	L	75	80	90	110	120	140
	H	74	76	90	97	110	117
	W	127	127	152	152	182	182