

パワーリレー(コントローラ用)

| コードNo. | 型 式 | 電源電圧 | マツイ対象機種 | 単 価(円) |
|--------|-------------------------|-------|---------------|--------|
| 25202 | G6D-1A-ASI (コントローラ用) | DC12V | MJ3-10 ~ 300J | 600 |



ハンドル






図1

図2



| コードNo. | 型 式 | マツイ対象機種 | 図 | 単 価(円) |
|--------|-----------|---|---|--------|
| 25832 | KTF-32-M6 | MJ3-10 ~ 150J 輸送 MJ3-10, 15, 25J 乾燥 | 1 | 200 |
| 25684 | KBF-64-M8 | MJ3-50 ~ 300J 乾燥 MJ3-200, 300J 輸送 | 2 | 500 |
| 03540 | 蝶ナットSS M6 | MJ3-10, 15, 25J 乾燥 MJ3-10, 15, 25J 輸送 MJ3-50 ~ 150J 輸送 | - | 100 |

盤用ファン

| コードNo. | 型 式 | 使用箇所 | 電源電圧 | マツイ対象機種 | 単 価(円) |
|--------|--------------|---------|--------|---------------|--------|
| 20011 | R87F-A4A15HP | 制御盤 | AC200V | MJ3-10 ~ 300J | 2,500 |
| 25140 | R87F-A4A13HP | 背面 | | MJ3-10 ~ 75J | 2,400 |
| 25141 | R87T-A4A05H | アフタークーラ | | | 5,500 |



フィルタケース 蓋

| コードNo. | 型 式 | マツイ対象機種 | 単 価(円) |
|--------|-----------|--|--------|
| 25357 | T1.5 φ210 | MJ3-10, 15, 25J 乾燥 MJ3-10 ~ 150J 輸送 | 6,000 |



フィルタレギュレーター

| コードNo. | 型 式 | マツイ対象機種 | 単 価(円) |
|--------|--------------|---------------|--------|
| 19869 | AW20-02BGR-B | MJ3-10 ~ 300J | 5,700 |



乾燥

MJ3

改善
提案
品

乾燥

輸送

捕集器

温度調節

配合

粉碎

一般部品