

## 2次空気調整パイプ

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
19185	38パイ SUS304	JCW2	11,000



## アクチュエーター

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
25983	RCP2-RS4C-I-PM-5-100-P1-S	JCW2-30, 60	36,000



## 安定化電源

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
21408	LDA75F-24-SN	JCW2	6,900
23724	PBA75F-24	JCW2-10, 20	6,500
25934	PS3N-D24A2N	JCW2-30, 60, 90	6,600
25935	S8VS-06024	JCW2	9,200



## インダクションモータ

コードNo.	型 式	電源電圧	マツイ対象機種	単 価(円)
25293	CNVM01-5067-6	AC200V	JCW2-30, 60, 90A	30,000



## エアシリンダ

コードNo.	型 式	電源電圧	マツイ対象機種	単 価(円)
21386	CDQSKB25-50D 取付ボルト付	計量排出用	JCW2-10, 20	9,700
16815	SSD-KL-25-30- FL274392	空気切替弁用	JCW2	5,800
23171	CQ232-BIK14-45	混合排出用	JCW2-10, 20, 30, 60	12,000



## ギヤードモータ

コードNo.	型 式	使用箇所	電源電圧	マツイ対象機種	単 価(円)
25286	G3KM-18-20- T010A	混合ドラム用	AC200V	JCW2-10	25,000
25287	G3KM-18-20- T020A			JCW2-20, 30	27,000
25936	G3KM-22-25- T040A			JCW2-60, 90	41,000



配合

JCW2

改善・  
提案品

乾燥

輸送

捕集器

温度調節

配合

粉砕

一般部品