

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



BALL-LOK® Single Acting Pins

“BALL-LOK® シングルアクティングピン” (Bハンドルタイプ)

同商品群
在庫数 65 アイテム

航空機向け

特長 ●ハンドルがリング状となっているシングルアクティブロックピンです。
用途 ●航空・宇宙機器など。
材質 ●ボディ:ステンレス ●ボール:ステンレス ●リング:ステンレス
製造国 ●アメリカ



BLC4R10S

注意
●この商品のトレサビリティはロット番号で管理しています。

チェリーファスナース株式会社 [609649]

発注単位6個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数 (個)	適用板厚 (インチ)	バッククリアランス (インチ)	ピン径 (インチ)	せん断強度 (IBs)	引き抜き強度 (IBs)	質量 (g)	実績 (前年比%)
762-7955	BLC3R03S	¥14,663	オープン	6	0.3	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	10	0 (-)
762-7963	BLC3R05S	¥14,663	オープン	6	0.5	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	10	0 (-)
762-7971	BLC3R06S	¥14,663	オープン	6	0.6	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	10	0 (-)
762-7980	BLC3R08S	¥14,663	オープン	6	0.8	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	10	0 (-)
762-7998	BLC3R10S	¥14,663	オープン	6	1	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	10	0 (-)
762-8005	BLC3R12S	¥16,400	オープン	6	1.2	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	10	6 (-)
762-8013	BLC3R13S	¥16,400	オープン	6	1.3	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	10	0 (-)
762-8021	BLC3R15S	¥16,400	オープン	6	1.5	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	15	0 (-)
762-8030	BLC3R20S	¥16,400	オープン	6	2	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	15	6 (-)
762-8111	BLC4R03S	¥14,663	オープン	6	0.3	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	15	0 (-)
762-8129	BLC4R05S	¥14,663	オープン	6	0.5	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	15	0 (-)
762-8137	BLC4R06S	¥14,663	オープン	6	0.6	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	15	0 (-)
762-8145	BLC4R08S	¥14,663	オープン	6	0.8	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	20	0 (-)
762-8153	BLC4R10S	¥14,663	オープン	6	1	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	20	0 (-)
762-8161	BLC4R12S	¥16,400	オープン	6	1.2	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	20	0 (-)
762-8170	BLC4R13S	¥16,400	オープン	6	1.3	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	20	0 (-)
762-8188	BLC4R15S	¥16,400	オープン	6	1.5	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	25	0 (-)
762-8196	BLC4R20S	¥16,400	オープン	6	2	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	25	0 (-)
762-8277	BLC5R03S	¥14,975	オープン	6	0.3	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	25	0 (-)
762-8285	BLC5R05S	¥14,975	オープン	6	0.5	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	30	0 (-)
762-8293	BLC5R06S	¥14,975	オープン	6	0.6	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	30	0 (-)
762-8307	BLC5R08S	¥14,975	オープン	6	0.8	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	30	0 (-)
762-8315	BLC5R10S	¥14,975	オープン	6	1	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	35	0 (-)
762-8323	BLC5R12S	¥18,663	オープン	6	1.2	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	35	0 (-)
762-8331	BLC5R13S	¥18,663	オープン	6	1.3	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	35	0 (-)
762-8340	BLC5R15S	¥18,663	オープン	6	1.5	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	40	0 (-)
762-8358	BLC5R20S	¥18,663	オープン	6	2	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	45	0 (-)
762-8366	BLC5R26S	¥22,363	オープン	6	2.6	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	50	0 (-)
762-8447	BLC6R03S	¥15,575	オープン	6	0.3	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	35	0 (-)
762-8455	BLC6R05S	¥15,575	オープン	6	0.5	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	40	0 (-)
762-8463	BLC6R08S	¥15,575	オープン	6	0.8	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	45	0 (-)
762-8471	BLC6R10S	¥15,575	オープン	6	1	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	45	0 (-)
762-8480	BLC6R12S	¥19,038	オープン	6	1.2	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	50	0 (-)
762-8498	BLC6R13S	¥19,038	オープン	6	1.3	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	50	0 (-)
762-8501	BLC6R15S	¥19,038	オープン	6	1.5	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	50	0 (-)
762-8510	BLC6R20S	¥19,038	オープン	6	2	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	60	0 (-)
762-8528	BLC6R26S	¥22,525	オープン	6	2.6	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	70	0 (-)

商品のお問い合わせ: 03-3553-6388 <http://www.cherryjpn.co.jp/>



BALL-LOK® Single Acting Pins

“BALL-LOK® シングルアクティングピン” (Bハンドルタイプ)

同商品群
在庫数 65 アイテム

航空機向け

特長 ●ハンドルがボタン状となっているシングルアクティングロックピンです。
用途 ●航空・宇宙機器など。
材質 ●ボディ:ステンレス ●ボール:ステンレス ●ボタン:アルミ
製造国 ●アメリカ

注意
●この商品のトレサビリティはロット番号で管理しています。

チェリーファスナース株式会社 [609649]

発注単位6個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数 (個)	適用板厚 (インチ)	バッククリアランス (インチ)	ピン径 (インチ)	せん断強度 (IBs)	引き抜き強度 (IBs)	質量 (g)	実績 (前年比%)
762-7882	BLC3BA05S	¥17,200	オープン	6	0.5	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	10	0 (-)
762-7891	BLC3BA06S	¥17,200	オープン	6	0.6	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	10	0 (-)
762-7904	BLC3BA08S	¥17,200	オープン	6	0.8	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	15	0 (-)
762-7912	BLC3BA10S	¥17,200	オープン	6	1	0.260	0.1885-0.1870	5150	200	15	0 (-)
762-8048	BLC4BA05S	¥17,625	オープン	6	0.5	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	20	0 (-)
762-8056	BLC4BA06S	¥17,625	オープン	6	0.6	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	20	0 (-)
762-8064	BLC4BA08S	¥17,625	オープン	6	0.8	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	25	0 (-)
762-8072	BLC4BA10S	¥17,625	オープン	6	1	0.290	0.2485-0.2470	9200	230	25	6 (-)
762-8200	BLC5BA05S	¥17,625	オープン	6	0.5	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	30	0 (-)
762-8218	BLC5BA06S	¥17,625	オープン	6	0.6	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	30	6 (-)
762-8226	BLC5BA08S	¥18,475	オープン	6	0.8	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	35	0 (-)
762-8234	BLC5BA10S	¥18,475	オープン	6	1	0.330	0.3110-0.3095	14400	510	35	0 (-)
762-8374	BLC6BA05S	¥18,475	オープン	6	0.5	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	40	0 (-)
762-8382	BLC6BA06S	¥21,063	オープン	6	0.6	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	40	0 (-)
762-8391	BLC6BA08S	¥21,063	オープン	6	0.8	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	45	0 (-)
762-8404	BLC6BA10S	¥21,063	オープン	6	1	0.365	0.3735-0.3720	20600	575	45	0 (-)

商品のお問い合わせ: 03-3553-6388 <http://www.cherryjpn.co.jp/>