


テラピンコネクター

TERRAPIN CONNECTOR


表示リング INDICATOR RING



型式 Model	A	φB	色 Color	重量 Weight (g)
4CP	2.4	6.0	W・R・LB・Y・B	0.2
6CP	2.4	8.0	W・R・LB・Y・B	0.2


W(White)・・・白 R(Red)・・・赤 LB(Light Blue)・・・青 Y(Yellow)・・・黄 BK(Black)・・・黒
※テラピンコネクター専用です。

M5 ガスケット M5 GASKET




型式 Model	A	φB	φC	重量 Weight (g)
M5BG	0.5	4.5	7.2	0.2

マイクロカップリングチューブ用 MICRO COUPLING PLUG for SP tube




型式 Model	A	φB	適用 チューブ外 径 Tube O.D. φD	チューブ 挿入寸法 Tube Insertion Depth	重量 Weight (g)
PAH-04	17.9	8.0	4	5.7	2.3
PAH-06	19.2	8.0	6	7.0	2.4

マイクロカップリングソケットチューブ用 MICRO COUPLING SOCKET for SP tube



型式 Model	A	φB	適用 チューブ 外径 Tube O.D. φD	二面幅 Spanner Flats H	チューブ 挿入寸法 Tube Insertion Depth	重量 Weight (g)
SAH-04	25.7	9.5	4	9.0	5.7	7.2
SAH-06	27.0	9.5	6	9.0	7.0	7.6


マイクロカップリングプラグ MICRO COUPLING PLUG



型式 Model	A	二面幅 Spanner Flats H	L	ねじサイズ Thread T	重量 Weight (g)
MC-05PM	17.0	7.0	13.3	M5×0.8	2.0
MC-10PM	26.0	11.0	22.0	R1/8	8.9

(日東工器株式会社製)

マイクロカップリングソケット MICRO COUPLING SOCKET



型式 Model	A	φB	二面幅 Spanner Flats H	L	ねじサイズ Thread T	重量 Weight (g)
MC-05SM	24.5	9.5	9.0	20.8	M5×0.8	7.4
MC-10SM	30.0	9.5	11.0	26.0	R1/8	13.0

(日東工器株式会社製)

※上記に表示されていない単位は全てmm