


マルチスパイラルチューブ

MULTI SPIRAL POLYURETHANE TUBING

型式表示例 / How To Order

3-MPS-4-5S

寸法図 / Dimensions



芯数
Core

マルチスパイラルチューブ
Multi Spiral Polyurethane
Tubing

チューブ
外径 (mm)
Tube O.D.

山数
No. of
turns

標準色
Standard
color

型式 Model	使用 チューブ Tube Used	使用範囲 Service Length	A	B	C	øD
2-MPS-4-5S	TP-4	529	443	43	200	21
2-MPS-4-10S	TP-4	658	486	86	200	21
2-MPS-4-15S	TP-4	787	529	129	200	21
2-MPS-4-20S	TP-4	916	579	172	200	21
* 2-MPS-4-25S	TP-4	1,045	615	215	200	21
* 2-MPS-4-30S	TP-4	1,174	658	258	200	21
* 2-MPS-4-35S	TP-4	1,303	701	301	200	21
* 2-MPS-4-40S	TP-4	1,432	744	344	200	21
* 2-MPS-4-45S	TP-4	1,561	784	387	200	21
* 2-MPS-4-50S	TP-4	1,690	830	430	200	21
2-MPS-6-5S	TP-6	595	465	65	200	38
2-MPS-6-10S	TP-6	790	530	130	200	38
2-MPS-6-15S	TP-6	985	595	195	200	38
2-MPS-6-20S	TP-6	1,180	660	260	200	38
* 2-MPS-6-25S	TP-6	1,375	725	325	200	38
* 2-MPS-6-30S	TP-6	1,570	790	390	200	38
* 2-MPS-6-35S	TP-6	1,765	855	455	200	38
* 2-MPS-6-40S	TP-6	1,960	920	520	200	38
* 2-MPS-6-45S	TP-6	2,155	985	585	200	38
* 2-MPS-8-5S	TP-8	670	490	90	200	42
* 2-MPS-8-10S	TP-8	940	580	180	200	42
* 2-MPS-8-15S	TP-8	1,210	670	270	200	42
* 2-MPS-8-20S	TP-8	1,480	760	360	200	42
* 2-MPS-8-25S	TP-8	1,750	850	450	200	42
* 2-MPS-8-30S	TP-8	2,020	940	540	200	42
* 2-MPS-8-35S	TP-8	2,290	1,030	630	200	42
* 2-MPS-8-40S	TP-8	2,560	1,120	720	200	42
* 2-MPS-8-45S	TP-8	2,830	1,210	810	200	42
* 2-MPS-10-5S	TP-10	739	513	113	200	52
* 2-MPS-10-10S	TP-10	1,078	626	226	200	52
* 2-MPS-10-15S	TP-10	1,417	739	339	200	52
* 2-MPS-10-20S	TP-10	1,756	852	452	200	52
* 2-MPS-10-25S	TP-10	2,095	965	565	200	52
* 2-MPS-10-30S	TP-10	2,434	1,078	678	200	52
* 2-MPS-12-5S	TP-12	805	535	135	200	67
* 2-MPS-12-10S	TP-12	1,210	670	270	200	67
* 2-MPS-12-15S	TP-12	1,715	805	405	200	67
* 2-MPS-12-20S	TP-12	2,020	940	540	200	67
* 2-MPS-12-25S	TP-12	2,425	1,075	675	200	67

型式 Model	使用 チューブ Tube Used	使用範囲 Service Length	A	B	C	øD
* 3-MPS-4-5S	TP-4	563	465	65	200	27
* 3-MPS-4-10S	TP-4	723	529	129	200	27
* 3-MPS-4-15S	TP-4	885	594	194	200	27
* 3-MPS-4-20S	TP-4	1,045	658	258	200	27
* 3-MPS-4-25S	TP-4	1,208	723	323	200	27
* 3-MPS-4-30S	TP-4	1,368	787	387	200	27
* 3-MPS-4-35S	TP-4	1,530	852	452	200	27
* 3-MPS-4-40S	TP-4	1,690	916	516	200	27
* 3-MPS-4-45S	TP-4	1,853	981	581	200	27
* 3-MPS-6-5S	TP-6	645	498	98	200	44
* 3-MPS-6-10S	TP-6	888	595	195	200	44
* 3-MPS-6-15S	TP-6	1,133	693	293	200	44
* 3-MPS-6-20S	TP-6	1,375	790	390	200	44
* 3-MPS-6-25S	TP-6	1,620	888	488	200	44
* 3-MPS-6-30S	TP-6	1,863	985	585	200	44
* 3-MPS-6-35S	TP-6	2,108	1,083	683	200	44
* 3-MPS-6-40S	TP-6	2,350	1,180	780	200	44
* 3-MPS-8-5S	TP-8	738	535	135	200	50
* 3-MPS-8-10S	TP-8	1,075	670	270	200	50
* 3-MPS-8-15S	TP-8	1,413	805	405	200	50
* 3-MPS-8-20S	TP-8	1,750	940	540	200	50
* 3-MPS-8-25S	TP-8	2,088	1,075	675	200	50
* 3-MPS-10-5S	TP-10	825	570	170	200	63
* 3-MPS-10-10S	TP-10	1,248	739	339	200	63
* 3-MPS-10-15S	TP-10	1,673	909	509	200	63
* 3-MPS-10-20S	TP-10	2,095	1,078	678	200	63
* 3-MPS-12-5S	TP-12	908	603	203	200	84
* 3-MPS-12-10S	TP-12	1,413	805	405	200	84
* 3-MPS-12-15S	TP-12	1,920	1,008	608	200	84
* 4-MPS-4-5S	TP-4	529	443	43	200	35
* 4-MPS-4-10S	TP-4	658	486	86	200	35
* 4-MPS-4-15S	TP-4	787	529	129	200	35
* 4-MPS-4-20S	TP-4	916	572	172	200	35
* 4-MPS-4-25S	TP-4	1,045	615	215	200	35
* 4-MPS-4-30S	TP-4	1,174	658	258	200	35
* 4-MPS-4-35S	TP-4	1,303	701	301	200	35
* 4-MPS-4-40S	TP-4	1,432	744	344	200	35
* 4-MPS-4-45S	TP-4	1,560	787	387	200	35

※材質の関係で若干の寸法違いが生ずる事があります。

The dimensions will vary slightly from chart above due to the character of the material

型式*マークの有る商品は、受注生産品となります。通常在庫品に比べますと多少納期を戴く事があります。

* marked items are not standard stock items. Please ask the delivery schedule to your local distributor.