

ラインホース DH

SOFT POLYURETHANE BRAIDED HOSE



特長

- 極軟質ブレードホース
柔らかく作業性抜群
- 表面ギャザー
表面にギャザーを入れ滑りやすくし、塗装面の傷つけを防止し、さらにホースのまとわり付も防止

Main Features

- Flexibility
Easy use with excellent flexibility
- Unique Surface
Jagged surface keeps itself from kinking and sticking on a floor.

仕様

使用流体	圧縮空気
使用温度範囲	-5~60°C
破壊圧力	5MPa
最高使用圧力	1.0MPa
適用継手	ホースフィッティング、ナットカップリング

*上記の圧力数値は常温時(20°C)に測定したものです。

*凍結無き事。

材質 ポリウレタン Material : Polyurethane 材質 : 聚氨脂

型式 Model	内径×外径 I.D.×O.D. (mm)	外径精度 Tolerance (mm)	最小曲半径 Min.Turning Radius(mm)	重量 Weight (kg/m)	色 Color
DH-6.5	6.5×10	±0.2	40	0.06	LG
DH-8	8×12		45	0.08	
DH-11	11×16		65	0.14	

*標準一巻(Reel) : 10m・20m・30m・50m・100m

LG(Light Green)…ライトグリーン

Specifications

Media	Compressed Air
Working Temperature Range	-5~60°C (23~140°F)
Max. Burst Pressure	5MPa
Max. Working Pressure	1.0MPa
Fitting used	Hose Fittings, Nut-Coupling

* The value at a temperature of 20°C(68°F)

規格

使用流体	压缩空气
使用温度范围	-5~60°C
破坏压力	5MPa
最高使用压力	1.0MPa
适用连接器	软管配件、耦合

* 上述数值是以常温时(20°C)测定的。

表示マーク凡例 / Symbol Example



圧縮空気



柔軟性

安全上の注意

ご使用前にP1~P33をご確認ください。