

UL1726 定格：300V 250°C

- * 適用規格 UL-758
- * 定格 300V / 250°C (機器内配線 600V用 適合)
- * 用途、電子機器の内部配線材として御使用下さい。
- * RoHS指令に適合とする。

構 造		単 位	標 準 値		
導 体	公称断面積	AWG	20	22	24
	材 質	—	ニッケルメッキ軟銅撚線		
	構 成	本/mm	7/0.32	7/0.254	7/0.203
PFA絶縁体	厚 さ	mm	0.367	0.367	0.367
	外 径	mm	1.69	1.50	1.343
	色 相	—	黒、白、赤、青、黄		

特 性 表

項 目	単 位	AWG 20	AWG 22	AWG 24
導体抵抗(20°C) 最大	Ω/Km	33.4	53.1	85.2
耐 電 圧 (AC)	V/分	2000		
絶 縁 抵 抗(15.6°C)	MΩ/Km	1000 以上		
連続使用温度範囲(°C)		< -195°C ~ +260°C		

付 図

