

LRXシリーズ/XVR08シリーズ



特長

- 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。
- 「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
- 曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。
- AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)
- グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
- AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。
- 保護特性IP23 (正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

標準品仕様表

	定格電源電圧	グローブ色	型式	消費電力	突入電流	製品質量	参考標準価格	備考				
φ84 回転灯	AC/DC12V	赤	LRX-12R-A	3.2W	2A	0.3kg	¥11,100	CE適合品 UL認定品 RoHS対応品				
		黄	LRX-12Y-A				¥11,600					
		緑	LRX-12G-A				¥11,100					
		青	LRX-12B-A				¥11,600					
	AC/DC24V	赤	LRX-24R-A				4W		0.2A	0.6kg	¥15,200	RoHS対応品
		黄	LRX-24Y-A								¥15,700	
		緑	LRX-24G-A								¥12,200	
		青	LRX-24B-A								¥12,900	
	DC48V	赤	LRX-48R-A	4W	0.2A	0.6kg	¥12,200	RoHS対応品				
		黄	LRX-48Y-A				¥12,900					
		緑	LRX-48G-A				¥12,200					
		青	LRX-48B-A				¥12,900					
	AC100V	赤	LRX-100R-A	4W	0.2A	0.6kg	¥12,200		RoHS対応品			
		黄	LRX-100Y-A				¥12,900					
		緑	LRX-100G-A				¥12,200					
		青	LRX-100B-A				¥12,900					
AC200V	赤	LRX-200R-A	4W	0.2A	0.6kg	¥12,200	RoHS対応品					
	黄	LRX-200Y-A				¥12,900						
	緑	LRX-200G-A				¥12,200						
	青	LRX-200B-A				¥12,900						
国外取扱製品 φ84 回転灯	AC/DC12V	赤	XVR08J04	3.2W	2A	0.3kg		オープン価格	CE適合品 UL認定品 CSA認定品 RoHS対応品			
		黄	XVR08J05									
		緑	XVR08J03									
		青	XVR08J06									
	AC/DC24V	赤	XVR08B04				オープン価格					
		黄	XVR08B05									
		緑	XVR08B03									
		青	XVR08B06									

	光源	閃光速度	IP	材質	引き出し線			
					長さ	線種		
LRX	AC/DC12V AC/DC24V	パワーLED	140min ⁻¹ (*1)	IP23 (正方向取付け時) (ラバーベース使用時 IP65)	グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ:ABS樹脂	500mm	電源線	SPT-1 AWG18×2芯(黒、黒)
	DC48V							VFF 0.75mm ² ×2芯(黒、黒)
	AC100V							VFF 0.75mm ² ×2芯(白、白)プラグ付き
	AC200V							VFF 0.75mm ² ×2芯(黒、黒)
国外取扱製品 XVR08	AC/DC12V AC/DC24V	パワーLED	138min ⁻¹ (*1)	IP23 (正方向取付け時) (ラバーベース使用時 IP65)	グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ:ABS樹脂	500mm	電源線	2×0.83mm ² /AWG18

(*1)表記の閃光速度は、電源電圧など、ご使用の環境により変化しますので、目安としてください。