

## 耐溶剤用手袋

シリコンは特定の溶剤\*に対して耐性があります。  
使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。

注意

※耐溶剤用の仕様ですので、耐熱を目的としてご使用になる場合は、熱対策を施し安全にご使用ください。

\* 特定の溶剤

メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン、シクロヘキサノン(アノン)、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、アセトニトリル、ニトロベンゼン、ジメチルホルムアミド(DMF)、N-メチルピロリドン(NMP)等

## 溶出試験

ほとんどの物質が検出されず、シリコンの安全性を証明しています。

試験日: 2005年9月28日(単位: mg/L)

| 試験項目                                   | H200 | H202 | 下限値  |
|--|------|------|------|
|  | 耐熱用  | 耐溶剤用 |      |
| 臭素イオン(Br <sup>-</sup> )                | 不検出  | 不検出  | 0.1  |
| カルシウム(Ca)                              | 不検出  | 不検出  | 0.2  |
| 塩素イオン(Cl <sup>-</sup> )                | 0.1  | 0.2  | 0.1  |
| フッ素イオン(F <sup>-</sup> )                | 不検出  | 不検出  | 0.1  |
| ナトリウム(Na)                              | 0.05 | 0.1  | 0.05 |
| 硝酸イオン(NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )   | 不検出  | 不検出  | 0.1  |
| リン酸イオン(PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> ) | 不検出  | 不検出  | 0.1  |
| カリウム(K)                                | 0.05 | 不検出  | 0.05 |
| 銅(Cu)                                  | 不検出  | 不検出  | 0.1  |

試験依頼先: 財化学物質評価研究機構

## 発火点試験 (ASTM E 659)

試験日: 2005年9月20日

| 試験項目    | H200 |      |
|---------|------|------|
|         | アウター | インナー |
| 発火点(°C) | 448  | 429  |

試験依頼先: 財化学物質評価研究機構



機械的強度に優れた裏地付タイプ

## タイロブ® H201

裏地有

|        |            |
|--------|------------|
| サイズ    | L          |
| 長さ(mm) | 330        |
| 裏地     | 化繊         |
| 厚み(mm) | 1.15(裏地含)  |
| 色      | 半透明        |
| 入数     | 30双(1双×30) |
| 希望小売価格 | ¥7,900/双   |



作業性を重視した薄手タイプ

## タイロブ® H202

裏地無

パウダーフリー

| サイズ    | S          | M | L |
|--------|------------|---|---|
| 長さ(mm) | 300        |   |   |
| 裏地     | 無          |   |   |
| 厚み(mm) | 0.35       |   |   |
| 色      | 透明         |   |   |
| 入数     | 30双(1双×30) |   |   |
| 希望小売価格 | ¥3,400/双   |   |   |



H202の厚手タイプ

## タイロブ® H203

裏地無

パウダーフリー

| サイズ    | S          | M | L | LL |
|--------|------------|---|---|----|
| 長さ(mm) | 300        |   |   |    |
| 裏地     | 無          |   |   |    |
| 厚み(mm) | 0.75       |   |   |    |
| 色      | 半透明        |   |   |    |
| 入数     | 30双(1双×30) |   |   |    |
| 希望小売価格 | ¥7,900/双   |   |   |    |



H203の60cmタイプ

## タイロブ® H203-60

裏地無

パウダーフリー

| サイズ      | M         | L |
|----------|-----------|---|
| 長さ(mm)   | 600       |   |
| 袖口外径(mm) | 150       |   |
| 裏地       | 無         |   |
| 厚み(mm)   | 0.75      |   |
| 色        | 半透明       |   |
| 入数       | 30双       |   |
| 希望小売価格   | ¥20,000/双 |   |