

## タイロブ®400シリーズ

作業性を重視した550のソフトシリーズ



**400**

裏地有

サイズ	S	M	L	LL
長さ(mm)	260			
裏地	綿100%			
厚み(mm)	0.95(裏地含)			
色	緑			
入数	50双(10双×5)			
希望小売価格	¥2,000/双			



400の長手タイプ

**440**

裏地有

サイズ	S	M	L	LL
長さ(mm)	310		330	
裏地	綿100%			
厚み(mm)	0.95(裏地含)			
色	緑			
入数	50双(10双×5)			
希望小売価格	¥2,500/双			



400の55cmタイプ

**440-55**

裏地有

サイズ	L
長さ(mm)	550
袖口外径(mm)	150
裏地	綿100%
厚み(mm)	0.95(裏地含)
色	緑
入数	30双
希望小売価格	¥5,900/双

## タイロブ®5000シリーズ

耐溶剤性に優れたノンブリードシリーズ



**5000**

裏地有

サイズ	S	M	L	Lw※	LL
長さ(mm)	260				
裏地	綿100%				
厚み(mm)	1.0(裏地含)				
色	白				
入数	50双(10双×5)				
希望小売価格	¥2,800/双				



5000の長手タイプ

**5500**

裏地有

サイズ	S	M	L	Lw※	LL
長さ(mm)	310		330		
裏地	綿100%				
厚み(mm)	1.0(裏地含)				
色	白				
入数	50双(10双×5)				
希望小売価格	¥3,300/双				



5000の55cmタイプ

**5500-55**

裏地有

サイズ	L
長さ(mm)	550
袖口外径(mm)	150
裏地	綿100%
厚み(mm)	1.0(裏地含)
色	白
入数	30双
希望小売価格	¥6,100/双



5500の滑止タイプ

NEW

**タイロブ®5600**

裏地有

粒子状滑止

※「5500滑止」から名称変更

サイズ	L	Lw※
長さ(mm)	330	
裏地	綿100%	
厚み(mm)	1.2(裏地含)	
色	白	
滑止形状	粒子	
入数	50双(10双×5)	
希望小売価格	¥3,700/双	



5000シリーズの皮膜を強化したジクロロメタン対応タイプ

**タイロブ®5800**

裏地有

サイズ	Lw※
長さ(mm)	330
裏地	綿100%
厚み(mm)	1.0(裏地含)
色	白
入数	25双(5双×5)
希望小売価格	¥3,800/双



摩耗に強い重作業用タイプ

**タイロブ®550**

裏地有

サイズ	L	Lw※
長さ(mm)	330	
裏地	綿100%	
厚み(mm)	1.1(裏地含)	
色	白	
入数	50双(10双×5)	
希望小売価格	¥3,100/双	

シンナーなどに少量の酸が含まれる場合は550で対応できます。ただし、酸の含有目安は10%未満です。手袋表面にシリコンオイルがブリードしますが、水で簡単に洗い流せます。