

DCNV-AD8 DCNV-AD8P



DCNV-AD8



DCNV-AD8P

- 入力：AC100～240V、50/60Hz、0.3A
- 出力：DC24V、0.5A
- 動作温度：0～40℃
- コード長：1.5m
- DCプラグ規格：5.5×2.1mm、極性：センタープラス ※ DCNV-AD8Pのみ

ダイヤトレンド製ネットワークソリューション製品 / 長距離通信用コンバータ対応のDC24V出力AC100V電源です。

【DCNV-AD8 対応製品】

- ・DAP-A1
- ・DEH-GTX8U
- ・DEH-GTX8F2
- ・DEH-GTX4SM1
- ・DEH-TX5S
- ・DMC-E1S1
- ・DIFC-ERS2F
- ・DEH-TX5QC
- ・DEH-GT4R2
- ・DEH-GTX16
- ・DEH-GTX8C
- ・DEH-GTX4F2
- ・DEH-TX16
- ・DEH-TX5C
- ・DMC-E1SCS1
- ・DIFU-RS24A
- ・DEH-GTX8SS2
- ・DEH-GTX8T
- ・DEH-GTX5C
- ・DEH-GTX4SS1
- ・DEH-TX8T
- ・DMC-E1S1-C
- ・DMC-E1SCM1
- ・DEH-TX8QC
- ・DEH-GTX8SM2

【DCNV-AD8P 対応製品】

- ・DEH-GTX8U

スイッチング AC アダプタ

DSA12W-2405 □

DSA12W-1210 □

DSA12W-0520 □

AC100～240Vに対応した12W級スイッチングACアダプタです。電圧は24V、12V、5Vの三種類をラインナップ。電線処理をプラグ、フェルール端子（棒端子）、Y端子から選べます。

末尾 □ より、電線処理を指定ください

- ・ DSA12W-□□□□ P：プラグタイプ
(5.5×2.1mm、極性：センタープラス ⊖●⊕)
- ・ DSA12W-□□□□ F：フェルール端子（棒端子）タイプ
(端子型式：AI0.5-8WH ※絶縁被覆付)
- ・ DSA12W-□□□□ Y：Y端子タイプ
(端子型式：V1.25-B3A ※絶縁被覆付)

製品仕様	DSA12W-2405 □	DSA12W-1210 □	DSA12W-0520 □
定格出力電圧	24V	12V	5V
最大出力電流	0.5A	1A	2A
最大出力電力	12W	12W	10W
AC電圧範囲	AC100～240V		
周波数範囲	47～63Hz		
入力電流	0.3A		
効率 (min)	77.7%	77.7%	73.3%
動作温度	0～40℃		
保存温度	-20～80℃		
動作湿度	30～85% RH		
保存湿度	10～85% RH		
コード長	1.5m		
外形寸法 (W×D×H)	34×46×26mm ※コンセント部を除く		
本体重量	70g		

スイッチング AC アダプタ

DSA12WA-2405 □

AC100～240Vに対応した12W級スイッチングACアダプタです。電線処理をプラグ、フェルール端子（棒端子）から選べます。

末尾 □ より、電線処理を指定ください

- ・ DSA12WA-2405P：プラグタイプ
(5.5×2.1mm、極性：センタープラス ⊖●⊕)
- ・ DSA12WA-2405F：フェルール端子（棒端子）タイプ
(絶縁被覆付フェルール端子)

製品仕様	DSA12WA-2405 □
定格出力電圧	24V
最大出力電流	0.5A
最大出力電力	12W
AC電圧範囲	AC100～240V
周波数範囲	50～60Hz
入力電流	0.3A
効率 (min)	73.2%
動作温度	0～40℃
保存温度	-20～80℃
動作湿度	20～80% RH
保存湿度	10～90% RH
コード長	1.5m
外形寸法 (W×D×H)	33.8×65.4×25.4mm ※コンセント部を除く
本体重量	66g