

高送り・  
形状加工用

## 高送りダイヤモンド

SKS形

## ■部品

対応チップ	クランプねじ	クランプセット	レンチ
			
WO**04...	TSW-2556H	—	A-08SD
WD**05...	DSW-306H	—	A-10
WD**06...	CSW-408H	DCM-18	ボアタイプ A-15T シャンクタイプ A-15
WD**08...	DSW-4510H	DCM-17	ボアタイプ A-20 シャンクタイプ A-20SD
WD**10...	DSW-4512H	DCM-17	A-20

クランプねじ形番	推奨トルク(N・m)
TSW-2556H	1.1
DSW-306H	1.8
CSW-408H	3.6
DSW-4510H	6.0
DSW-4512H	6.0