

# 汎用形 圧力計

## 概要

空圧、油圧、その他の一般圧力測定用として製作された兼価版の圧力計です。

## 特長

- 量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
- JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
- 即納が可能です。

■弊社製品の計量法第77条第2項に基づく型式承認番号

銅系ブルドン管式圧力計 第X954号

(ただし、真空計・連成計は特定計量器の対象外)



### ■ご注文に際して

ご要望の製品を確実にお届けするため、ご用命の際に次の項目についてお知らせ下さい。

- ①型番(用途、ケースタイプ) ②大きさ、ケース外観形状、接続ねじ(ねじの種類、および寸法)接続部材  
③圧カスパン ④付加仕様

### ■製品の呼び方例

①型番:屋内用 HNT

②大きさ:100φ ケース外観形状:AT 接続ねじ:G3/8B(PF) 接続部材質:黄銅

③圧カスパン:0~1MPa

④付加仕様: 用途 耐振形 処理 禁油

HNT-341A-1MPa-V-禁油  
A B C D

## 標準製作仕様

大きさ	ケース外観	一般用途				圧カスパン (MPa)	接続部材質 一般用途	ケース材質 一般用途	精度	付加
		G1/4B(PF)	R1/4(PT)	G3/8B(PF)	R3/8(PT)					
60	A ー	HNT-221A	HNT-721A	HNT-321A	HNT-821A	圧力 0~0.06 ∩ 0~25	株 C3604	鉄Crメッキ	±1.6%F.S	用途に 普通 蒸気 耐熱 耐振 蒸気用耐 耐熱耐 処
	B 取付穴	HNT-221B	HNT-721B	HNT-321B	HNT-821B	真空 -0.1~0				
	D 取付穴	HNT-221D	HNT-721D	ー	ー	連成 -0.1~0.06				
	DB 取付金具	HNT-221DB	HNT-721DB	ー	ー	∩ -0.1~2.5				
75	A ー	HNT-231A	HNT-731A	HNT-331A	HNT-831A	圧力 0~0.06 ∩ 0~10	ブルドン管 C2680TW	アルミ 金色ケース	±1.6%F.S	禁油 ●接液部 がない 禁油禁水 ●接液部 及び、水 ように
	B 取付穴	HNT-231B	HNT-731B	HNT-331B	HNT-831B	真空 -0.1~0				
100	A ー	HNT-241A	HNT-741A	HNT-341A	HNT-841A	連成 -0.1~0	ブルドン管 C2680TW	アルミ 金色ケース	±1.6%F.S	禁油 ●接液部 がない 禁油禁水 ●接液部 及び、水 ように
	B 取付穴	HNT-241B	HNT-741B	HNT-341B	HNT-841B	∩ -0.1~0.06 ∩ -0.1~2.5				

本製品は改良の為、仕様等を予告なく変更する場合があります。



DAIICHI KEIKI SEISAKUSHO CO.,LTD.