

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

大洋製器工業  
**TAIYO**  
同商品群  
在庫数 3 アイテム

Jack  
**建築ジャッキ**



- 特長**
- 高さ微調整ができます。
  - 頭角の部分が回転するので設置が容易です。
  - ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
- 製造国** ●日本



大洋製器工業株式会社 [562078]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	耐力 (t)	ストローク (mm)	使用長 (mm)	上部外寸 (mm)	下部外寸 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
399-0010	JK38	¥16,314	オープン	2.5	90	245~335	80×80	160×160	1	5.7	63(33)
399-0028	JK50	¥21,257	オープン	4.0	100	280~380	90×90	190×190	1	9.5	35(98)
399-0036	JK60	¥30,400	オープン	5.0	110	335~445	110×110	230×230	1	13.5	12(35)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

シムソン  
**Simson**  
同商品群  
在庫数 6 アイテム

Jacks with Solid Piston  
**コンパクトジャッキ**



- 特長**
- 縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。
  - ハンドルは360°の角度からでも操作できます。
  - 製品は密閉されているので水中でも使用できます。
  - 非常にコンパクトなジャッキで、狭い場所でも持ち運んで作業できます。
- 仕様**
- ハンドル長さ:262mm
  - 防水仕様
- 材質** ●本体:スチール、アルミニウム
- 付属品** ●ハンドル
- 製造国** ●スウェーデン

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	揚力kN (t)	ストローク (mm)	本体サイズ (mm)	ヘッド径 (mm)	最低高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
206-8152	1530	¥186,589	オープン	155(15.5)	30	265	40	74.0	1	3.7	1(-)
206-8153	1550	¥207,144	オープン	155(15.5)	50	265	40	100.0	1	4.4	0(-)
206-8154	1575	¥230,466	オープン	155(15.5)	75	265	30	133.5	1	5.0	0(-)

- 円錐ピストン** **特長** ●中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。
- 仕様** ●中空ピストン内径:16.5mm(1030H)、20.5mm(1050H、1075H)

商品紹介動画



発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	揚力kN (t)	ストローク (mm)	本体サイズ (mm)	ヘッド径 (mm)	最低高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
206-8149	1030H	¥213,266	オープン	100(10.0)	30	265	40	73.5	1	3.6	2(-)
206-8150	1050H	¥242,420	オープン	100(10.0)	50	265	40	100.5	1	3.9	2(-)
206-8151	1075H	¥266,909	オープン	100(10.0)	75	265	40	132.5	1	4.7	0(-)

商品の問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com>

今野製作所  
**EAGLE**  
同商品群  
在庫数 9 アイテム

Atom Jack  
**小型ジャッキ“アトムジャッキ”**

修理可能



- 特長**
- ねじと油圧からなる機構なので強力なパワーを発揮します。
  - ねじ送りのため1/100の微調整が可能です。
  - 横使用においても最大能力が生かせます。
- 仕様**
- ラム調整ボルト:15mm
- 付属品**
- ラチェットハンドル ●六角棒
  - 収納ケース
- 製造国** ●日本



発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	揚力kN (t)	ストローク (mm)	高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
241-4562	SJ-15	¥83,213	¥95,100	150(15.0)	13	80~93	1	3.2	32(72)

商品の問い合わせ:03-3890-3406 <http://eagle-jack.jp/>

ダイキ  
**DAIKI**  
同商品群  
在庫数 1 アイテム

Hydraulic Wedge Jack  
**油圧ウェッジジャッキ(一体型複動式)**

修理可能



- 特長**
- わずかなすき間での重量物、大型機械、半導体関連機器などの据付レベル作業に最適です。
  - 持ち運びが楽な一体式で、軽量です。
  - クリーンルームでの作業に最適です。
  - 狭い場所でのレベル出しもレバーソケットが360度回転するので、どの方向からでも使用できます。
- 付属品**
- 収納ケース ●安全弁付
- 製造国** ●日本



発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	揚力kN (t)	横押し能力kN (t)	ストローク (mm)	高さ (mm)	爪長×爪幅 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★461-8491	DFJS-60	¥236,250	¥290,900	150(15)	300(30)	140	5~34	50×62	1	11	53(61)
★461-8483	DFJS-127	¥251,875	¥310,000	150(15)	300(30)	140	5~34	50×127	1	13	7(59)

商品の問い合わせ:048-682-8118 <http://www.speedroller.jp/>