

ABS SERIES

SYA-X^{テン}



当社のスタンダード品




COLOR 白

COLOR スカイブルー



X2内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-X型X2E式	¥3,700	X2	-	人	360
SYA-X型X2E-SYA式	¥4,200	X2	SYA	人	375

- ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
- E1ワンタッチアゴひも標準装着
- 雨垂れ防止溝付き

ヒートバリアはオープン価格となります。詳しい性能はP9・10をご覧ください。

SYA-XV^{テン}



通気孔付きのスタンダード




COLOR ピュアグリーン

COLOR 白



X2内装タイプ



型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-XV型X2E式	¥4,000	X2	-	人	360
SYA-XV型X2E-SYAV式	¥4,500	X2	SYAV	人	390

- ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用
- E1ワンタッチアゴひも標準装着
- 雨垂れ防止溝付き

ヒートバリアはオープン価格となります。詳しい性能はP9・10をご覧ください。

ベンチレーション

SYA-WV



強力なベンチレーション機能タイプ




COLOR レッド

COLOR ライトグレー



SY内装タイプ




型式の名称	価格	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-WV型SYE-K6式	¥5,200	SY	K6	人	425

- ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
- E1ロングワンタッチアゴひも標準装着
- 雨垂れ防止溝付き

※帽体色とカバー色の
組合せオーダー承ります。

大型ベンチレーション



※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。
※SYAはDICプラスチック(株)の登録商標(第4197005号)です。