

ペール缶 (樹脂製・スチール製)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

DICプラスチック

Plastic Pail'Daitainer'



“ダイテナー”

同商品群
在庫数 30 アイ
テム



日本

ボトル・容器



DTN-12LS-W
(12L・ホワイト)



DTN-16LS-BK
(16L・ブラック)



DTN-18LS-W
(18L・ホワイト)



DTN-20LS-BK
(20L・ブラック)



DTN-PC-W
(プレインカバー・ホワイト)



DTN-FS-W
(フレックススパウト)



DTN-SC-W
(ソフトカバー)



DTN-LC-W
(LCカバー・ホワイト)



DTN-LB
(LSカバー・ホワイト)



DTN-LB
(LCレバーバンド)
(ペール缶別売)

特長 ●耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途 ●インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など。
材質 ●本体:ポリエチレン(PE)
 ●ハンドル:スチール
製造国 ●日本

使用例



DICプラスチック株式会社資材営業部 [639628]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	色	内径×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
171-7326	DTN-12LS-BK	¥1,643	オープン	12	ブラック	289×243	40	570	275(86.0)
171-7327	DTN-12LS-W	¥1,643	オープン	12	ホワイト	289×243	40	570	419(45.6)
792-8815	DTN-16LS-BK	¥1,829	オープン	16	ブラック	289×300	20	670	632(11.2)
792-8823	DTN-16LS-W	¥1,829	オープン	16	ホワイト	289×300	20	670	549(12.1)
792-8831	DTN-18LS-BK	¥1,971	オープン	18	ブラック	289×360	20	790	520(9.6)
792-8840	DTN-18LS-W	¥1,971	オープン	18	ホワイト	289×360	20	790	1674(18.2)
792-8858	DTN-20LS-BK	¥2,300	オープン	20	ブラック	289×389	20	985	1471(11.2)
792-8866	DTN-20LS-W	¥2,300	オープン	20	ホワイト	289×389	20	985	3580(11.4)

プレインカバー(液体用)

特長 ●液体用のカバーで、独自のシール構造により密閉性があります。
 ●手動開閉不可です。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
用途 ●インキ、塗料、接着剤、石油製品、塗料、食品など。
仕様 ●適合本体:12LS、16LS、18LS、20LS
材質 ●ポリエチレン(PE)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	外径×高さ (mm)	パッキン	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
792-8921	DTN-PC-BK	¥829	オープン	ブラック	φ317×32	あり	20	300	380(9.8)
792-8939	DTN-PC-W	¥829	オープン	ホワイト	φ317×32	あり	20	300	807(14.2)

フレックススパウト

特長 ●手動開閉不可です。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
用途 ●石油製品、塗料、接着剤、食品など。
仕様 ●適合本体:12LS、16LS、18LS、20LS
材質 ●ポリエチレン(PE)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外径×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
792-8882	DTN-FS-W	¥1,086	オープン	ホワイト	φ317×32	20	310	187(12.6)

ソフトカバー(固体用)

特長 ●固体用のカバーで簡単に取り外せます。
 ●手動開閉可能です。
用途 ●インキ、塗料、洗剤、接着剤など。
仕様 ●適合本体:12LS、16LS、18LS、20LS
材質 ●ポリエチレン(PE)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	外径×高さ (mm)	パッキン	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
792-8947	DTN-SC-W	¥629	オープン	ホワイト	φ308×15	なし	20	165	1531(15.0)

LCカバー

特長 ●固体用のカバーで別売りのLCレバーバンドと併せて使用します。
 ●手動開閉可能です。
用途 ●粉体物の保管、運搬。
仕様 ●適合本体:12LS、16LS、18LS、20LS
材質 ●ポリエチレン(PE)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	外径×高さ (mm)	パッキン	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
792-8904	DTN-LC-BK	¥629	オープン	ブラック	φ308×20	なし	20	190	521(18.3)
792-8912	DTN-LC-W	¥629	オープン	ホワイト	φ308×20	なし	20	190	1707(15.7)

LSカバー

特長 ●液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。
 ●手動開閉可能です。
用途 ●液体・粉体・固体の保管、運搬に。
仕様 ●適合本体:12LS、16LS、18LS、20LS
材質 ●ポリエチレン(PE)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	外径×高さ (mm)	パッキン	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
252-2806	DTN-LS-BK	¥843	オープン	ブラック	φ306×28	あり	40	236	-
252-2807	DTN-LS-W	¥843	オープン	ホワイト	φ306×28	あり	40	236	-

LCレバーバンド

特長 ●LCカバー用のレバーバンドです。
用途 ●LCカバー固定部品。(LCカバー以外のフタには使用できません)
材質 ●スチール

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
792-8891	DTN-LB	¥643	オープン	40	225	2155(15.8)

LSレバーバンド

特長 ●LSカバー用のレバーバンドです。
用途 ●LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。)
材質 ●スチール

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
252-2805	DTN-LB-LS	¥643	オープン	40	225	-

☎商品のお問い合わせ:048-658-8860 <http://www.dic-plas.co.jp/>