

ニトリルゴム手袋(裏毛付・裏毛なし)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

車手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スルスル手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリルゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タクティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

アトム Nitrile Gloves **ニトリルゴム手袋“楽農炊手”** RoHS

特長 ●ウロコ状の独自意匠により優れたグリップ力(水や油が付着しても強いグリップ力)を発揮します。
●親指の内側まですべり止め加工しているため、しっかり掴めます。
●ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。
●手首フィットのセミロングタイプです。

仕様 ●厚さ:0.2mm ●食品衛生法適合
材質 ●ニトリルゴム
製造国 ●タイ

1枚あたり目安単価 **¥95** (10枚入)

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	29.5	17.0	7.8
M	29.5	19.0	8.3
L	29.5	21.0	8.4
LL	29.5	23.0	8.8

発注単位1組 (価格改定日 21.08) アトム株[752800]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	組入数(枚)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
207-0627	1790-S	¥571	¥700	モスグリーン	S	6	150	59	5(-)
207-0626	1790-M	¥571	¥700	モスグリーン	M	6	150	71	5(-)
207-0624	1790-L	¥571	¥700	モスグリーン	L	6	150	77	6(-)
207-0625	1790-LL	¥571	¥700	モスグリーン	LL	6	150	77	3(-)

川西工業 NBR Gloves **ニトリルうす手袋** RoHS

特長 ●ニトリルゴム素材で、突き刺し・引裂きに強い手袋です。
仕様 ●厚さ:0.22mm ●食品衛生法適合品 ●裏毛なし
材質 ●ニトリルゴム
製造国 ●ベトナム

1枚あたり目安単価 **¥92** (10枚入)

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	30.0	18.0	7.4
M	30.0	19.0	7.6
L	30.0	21.0	7.8

発注単位1組 (価格改定日 21.02) 川西工業株[303182]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	組入数(枚)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
207-0623	1790-10-S	¥921	¥1,130	モスグリーン	S	10	80	95	16(-)
207-0622	1790-10-M	¥921	¥1,130	モスグリーン	M	10	80	115	76(-)
207-0620	1790-10-L	¥921	¥1,130	モスグリーン	L	10	80	125	23(-)
207-0621	1790-10-LL	¥921	¥1,130	モスグリーン	LL	10	80	125	34(-)

川西工業 Gloves **ニトリルゴム手袋“ケミシールド中厚手”** RoHS

特長 ●使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手の耐油・耐薬品手袋です。
仕様 ●厚さ:0.38mm ●裏毛付
材質 ●表:ニトリルゴム(NBR) ●裏:綿(植毛)
製造国 ●タイ

1枚あたり目安単価 **¥92** (10枚入)

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	33.0	19.0	7.0
M	33.0	20.0	8.0
L	33.0	22.0	8.0
LL	33.0	24.0	9.0

発注単位1組 (価格改定日 20.08) 川西工業株[303182]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	組入数(枚)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
434-2526	2451-S	¥457	¥571	オープン グリーン	S	10	60	136(52)	
434-2518	2451-M	¥457	¥571	オープン グリーン	M	10	65	261(62)	
434-2496	2451-L	¥457	¥571	オープン グリーン	L	10	70	2108(116)	
434-2500	2451-LL	¥457	¥571	オープン グリーン	LL	10	75	398(37)	

ダンロップ Unsupported Nitrile Unlined Gloves **ニトリルうす手** RoHS

特長 ●すべり止め部分がダイヤモンド加工でしっかりとワークをグリップします。
仕様 ●厚さ:0.2mm ●裏毛なし ●食品衛生法適合品
材質 ●ニトリルゴム
製造国 ●マレーシア

1枚あたり目安単価 **¥266** (10枚入)

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	28.5	19.0	7.2
M	30.5	20.2	7.6
L	30.5	22.6	8.4

発注単位1組 (価格改定日 21.02) 株ダンロップホームプロダクツ[591667]

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	組入数(枚)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
439-7088	6342	¥197	¥246	オープン ブルー	S	10	33	7193(112)	
439-7096	6343	¥197	¥246	オープン ブルー	M	10	38	11495(108)	
439-7100	6344	¥197	¥246	オープン ブルー	L	10	43	5713(123)	

ダンロップ Unsupported Nitrile Unlined Gloves **ニトリルうす手(3双入)** RoHS

特長 ●繰り返し使用しても、塩化ビニール製手袋のように硬くなったり、縮んだりしにくく、耐油性、強度にも優れており丈夫です。
仕様 ●厚さ:0.2mm ●裏毛なし
材質 ●合成ゴム(ニトリルゴム)
製造国 ●マレーシア

1双あたり目安単価 **¥266** (10パック)

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	30.0	18.7	7.3
M	30.0	20.2	7.5
L	30.0	22.1	8.0

発注単位1パック (価格改定日 21.02) 株ダンロップホームプロダクツ[591667]

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	色	サイズ	パック入数(双)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
434-9229	8674	¥799	¥999	オープン ブルー	S	3	5	90	979(147)
434-9237	8675	¥799	¥999	オープン ブルー	M	3	5	96	1524(167)
434-9245	8676	¥799	¥999	オープン ブルー	L	3	5	111	1988(184)

メーカーカタログライブラリーのご紹介

本文よりもさらに詳しい情報をご提供するため、オレンジブック掲載の約600社のメーカーカタログを取り揃えています。

ご請求方法

メーカーカタログの発注コードをオレンジブック.Comまたは、FAXにてご注文ください。

オレンジブック.Com

ご希望のカタログが簡単に注文でき、すぐにお手元に届きます。
※オレンジブックガイドに掲載しています。