

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Soundproofing Diesel Generator

防音型ディーゼルエンジン発電機(第3次排ガス規制対応機)

修理
可能
重い
配送注意



- 特長**
- 2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。
 - 軽量でコンパクトです。
 - 低騒音を実現、グリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
- 用途**
- 建設・建築・土木作業に。
- 仕様**
- 使用燃料:軽油 ●過速度保護装置装備 ●周波数:50/60Hz兼用
- 製造国** ●日本



デンヨー機[640502]

【単相機】仕様・単相機

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格交流出力	定格直交流出力	周波数 (Hz)	騒音値(dB) 50/60Hz	タンク容量 (L)	連続運転時間(h) (60Hz 75%負荷運転時)	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★462-5722	TLG-6LSX	¥828,750	¥1,020,000	5/6kVA	-	50/60	61/63	26	12.4	1220×610×720	1	260	0(-)
★462-5706	TLG-15LSX	¥1,454,375	¥1,790,000	13/15kVA	-	50/60	67/68	51	10.4	1400×690×930	1	440	0(-)

【三相機】仕様・三相機

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格交流出力	定格直交流出力	周波数 (Hz)	騒音値(dB) 50/60Hz	タンク容量 (L)	連続運転時間(h) (60Hz 75%負荷運転時)	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★462-5731	TLG-7.5LSK	¥804,375	¥990,000	6.5/7.5kVA	-	50/60	61/63	26	12.4	1220×610×720	1	260	4(200)
★462-5692	TLG-13LSY	¥1,218,750	¥1,500,000	10.5/13kVA	-	50/60	63/66	51	14.6	1400×690×930	1	406	0(-)
★462-5714	TLG-18LSY	¥1,324,375	¥1,630,000	15/18kVA	-	50/60	67	51	10.9	1400×690×930	1	440	2(200)

☎商品のお問い合わせ:0120-935-711 <http://www.denyo.co.jp/>



Soundproofing type Diesel Generator

防音型ディーゼルエンジン発電機(第3次排ガス規制対応機)

修理
可能
重い
配送注意



- 特長**
- 商用電源並みの安定した電源を供給します。
 - インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
 - 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
- 用途**
- 建設・建築・土木作業に。
- 仕様**
- 使用燃料:軽油 ●超低騒音型 ●オイル警告装置付 ●周波数:50/60Hz兼用
- 製造国** ●日本



エコスペースイメージ

【三相単相ワンタッチ切替タイプ】特長 ●三相200V級⇔単相100/200V級がワンタッチで切替できます。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

デンヨー機[640502]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格電圧(V) 50/60Hz	定格出力(kVA) 50/60Hz	騒音値(dB) 50/60Hz	タンク容量 (L)	連続運転時間(h) 50/60Hz	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★818-4170	DCA-13LSYE	¥1,503,125	¥1,850,000	三相4線 200/220 単相 100-200/110-220	10.5/13.6/17.5	57/60	62	29.5/22.9	1420×650×1030	1	535	3(300)

【3電源仕様タイプ】特長 ●三相400V⇔三相200V⇔単相100/200V級がワンタッチで切替できます。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格電圧(V) 50/60Hz	定格出力(kVA) 50/60Hz	騒音値(dB) 50/60Hz	タンク容量 (L)	連続運転時間(h) 50/60Hz	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★818-4171	DCA-25LSKE	¥2,275,000	¥2,800,000	三相4線 200/220 三相4線 400/440 単相 100-200/110-220	20/25 20/25 11.5/14.4	61/63	70	17.9/14.2	1540×700×1045	1	660	3(300)
★257-2031	DCA-45LSYE	¥2,752,941	¥3,600,000	三相4線 200/220 三相4線 400/440 単相 100-200/110-220	37/45 37/45 21.4/26	57/60	135	17.4/13.9	1850×880×1350	1	1030	-
★818-4173	DCA-60LSIE	¥3,753,750	¥4,620,000	三相4線 200/220 三相4線 400/440 単相 100-200/110-220	50/60 50/60 28.9/34.6	59/63	140	16.2/13.5	2090×980×1350	1	1260	4(400)

【複電圧仕様タイプ】特長 ●三相出力の電圧を用途に応じて200V級⇔400V級に切替できます。

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格電圧(V) 50/60Hz	定格出力(kVA) 50/60Hz	騒音値(dB) 50/60Hz	タンク容量 (L)	連続運転時間(h) 50/60Hz	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★818-4174	DCA-100LSIE	¥4,956,250	¥6,100,000	三相4線 200/220 三相4線 400/440	80/100	61/64	250	17.8/13.8	2550×1080×1600	1	1880	2(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-935-711 <http://www.denyo.co.jp/>